



Holofote versátil para iluminar seus ambientes

O ActiStar Large representa uma nova era em iluminação esportiva recreativa e de grandes áreas, projetado para oferecer desempenho, eficiência e conectividade superiores. Esta solução abrangente foi projetada para atender às demandas de aplicações simples e altamente complexas. Desempenho e qualidade incomparáveis – Oferece qualidade de luz excepcional, uniformidade e conforto visual, garantindo segurança e atendendo aos mais altos padrões de desempenho de iluminação com uma longa vida útil operacional. Controle e conectividade avançados: conta com uma caixa de driver DALI integrada para conectividade perfeita com sistemas de gerenciamento de edifícios. Sua conformidade com o padrão D4i garante prontidão para controle sem fio avançado e integração de IoT. Eficiência energética superior – A combinação de LEDs de alta eficácia e recursos de controle inteligente leva a reduções significativas no consumo de energia e nos custos operacionais. Engenharia óptica de precisão – Equipado com um sistema de controle de feixe premium que

maximiza a luz na área alvo (maiores níveis de lux e uniformidade), ao mesmo tempo em que reduz drasticamente a luz difusa e a poluição do brilho do céu para um impacto ambiental mínimo. Otimizado para aplicações versáteis – O robusto invólucro de alumínio fundido sob pressão, de peça única, foi projetado para durabilidade e possui aletas de ligação flexíveis para minimizar a carga de vento, tornando-o ideal para locais esportivos e outras instalações exigentes. Design modular e escalável – Disponível em configurações versáteis – com 1, 2 ou 3 módulos de LED – para fornecer o fluxo luminoso e fluxo luminoso para qualquer escala de projeto.

Benefícios

- O pacote de alto fluxo luminoso do sistema de até 249.500 lúmens no índice de reprodução de cor (CRI70) com alta eficácia do sistema reduz o número de luminárias e, portanto, diminui o custo total de aquisição por área.
- O peso leve (3 kg, 12% menor em comparação ao holofote típico) e o tamanho compacto resultarão em conveniência de instalação, menor custo de carga estrutural e menor pressão de carga do vento (SCx).
- Sistema inovador de controle de feixe – óptica comprovada na ArenaVision e visores projetados especialmente, garantindo que a iluminação da arena esteja em total conformidade com os padrões globais de iluminação esportiva e reduzindo o vazamento de luz (corte de 20%) para o ambiente vizinho.
- Sistema de montagem versátil com suporte rotativo horizontal ($\pm 75^\circ$) permitirá instalação com menos restrições físicas e fácil mira para iluminação de campo ideal.
- O sistema de rastreamento fácil do feixe (tampa codificada por cores) oferece mais conveniência na manutenção para rastrear e identificar a óptica de cada luminária.
- O driver tudo-em-um da luminária integra DMX/RDM e é compatível com os padrões DALI e D4i, permitindo integração com o sistema Interact para controle individual dos pontos de iluminação, definição de esquemas de operação e gerenciamento de ativos.

Applications

- Iluminação esportiva recreativa – Futebol, hóquei, basquete, golfe, tênis, etc.
- Iluminação de pátio – Aeroportos, estacionamentos e áreas industriais
- Áreas logísticas – Portos e pátios de contêineres, canteiros de obras

Características

- Saída de lúmen do sistema (CRI70) de até 249.500 lm e 233.200 lm (sem visor)
- Visor projetado especialmente para cortar a luz difusa
- Tampas coloridas para fácil identificação do tipo óptico no local de instalação
- Óticas simétricas e assimétricas são utilizadas para otimizar o desempenho da iluminação, proporcionando uma distribuição de luz eficiente a longas distâncias e permitindo a redução no número de luminárias necessárias no projeto
- Tampa frontal de PC e vidro opcional
- Suporte em U rotativo horizontal ($\pm 75^\circ$) para facilitar a mira e o comissionamento

- recomendada para ambientes corrosivos, como piscinas e áreas costeiras ao ar livre. Para esses casos, consulte a equipe de vendas local sobre opções de pintura especial antes de realizar o pedido. O produto deve ser instalado em objetos fixos.

ActiStar sports area




ActiStar sports area




ActiStar sports area




BVP582 LED1392/757 1200W A45NB V2R15BV




BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5HB




BVP581 LED822/757 600W A35WB R5BV



BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5HB



BVP583 LED2467/757 1800W A35VWB R5BV



BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5HB

Detalhes do produto



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area

Informações gerais

Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	Sim

Dados técnicos de luz

Temperatura de cor correlacionada (nom.)	5700 K
Color rendering index (CRI)	70
Cor da fonte de luz	Branco frio 757

Controles e dimerização

Regulável	DALI
-----------	------

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Polycarbonato

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso
911401602810	BVP583 LED2495/757 1800W A35MB R5BV	249.500 lm
911401602910	BVP583 LED2467/757 1800W A35WB R5BV	246.700 lm
911401603010	BVP583 LED2467/757 1800W A35VWB R5BV	246.700 lm
911401604010	BVP583 LED2440/757 1800W A45NB R15BV	244.000 lm
911401604110	BVP583 LED2413/757 1800W A45MB R15BV	241.300 lm
911401604210	BVP583 LED2413/757 1800W A45WB R15BV	241.300 lm
911401604310	BVP583 LED2386/757 1800W A45VWB R15BV	238.600 lm
911401605310	BVP583 LED2440/757 1800W A55NB R25BV	244.000 lm
911401605410	BVP583 LED2413/757 1800W A55MB R25BV	241.300 lm
911401605510	BVP583 LED2413/757 1800W A55WB R25BV	241.300 lm
911401605610	BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV	238.600 lm
911401606510	BVP583 LED2067/757 1600W A65NB R35BV	206.700 lm
911401606610	BVP583 LED2251/757 1800W A65NB R35BV	225.100 lm
911401606710	BVP583 LED2223/757 1800W A65MB R35BV	222.300 lm
911401606810	BVP583 LED2223/757 1800W A65WB R35BV	222.300 lm
911401606910	BVP583 LED2088/757 1800W A65VWB R35BV	208.800 lm
911401608210	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5BV	233.200 lm
911401608310	BVP583 LED2332/757 1800W A35MB V1R5BV	233.200 lm
911401608410	BVP583 LED2332/757 1800W A35WB V1R5BV	233.200 lm
911401608510	BVP583 LED2305/757 1800W A35VWB V1R5BV	230.500 lm
911401609510	BVP583 LED2088/757 1800W A45NB V2R15BV	208.800 lm
911401609610	BVP583 LED2088/757 1800W A45MB V2R15BV	208.800 lm
911401609710	BVP583 LED2088/757 1800W A45WB V2R15BV	208.800 lm
911401609810	BVP583 LED2007/757 1800W A45VWB V2R15BV	200.700 lm
911401610810	BVP583 LED2088/757 1800W A55NB V2R25BV	208.800 lm
911401610910	BVP583 LED2088/757 1800W A55MB V2R25BV	208.800 lm
911401611010	BVP583 LED2088/757 1800W A55WB V2R25BV	208.800 lm
911401611110	BVP583 LED2007/757 1800W A55VWB V2R25BV	200.700 lm
911401612110	BVP583 LED2088/757 1800W A65NB V2R35BV	208.800 lm
911401612210	BVP583 LED2061/757 1800W A65MB V2R35BV	206.100 lm
911401612310	BVP583 LED2061/757 1800W A65WB V2R35BV	206.100 lm
911401612410	BVP583 LED1952/757 1800W A65VWB V2R35BV	195.200 lm
911401612710	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5HB	249.500 lm
911401613010	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5HB	233.200 lm
911401695909	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5BV	249.500 lm
911401602210	BVP582 LED1456/757 1000W A35NB R5BV	145.600 lm
911401602310	BVP582 LED1645/757 1200W A35WB R5BV	164.500 lm

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso
911401602410	BVP582 LED1645/757 1200W A35VWB R5BV	164.500 lm
911401603210	BVP582 LED1424/757 1000W A45NB R15BV	142.400 lm
911401603310	BVP582 LED1627/757 1200W A45NB R15BV	162.700 lm
911401603410	BVP582 LED1609/757 1200W A45MB R15BV	160.900 lm
911401603510	BVP582 LED1609/757 1200W A45WB R15BV	160.900 lm
911401603610	BVP582 LED1591/757 1200W A45VWB R15BV	159.100 lm
911401604510	BVP582 LED1424/757 1000W A55NB R25BV	142.400 lm
911401604610	BVP582 LED1627/757 1200W A55NB R25BV	162.700 lm
911401604710	BVP582 LED1609/757 1200W A55MB R25BV	160.900 lm
911401604810	BVP582 LED1609/757 1200W A55WB R25BV	160.900 lm
911401604910	BVP582 LED1591/757 1200W A55VWB R25BV	159.100 lm
911401605810	BVP582 LED1314/757 1000W A65NB R35BV	131.400 lm
911401605910	BVP582 LED1500/757 1200W A65NB R35BV	150.000 lm
911401606010	BVP582 LED1482/757 1200W A65MB R35BV	148.200 lm
911401606110	BVP582 LED1482/757 1200W A65WB R35BV	148.200 lm
911401606210	BVP582 LED1392/757 1200W A65VWB R35BV	139.200 lm
911401607510	BVP582 LED1361/757 1000W A35NB V1R5BV	136.100 lm
911401607610	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5BV	155.500 lm
911401607710	BVP582 LED1555/757 1200W A35MB V1R5BV	155.500 lm
911401607810	BVP582 LED1555/757 1200W A35WB V1R5BV	155.500 lm
911401607910	BVP582 LED1537/757 1200W A35VWB V1R5BV	153.700 lm
911401608710	BVP582 LED1219/757 1000W A45NB V2R15BV	121.900 lm
911401608810	BVP582 LED1392/757 1200W A45NB V2R15BV	139.200 lm
911401608910	BVP582 LED1392/757 1200W A45MB V2R15BV	139.200 lm
911401609010	BVP582 LED1392/757 1200W A45WB V2R15BV	139.200 lm
911401609110	BVP582 LED1338/757 1200W A45VWB V2R15BV	133.800 lm
911401610010	BVP582 LED1219/757 1000W A55NB V2R25BV	121.900 lm
911401610110	BVP582 LED1392/757 1200W A55NB V2R25BV	139.200 lm
911401610210	BVP582 LED1392/757 1200W A55MB V2R25BV	139.200 lm
911401610310	BVP582 LED1392/757 1200W A55WB V2R25BV	139.200 lm
911401610410	BVP582 LED1338/757 1200W A55VWB V2R25BV	133.800 lm
911401611310	BVP582 LED1219/757 1000W A65NB V2R35BV	121.900 lm
911401611410	BVP582 LED1392/757 1200W A65NB V2R35BV	139.200 lm
911401611510	BVP582 LED1374/757 1200W A65MB V2R35BV	137.400 lm
911401611610	BVP582 LED1374/757 1200W A65WB V2R35BV	137.400 lm
911401611710	BVP582 LED1302/757 1200W A65VWB V2R35BV	130.200 lm
911401612610	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB	166.300 lm
911401612910	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5HB	155.500 lm
911401613210	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB VP	166.300 lm
911401695709	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5BV	166.300 lm

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso
911401695809	BVP582 LED1663/757 1200W A35MB R5BV	166.300 lm
911401601710	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV	83.200 lm
911401601810	BVP581 LED832/757 600W A35MB R5BV	83.200 lm
911401601910	BVP581 LED822/757 600W A35WB R5BV	82.200 lm
911401602010	BVP581 LED822/757 600W A35VWB R5BV	82.200 lm
911401607010	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5BV	77.700 lm
911401607110	BVP581 LED777/757 600W A35MB V1R5BV	77.700 lm
911401607210	BVP581 LED777/757 600W A35WB V1R5BV	77.700 lm
911401607310	BVP581 LED768/757 600W A35VWB V1R5BV	76.800 lm
911401612510	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5HB	83.200 lm
911401612810	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5HB	77.700 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401602810	BVP583 LED2495/757 1800W A35MB R5BV	1.800 W
911401602910	BVP583 LED2467/757 1800W A35WB R5BV	1.800 W
911401603010	BVP583 LED2467/757 1800W A35VWB R5BV	1.800 W
911401604010	BVP583 LED2440/757 1800W A45NB R15BV	1.800 W
911401604110	BVP583 LED2413/757 1800W A45MB R15BV	1.800 W
911401604210	BVP583 LED2413/757 1800W A45WB R15BV	1.800 W
911401604310	BVP583 LED2386/757 1800W A45VWB R15BV	1.800 W
911401605310	BVP583 LED2440/757 1800W A55NB R25BV	1.800 W
911401605410	BVP583 LED2413/757 1800W A55MB R25BV	1.800 W
911401605510	BVP583 LED2413/757 1800W A55WB R25BV	1.800 W
911401605610	BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV	1.800 W
911401606510	BVP583 LED2067/757 1600W A65NB R35BV	1.600 W
911401606610	BVP583 LED2251/757 1800W A65NB R35BV	1.800 W
911401606710	BVP583 LED2223/757 1800W A65MB R35BV	1.800 W
911401606810	BVP583 LED2223/757 1800W A65WB R35BV	1.800 W
911401606910	BVP583 LED2088/757 1800W A65VWB R35BV	1.800 W
911401608210	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5BV	1.800 W
911401608310	BVP583 LED2332/757 1800W A35MB V1R5BV	1.800 W
911401608410	BVP583 LED2332/757 1800W A35WB V1R5BV	1.800 W
911401608510	BVP583 LED2305/757 1800W A35VWB V1R5BV	1.800 W
911401609510	BVP583 LED2088/757 1800W A45NB V2R15BV	1.800 W
911401609610	BVP583 LED2088/757 1800W A45MB V2R15BV	1.800 W
911401609710	BVP583 LED2088/757 1800W A45WB V2R15BV	1.800 W
911401609810	BVP583 LED2007/757 1800W A45VWB V2R15BV	1.800 W
911401610810	BVP583 LED2088/757 1800W A55NB V2R25BV	1.800 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401610910	BVP583 LED2088/757 1800W A55MB V2R25BV	1.800 W
911401611010	BVP583 LED2088/757 1800W A55WB V2R25BV	1.800 W
911401611110	BVP583 LED2007/757 1800W A55VWB V2R25BV	1.800 W
911401612110	BVP583 LED2088/757 1800W A65NB V2R35BV	1.800 W
911401612210	BVP583 LED2061/757 1800W A65MB V2R35BV	1.800 W
911401612310	BVP583 LED2061/757 1800W A65WB V2R35BV	1.800 W
911401612410	BVP583 LED1952/757 1800W A65VWB V2R35BV	1.800 W
911401612710	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5HB	1.800 W
911401613010	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5HB	1.800 W
911401695909	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5BV	1.800 W
911401602210	BVP582 LED1456/757 1000W A35NB R5BV	1.000 W
911401602310	BVP582 LED1645/757 1200W A35WB R5BV	1.200 W
911401602410	BVP582 LED1645/757 1200W A35VWB R5BV	1.200 W
911401603210	BVP582 LED1424/757 1000W A45NB R15BV	1.000 W
911401603310	BVP582 LED1627/757 1200W A45NB R15BV	1.200 W
911401603410	BVP582 LED1609/757 1200W A45MB R15BV	1.200 W
911401603510	BVP582 LED1609/757 1200W A45WB R15BV	1.200 W
911401603610	BVP582 LED1591/757 1200W A45VWB R15BV	1.200 W
911401604510	BVP582 LED1424/757 1000W A55NB R25BV	1.000 W
911401604610	BVP582 LED1627/757 1200W A55NB R25BV	1.200 W
911401604710	BVP582 LED1609/757 1200W A55MB R25BV	1.200 W
911401604810	BVP582 LED1609/757 1200W A55WB R25BV	1.200 W
911401604910	BVP582 LED1591/757 1200W A55VWB R25BV	1.200 W
911401605810	BVP582 LED1314/757 1000W A65NB R35BV	1.000 W
911401605910	BVP582 LED1500/757 1200W A65NB R35BV	1.200 W
911401606010	BVP582 LED1482/757 1200W A65MB R35BV	1.200 W
911401606110	BVP582 LED1482/757 1200W A65WB R35BV	1.200 W
911401606210	BVP582 LED1392/757 1200W A65VWB R35BV	1.200 W
911401607510	BVP582 LED1361/757 1000W A35NB V1R5BV	1.000 W
911401607610	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5BV	1.200 W
911401607710	BVP582 LED1555/757 1200W A35MB V1R5BV	1.200 W
911401607810	BVP582 LED1555/757 1200W A35WB V1R5BV	1.200 W
911401607910	BVP582 LED1537/757 1200W A35VWB V1R5BV	1.200 W
911401608710	BVP582 LED1219/757 1000W A45NB V2R15BV	1.000 W
911401608810	BVP582 LED1392/757 1200W A45NB V2R15BV	1.200 W
911401608910	BVP582 LED1392/757 1200W A45MB V2R15BV	1.200 W
911401609010	BVP582 LED1392/757 1200W A45WB V2R15BV	1.200 W
911401609110	BVP582 LED1338/757 1200W A45VWB V2R15BV	1.200 W
911401610010	BVP582 LED1219/757 1000W A55NB V2R25BV	1.000 W
911401610110	BVP582 LED1392/757 1200W A55NB V2R25BV	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401610210	BVP582 LED1392/757 1200W A55MB V2R25BV	1.200 W
911401610310	BVP582 LED1392/757 1200W A55WB V2R25BV	1.200 W
911401610410	BVP582 LED1338/757 1200W A55VWB V2R25BV	1.200 W
911401611310	BVP582 LED1219/757 1000W A65NB V2R35BV	1.000 W
911401611410	BVP582 LED1392/757 1200W A65NB V2R35BV	1.200 W
911401611510	BVP582 LED1374/757 1200W A65MB V2R35BV	1.200 W
911401611610	BVP582 LED1374/757 1200W A65WB V2R35BV	1.200 W
911401611710	BVP582 LED1302/757 1200W A65VWB V2R35BV	1.200 W
911401612610	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB	1.200 W
911401612910	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5HB	1.200 W
911401613210	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB VP	1.200 W
911401695709	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5BV	1.200 W
911401695809	BVP582 LED1663/757 1200W A35MB R5BV	1.200 W
911401601710	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV	600 W
911401601810	BVP581 LED832/757 600W A35MB R5BV	600 W
911401601910	BVP581 LED822/757 600W A35WB R5BV	600 W
911401602010	BVP581 LED822/757 600W A35VWB R5BV	600 W
911401607010	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5BV	600 W
911401607110	BVP581 LED777/757 600W A35MB V1R5BV	600 W
911401607210	BVP581 LED777/757 600W A35WB V1R5BV	600 W
911401607310	BVP581 LED768/757 600W A35VWB V1R5BV	600 W
911401612510	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5HB	600 W
911401612810	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5HB	600 W