



Đèn pha đa năng chiếu sáng khu vực của bạn

ActiStar Large đại diện cho kỷ nguyên mới trong lĩnh vực chiếu sáng thể thao giải trí và diện tích lớn, được thiết kế để mang lại hiệu suất, hiệu quả và khả năng kết nối vượt trội. Giải pháp toàn diện này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của cả những ứng dụng đơn giản lẫn phức tạp. Hiệu suất và chất lượng không thỏa hiệp – Mang đến chất lượng ánh sáng vượt trội, độ đồng đều cao và sự thoải mái thị giác, đảm bảo an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn chiếu sáng khắt khe nhất, với tuổi thọ vận hành dài lâu. Kiểm soát và kết nối tiên tiến – Có hộp điều khiển DALI tích hợp để kết nối liền mạch với hệ thống quản lý tòa nhà. Tiêu chuẩn D4i đảm bảo khả năng sẵn sàng cho điều khiển không dây tiên tiến và tích hợp IoT. Hiệu suất năng lượng vượt trội – Sự kết hợp giữa đèn LED hiệu suất cao và khả năng điều khiển thông minh giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành. Kỹ thuật quang học chính xác – Được trang bị hệ thống điều khiển chùm tia cao cấp giúp tối đa hóa ánh sáng trên khu vực mục tiêu (mức độ lux cao hơn và độ đồng đều) đồng thời giảm đáng kể ánh sáng tràn và ô nhiễm ánh sáng bầu trời để giảm thiểu

tác động đến môi trường. Được tối ưu hóa cho các ứng dụng đa năng – Vỏ nhôm đúc áp lực nguyên khối chắc chắn được thiết kế để có độ bền cao và có các cánh liên kết linh hoạt để giảm thiểu tải trọng gió, khiến sản phẩm trở nên lý tưởng cho các địa điểm thể thao và các công trình lắp đặt đòi hỏi khắt khe khác. Thiết kế dạng mô-đun và có thể mở rộng – Có sẵn trong các cấu hình linh hoạt—chứa 1, 2 hoặc 3 mô-đun LED—để cung cấp thông lượng phát sáng và phạm vi phủ sóng chính xác cần thiết cho mọi quy mô dự án.

Lợi ích

- Gói hệ thống lumen cao lên đến 249.500 lumen ở chỉ số hoàn màu (CRI70) với hiệu suất hệ thống cao giúp giảm số lượng thiết bị chiếu sáng và do đó giảm TCO trên mỗi diện tích.
- Trọng lượng nhẹ (3kg, giảm 12% so với đèn pha thông thường) và kích cỡ nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt, giảm chi phí kết cấu và giảm áp lực gió (SCx) lên công trình.
- Hệ thống điều khiển chùm tia sáng tiên tiến – công nghệ quang học đã được chứng minh trong ArenaVision và tấm che được thiết kế chuyên dụng, đảm bảo hệ thống chiếu sáng đấu trường tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chiếu sáng thể thao toàn cầu và giảm ánh sáng tràn (giảm 20%) ra môi trường xung quanh.
- Hệ thống lắp đặt đa năng với giá đỡ có thể xoay theo chiều ngang ($\pm 75D$) sẽ cho phép lắp đặt với ít hạn chế về mặt vật lý và dễ dàng ngắm mục tiêu để có độ chiếu sáng tối ưu.
- Hệ thống theo dõi chùm tia dễ dàng (nắp mã màu) giúp việc bảo trì thuận tiện hơn khi theo dõi và nhận dạng quang học của từng thiết bị chiếu sáng.
- Bộ điều khiển đèn tích hợp DMX/RDM, tuân thủ DALI và D4i, tương thích với hệ thống Interact để điều khiển điểm chiếu sáng, thiết lập sơ đồ vận hành và quản lý tài sản.

Applications

- Đèn chiếu sáng thể thao giải trí – Bóng đá, Khúc côn cầu, Bóng rổ, Golf, Quần vợt, v.v.
- Đèn chiếu sáng sân đỗ – Sân bay, Bãi đỗ xe và Khu công nghiệp
- Khu vực hậu cần – Cảng và bãi container, công trường xây dựng

Tính năng

- Độ sáng hệ thống (CRI70) lên đến 249.500lm và 233.200lm (không có tấm che)
- Tấm che được thiết kế chuyên dụng để ngăn ánh sáng tràn
- Nắp màu để dễ dàng nhận dạng loại quang học tại vị trí lắp đặt
- Kết hợp quang học đối xứng và bất đối xứng nhằm nâng cao hiệu suất chiếu sáng khi phân bố ánh sáng ở khoảng cách xa, đồng thời giảm số lượng thiết bị cần thiết trong dự án
- Tùy chọn mặt trước bằng PC và kính
- Giá đỡ chữ U có thể xoay theo chiều ngang ($\pm 75D$) giúp dễ dàng ngắm và vận hành
- Lỗ thông hơi trên mỗi mô-đun LED và cáp liền mạch 3 trong 1 để đi dây, ống dẫn chống chim
- Thiết kế mô-đun có thể điều chỉnh độ dao để giảm áp lực tải gió (SCx)
- Không thích hợp cho khu vực công nghiệp có chứa hóa chất. Phù hợp với môi trường ăn mòn cao như hồ bơi và khu vực ven biển. Vui lòng tham khảo đội ngũ kinh doanh địa phương để được tư vấn lớp phủ bảo vệ chuyên dụng trước khi đặt hàng. Sản phẩm cần được lắp đặt trên các vật cố định.

Phiên bản

ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area




Bản vẽ kích thước




BVP582 LED1456/757 1000W A35NB R5BV


BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5HB




BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV



BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5HB



BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV



BVP581 LED832/757 600W A35NB R5HB

Chi tiết sản phẩm



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area

Thông tin chung

Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu (CCT)	5700 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Màu sắc nguồn sáng	757 ánh sáng trắng mát

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	DALI
--	------

Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị	Ghi sẫm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [6 J]
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate

Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401602510	BVP583 LED2059/757 1400W A35NB R5BV	205.900 lm
911401602610	BVP583 LED2175/757 1500W A35NB R5BV	217.500 lm
911401602710	BVP583 LED2291/757 1600W A35NB R5BV	229.100 lm
911401602810	BVP583 LED2495/757 1800W A35MB R5BV	249.500 lm
911401602910	BVP583 LED2467/757 1800W A35WB R5BV	246.700 lm
911401603010	BVP583 LED2467/757 1800W A35VWB R5BV	246.700 lm
911401603710	BVP583 LED2014/757 1400W A45NB R15BV	201.400 lm
911401603810	BVP583 LED2127/757 1500W A45NB R15BV	212.700 lm
911401603910	BVP583 LED2241/757 1600W A45NB R15BV	224.100 lm
911401604010	BVP583 LED2440/757 1800W A45NB R15BV	244.000 lm
911401604110	BVP583 LED2413/757 1800W A45MB R15BV	241.300 lm
911401604210	BVP583 LED2413/757 1800W A45WB R15BV	241.300 lm
911401604310	BVP583 LED2386/757 1800W A45VWB R15BV	238.600 lm
911401605010	BVP583 LED2014/757 1400W A55NB R25BV	201.400 lm
911401605110	BVP583 LED2127/757 1500W A55NB R25BV	212.700 lm
911401605210	BVP583 LED2241/757 1600W A55NB R25BV	224.100 lm
911401605310	BVP583 LED2440/757 1800W A55NB R25BV	244.000 lm
911401605410	BVP583 LED2413/757 1800W A55MB R25BV	241.300 lm
911401605510	BVP583 LED2413/757 1800W A55WB R25BV	241.300 lm
911401605610	BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV	238.600 lm
911401606310	BVP583 LED1857/757 1400W A65NB R35BV	185.700 lm
911401606410	BVP583 LED1962/757 1500W A65NB R35BV	196.200 lm
911401606510	BVP583 LED2067/757 1600W A65NB R35BV	206.700 lm
911401606610	BVP583 LED2251/757 1800W A65NB R35BV	225.100 lm
911401606710	BVP583 LED2223/757 1800W A65MB R35BV	222.300 lm
911401606810	BVP583 LED2223/757 1800W A65WB R35BV	222.300 lm
911401606910	BVP583 LED2088/757 1800W A65VWB R35BV	208.800 lm
911401608010	BVP583 LED1924/757 1400W A35NB V1R5BV	192.400 lm
911401608110	BVP583 LED2033/757 1500W A35NB V1R5BV	203.300 lm
911401608210	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5BV	233.200 lm
911401608310	BVP583 LED2332/757 1800W A35MB V1R5BV	233.200 lm
911401608410	BVP583 LED2332/757 1800W A35WB V1R5BV	233.200 lm
911401608510	BVP583 LED2305/757 1800W A35VWB V1R5BV	230.500 lm
911401609210	BVP583 LED1723/757 1400W A45NB V2R15BV	172.300 lm
911401609310	BVP583 LED1820/757 1500W A45NB V2R15BV	182.000 lm
911401609410	BVP583 LED1917/757 1600W A45NB V2R15BV	191.700 lm
911401609510	BVP583 LED2088/757 1800W A45NB V2R15BV	208.800 lm

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401609610	BVP583 LED2088/757 1800W A45MB V2R15BV	208.800 lm
911401609710	BVP583 LED2088/757 1800W A45WB V2R15BV	208.800 lm
911401609810	BVP583 LED2007/757 1800W A45VWB V2R15BV	200.700 lm
911401610510	BVP583 LED1723/757 1400W A55NB V2R25BV	172.300 lm
911401610610	BVP583 LED1820/757 1500W A55NB V2R25BV	182.000 lm
911401610710	BVP583 LED1917/757 1600W A55NB V2R25BV	191.700 lm
911401610810	BVP583 LED2088/757 1800W A55NB V2R25BV	208.800 lm
911401610910	BVP583 LED2088/757 1800W A55MB V2R25BV	208.800 lm
911401611010	BVP583 LED2088/757 1800W A55WB V2R25BV	208.800 lm
911401611110	BVP583 LED2007/757 1800W A55VWB V2R25BV	200.700 lm
911401611810	BVP583 LED1723/757 1400W A65NB V2R35BV	172.300 lm
911401611910	BVP583 LED1820/757 1500W A65NB V2R35BV	182.000 lm
911401612010	BVP583 LED1917/757 1600W A65NB V2R35BV	191.700 lm
911401612110	BVP583 LED2088/757 1800W A65NB V2R35BV	208.800 lm
911401612210	BVP583 LED2061/757 1800W A65MB V2R35BV	206.100 lm
911401612310	BVP583 LED2061/757 1800W A65WB V2R35BV	206.100 lm
911401612410	BVP583 LED1952/757 1800W A65VWB V2R35BV	195.200 lm
911401612710	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5HB	249.500 lm
911401613010	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5HB	233.200 lm
911401695909	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5BV	249.500 lm
911401696009	BVP583 LED2141/757 1600W A35NB V1R5BV	214.100 lm
911401602110	BVP582 LED1335/757 900W A35NB R5BV	133.500 lm
911401602210	BVP582 LED1456/757 1000W A35NB R5BV	145.600 lm
911401602310	BVP582 LED1645/757 1200W A35WB R5BV	164.500 lm
911401602410	BVP582 LED1645/757 1200W A35VWB R5BV	164.500 lm
911401603110	BVP582 LED1306/757 900W A45NB R15BV	130.600 lm
911401603210	BVP582 LED1424/757 1000W A45NB R15BV	142.400 lm
911401603310	BVP582 LED1627/757 1200W A45NB R15BV	162.700 lm
911401603410	BVP582 LED1609/757 1200W A45MB R15BV	160.900 lm
911401603510	BVP582 LED1609/757 1200W A45WB R15BV	160.900 lm
911401603610	BVP582 LED1591/757 1200W A45VWB R15BV	159.100 lm
911401604410	BVP582 LED1306/757 900W A55NB R25BV	130.600 lm
911401604510	BVP582 LED1424/757 1000W A55NB R25BV	142.400 lm
911401604610	BVP582 LED1627/757 1200W A55NB R25BV	162.700 lm
911401604710	BVP582 LED1609/757 1200W A55MB R25BV	160.900 lm
911401604810	BVP582 LED1609/757 1200W A55WB R25BV	160.900 lm
911401604910	BVP582 LED1591/757 1200W A55VWB R25BV	159.100 lm
911401605710	BVP582 LED1205/757 900W A65NB R35BV	120.500 lm
911401605810	BVP582 LED1314/757 1000W A65NB R35BV	131.400 lm
911401605910	BVP582 LED1500/757 1200W A65NB R35BV	150.000 lm

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401606010	BVP582 LED1482/757 1200W A65MB R35BV	148.200 lm
911401606110	BVP582 LED1482/757 1200W A65WB R35BV	148.200 lm
911401606210	BVP582 LED1392/757 1200W A65VWB R35BV	139.200 lm
911401607410	BVP582 LED1248/757 900W A35NB V1R5BV	124.800 lm
911401607510	BVP582 LED1361/757 1000W A35NB V1R5BV	136.100 lm
911401607610	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5BV	155.500 lm
911401607710	BVP582 LED1555/757 1200W A35MB V1R5BV	155.500 lm
911401607810	BVP582 LED1555/757 1200W A35WB V1R5BV	155.500 lm
911401607910	BVP582 LED1537/757 1200W A35VWB V1R5BV	153.700 lm
911401608610	BVP582 LED1118/757 900W A45NB V2R15BV	111.800 lm
911401608710	BVP582 LED1219/757 1000W A45NB V2R15BV	121.900 lm
911401608810	BVP582 LED1392/757 1200W A45NB V2R15BV	139.200 lm
911401608910	BVP582 LED1392/757 1200W A45MB V2R15BV	139.200 lm
911401609010	BVP582 LED1392/757 1200W A45WB V2R15BV	139.200 lm
911401609110	BVP582 LED1338/757 1200W A45VWB V2R15BV	133.800 lm
911401609910	BVP582 LED1118/757 900W A55NB V2R25BV	111.800 lm
911401610010	BVP582 LED1219/757 1000W A55NB V2R25BV	121.900 lm
911401610110	BVP582 LED1392/757 1200W A55NB V2R25BV	139.200 lm
911401610210	BVP582 LED1392/757 1200W A55MB V2R25BV	139.200 lm
911401610310	BVP582 LED1392/757 1200W A55WB V2R25BV	139.200 lm
911401610410	BVP582 LED1338/757 1200W A55VWB V2R25BV	133.800 lm
911401611210	BVP582 LED1118/757 900W A65NB V2R35BV	111.800 lm
911401611310	BVP582 LED1219/757 1000W A65NB V2R35BV	121.900 lm
911401611410	BVP582 LED1392/757 1200W A65NB V2R35BV	139.200 lm
911401611510	BVP582 LED1374/757 1200W A65MB V2R35BV	137.400 lm
911401611610	BVP582 LED1374/757 1200W A65WB V2R35BV	137.400 lm
911401611710	BVP582 LED1302/757 1200W A65VWB V2R35BV	130.200 lm
911401612610	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB	166.300 lm
911401612910	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5HB	155.500 lm
911401613210	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB VP	166.300 lm
911401695709	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5BV	166.300 lm
911401695809	BVP582 LED1663/757 1200W A35MB R5BV	166.300 lm
911401601710	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV	83.200 lm
911401601810	BVP581 LED832/757 600W A35MB R5BV	83.200 lm
911401601910	BVP581 LED822/757 600W A35WB R5BV	82.200 lm
911401602010	BVP581 LED822/757 600W A35VWB R5BV	82.200 lm
911401607010	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5BV	77.700 lm
911401607110	BVP581 LED777/757 600W A35MB V1R5BV	77.700 lm
911401607210	BVP581 LED777/757 600W A35WB V1R5BV	77.700 lm
911401607310	BVP581 LED768/757 600W A35VWB V1R5BV	76.800 lm

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401612510	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5HB	83.200 lm
911401612810	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5HB	77.700 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401602510	BVP583 LED2059/757 1400W A35NB R5BV	1.400 W
911401602610	BVP583 LED2175/757 1500W A35NB R5BV	1.500 W
911401602710	BVP583 LED2291/757 1600W A35NB R5BV	1.600 W
911401602810	BVP583 LED2495/757 1800W A35MB R5BV	1.800 W
911401602910	BVP583 LED2467/757 1800W A35WB R5BV	1.800 W
911401603010	BVP583 LED2467/757 1800W A35VWB R5BV	1.800 W
911401603710	BVP583 LED2014/757 1400W A45NB R15BV	1.400 W
911401603810	BVP583 LED2127/757 1500W A45NB R15BV	1.500 W
911401603910	BVP583 LED2241/757 1600W A45NB R15BV	1.600 W
911401604010	BVP583 LED2440/757 1800W A45NB R15BV	1.800 W
911401604110	BVP583 LED2413/757 1800W A45MB R15BV	1.800 W
911401604210	BVP583 LED2413/757 1800W A45WB R15BV	1.800 W
911401604310	BVP583 LED2386/757 1800W A45VWB R15BV	1.800 W
911401605010	BVP583 LED2014/757 1400W A55NB R25BV	1.400 W
911401605110	BVP583 LED2127/757 1500W A55NB R25BV	1.500 W
911401605210	BVP583 LED2241/757 1600W A55NB R25BV	1.600 W
911401605310	BVP583 LED2440/757 1800W A55NB R25BV	1.800 W
911401605410	BVP583 LED2413/757 1800W A55MB R25BV	1.800 W
911401605510	BVP583 LED2413/757 1800W A55WB R25BV	1.800 W
911401605610	BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV	1.800 W
911401606310	BVP583 LED1857/757 1400W A65NB R35BV	1.400 W
911401606410	BVP583 LED1962/757 1500W A65NB R35BV	1.500 W
911401606510	BVP583 LED2067/757 1600W A65NB R35BV	1.600 W
911401606610	BVP583 LED2251/757 1800W A65NB R35BV	1.800 W
911401606710	BVP583 LED2223/757 1800W A65MB R35BV	1.800 W
911401606810	BVP583 LED2223/757 1800W A65WB R35BV	1.800 W
911401606910	BVP583 LED2088/757 1800W A65VWB R35BV	1.800 W
911401608010	BVP583 LED1924/757 1400W A35NB V1R5BV	1.400 W
911401608110	BVP583 LED2033/757 1500W A35NB V1R5BV	1.500 W
911401608210	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5BV	1.800 W
911401608310	BVP583 LED2332/757 1800W A35MB V1R5BV	1.800 W
911401608410	BVP583 LED2332/757 1800W A35WB V1R5BV	1.800 W
911401608510	BVP583 LED2305/757 1800W A35VWB V1R5BV	1.800 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401609210	BVP583 LED1723/757 1400W A45NB V2R15BV	1.400 W
911401609310	BVP583 LED1820/757 1500W A45NB V2R15BV	1.500 W
911401609410	BVP583 LED1917/757 1600W A45NB V2R15BV	1.600 W
911401609510	BVP583 LED2088/757 1800W A45NB V2R15BV	1.800 W
911401609610	BVP583 LED2088/757 1800W A45MB V2R15BV	1.800 W
911401609710	BVP583 LED2088/757 1800W A45WB V2R15BV	1.800 W
911401609810	BVP583 LED2007/757 1800W A45VWB V2R15BV	1.800 W
911401610510	BVP583 LED1723/757 1400W A55NB V2R25BV	1.400 W
911401610610	BVP583 LED1820/757 1500W A55NB V2R25BV	1.500 W
911401610710	BVP583 LED1917/757 1600W A55NB V2R25BV	1.600 W
911401610810	BVP583 LED2088/757 1800W A55NB V2R25BV	1.800 W
911401610910	BVP583 LED2088/757 1800W A55MB V2R25BV	1.800 W
911401611010	BVP583 LED2088/757 1800W A55WB V2R25BV	1.800 W
911401611110	BVP583 LED2007/757 1800W A55VWB V2R25BV	1.800 W
911401611810	BVP583 LED1723/757 1400W A65NB V2R35BV	1.400 W
911401611910	BVP583 LED1820/757 1500W A65NB V2R35BV	1.500 W
911401612010	BVP583 LED1917/757 1600W A65NB V2R35BV	1.600 W
911401612110	BVP583 LED2088/757 1800W A65NB V2R35BV	1.800 W
911401612210	BVP583 LED2061/757 1800W A65MB V2R35BV	1.800 W
911401612310	BVP583 LED2061/757 1800W A65WB V2R35BV	1.800 W
911401612410	BVP583 LED1952/757 1800W A65VWB V2R35BV	1.800 W
911401612710	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5HB	1.800 W
911401613010	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5HB	1.800 W
911401695909	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5BV	1.800 W
911401696009	BVP583 LED2141/757 1600W A35NB V1R5BV	1.600 W
911401602110	BVP582 LED1335/757 900W A35NB R5BV	900 W
911401602210	BVP582 LED1456/757 1000W A35NB R5BV	1.000 W
911401602310	BVP582 LED1645/757 1200W A35WB R5BV	1.200 W
911401602410	BVP582 LED1645/757 1200W A35VWB R5BV	1.200 W
911401603110	BVP582 LED1306/757 900W A45NB R15BV	900 W
911401603210	BVP582 LED1424/757 1000W A45NB R15BV	1.000 W
911401603310	BVP582 LED1627/757 1200W A45NB R15BV	1.200 W
911401603410	BVP582 LED1609/757 1200W A45MB R15BV	1.200 W
911401603510	BVP582 LED1609/757 1200W A45WB R15BV	1.200 W
911401603610	BVP582 LED1591/757 1200W A45VWB R15BV	1.200 W
911401604410	BVP582 LED1306/757 900W A55NB R25BV	900 W
911401604510	BVP582 LED1424/757 1000W A55NB R25BV	1.000 W
911401604610	BVP582 LED1627/757 1200W A55NB R25BV	1.200 W
911401604710	BVP582 LED1609/757 1200W A55MB R25BV	1.200 W
911401604810	BVP582 LED1609/757 1200W A55WB R25BV	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401604910	BVP582 LED1591/757 1200W A55VWB R25BV	1.200 W
911401605710	BVP582 LED1205/757 900W A65NB R35BV	900 W
911401605810	BVP582 LED1314/757 1000W A65NB R35BV	1.000 W
911401605910	BVP582 LED1500/757 1200W A65NB R35BV	1.200 W
911401606010	BVP582 LED1482/757 1200W A65MB R35BV	1.200 W
911401606110	BVP582 LED1482/757 1200W A65WB R35BV	1.200 W
911401606210	BVP582 LED1392/757 1200W A65VWB R35BV	1.200 W
911401607410	BVP582 LED1248/757 900W A35NB V1R5BV	900 W
911401607510	BVP582 LED1361/757 1000W A35NB V1R5BV	1.000 W
911401607610	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5BV	1.200 W
911401607710	BVP582 LED1555/757 1200W A35MB V1R5BV	1.200 W
911401607810	BVP582 LED1555/757 1200W A35WB V1R5BV	1.200 W
911401607910	BVP582 LED1537/757 1200W A35VWB V1R5BV	1.200 W
911401608610	BVP582 LED1118/757 900W A45NB V2R15BV	900 W
911401608710	BVP582 LED1219/757 1000W A45NB V2R15BV	1.000 W
911401608810	BVP582 LED1392/757 1200W A45NB V2R15BV	1.200 W
911401608910	BVP582 LED1392/757 1200W A45MB V2R15BV	1.200 W
911401609010	BVP582 LED1392/757 1200W A45WB V2R15BV	1.200 W
911401609110	BVP582 LED1338/757 1200W A45VWB V2R15BV	1.200 W
911401609910	BVP582 LED1118/757 900W A55NB V2R25BV	900 W
911401610010	BVP582 LED1219/757 1000W A55NB V2R25BV	1.000 W
911401610110	BVP582 LED1392/757 1200W A55NB V2R25BV	1.200 W
911401610210	BVP582 LED1392/757 1200W A55MB V2R25BV	1.200 W
911401610310	BVP582 LED1392/757 1200W A55WB V2R25BV	1.200 W
911401610410	BVP582 LED1338/757 1200W A55VWB V2R25BV	1.200 W
911401611210	BVP582 LED1118/757 900W A65NB V2R35BV	900 W
911401611310	BVP582 LED1219/757 1000W A65NB V2R35BV	1.000 W
911401611410	BVP582 LED1392/757 1200W A65NB V2R35BV	1.200 W
911401611510	BVP582 LED1374/757 1200W A65MB V2R35BV	1.200 W
911401611610	BVP582 LED1374/757 1200W A65WB V2R35BV	1.200 W
911401611710	BVP582 LED1302/757 1200W A65VWB V2R35BV	1.200 W
911401612610	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB	1.200 W
911401612910	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5HB	1.200 W
911401613210	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5HB VP	1.200 W
911401695709	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5BV	1.200 W
911401695809	BVP582 LED1663/757 1200W A35MB R5BV	1.200 W
911401601710	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV	600 W
911401601810	BVP581 LED832/757 600W A35MB R5BV	600 W
911401601910	BVP581 LED822/757 600W A35WB R5BV	600 W
911401602010	BVP581 LED822/757 600W A35VWB R5BV	600 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401607010	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5BV	600 W
911401607110	BVP581 LED777/757 600W A35MB V1R5BV	600 W
911401607210	BVP581 LED777/757 600W A35WB V1R5BV	600 W
911401607310	BVP581 LED768/757 600W A35VWB V1R5BV	600 W
911401612510	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5HB	600 W
911401612810	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5HB	600 W