



Aktifkan Potensi Tak Terbatas, ActiStar

ActiStar

Philips ActiStar mewarisi dan mengembangkan keunggulan konsisten lampu sorot merek Philips ke tingkat kinerja baru untuk menerangi lapangan dan area olahraga rekreasi Anda dengan teknologi LED terbaik di kelasnya. Ini adalah solusi ideal baru untuk berbagai aplikasi pencahayaan, seperti lapangan olahraga rekreasi, halaman dan pelabuhan kontainer, apron dan area industri yang luas, jalan persimpangan, dll. ActiStar akan memberi energi pada fasilitas olahraga Anda dengan keseragaman dan dapat meningkatkan keamanan persimpangan jalan dengan memaksimalkan efisiensi. Desain yang dioptimalkan untuk retrofit 1:1 dalam ukuran kompak dengan bobot yang lebih rendah, pilihan optik yang luas, kualitas manufaktur yang tinggi. Ini dapat memberikan cahaya yang cukup dengan efikasi yang lebih tinggi, dan menggabungkan sumber cahaya LED terbaik di kelasnya, sistem optik modular, heat sink, dan driver ke dalam housing satu bagian yang memenuhi standar keselamatan yang diakui secara global. Heat sink yang dirancang dengan ketat menggabungkan estetika dan fungsionalitas untuk memastikan keandalan yang sangat baik. Performa pencahayaan yang superior dan masa pakai yang lebih lama untuk mengaktifkan potensi Anda yang tak terbatas, ActiStar.

Benefits

- Desain dioptimalkan untuk retrofit 1:1
- Berbagai pilihan optik untuk aplikasi olahraga, jalan, dan area
- Efikasi lumen tinggi pada paket lumen tinggi untuk memangkas jumlah pemasangan lampu
- Tingkatkan keamanan jalan persimpangan dengan memaksimalkan efisiensi
- Stadion cerdas dan pengalaman penggemar yang luar biasa dimulai dengan Interact Sports
- Berikan energi pada fasilitas olahraga Anda dengan penerangan dan keseragaman terbaik di kelasnya
- Ukuran kompak dengan driver terintegrasi memberi Anda lebih banyak fleksibilitas dan kemudahan dalam pemasangan.
- Dilengkapi Tag Servis untuk memberikan layanan bantuan dan dukungan
- Mengganti lampu tiang tinggi HID ke ActiStar tidak hanya menghemat energi dan biaya pengoperasian, tetapi juga memungkinkan Anda mencapai kinerja fotometrik yang sebanding sekaligus memangkas jumlah lampu Anda


Features

- Merek Philips berarti kualitas tinggi, elegan, dan estetik.
- Berbagai pilihan optik untuk aplikasi olahraga, jalan, dan area untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
- Desain kompak satu bagian, driver di dalam housing dengan bobot yang ringan, membantu mengatasi keselamatan pelanggan dan masalah pemasangan yang mudah.
- Kompatibel dengan sistem Interact Sports
- LED terbaik di kelasnya untuk mencapai efikasi yang lebih tinggi pada output lumen tinggi.
- Kompatibel dengan berbagai driver peredupan untuk berbagai sistem kontrol pencahayaan, fitur antiusang.
- Lapisan MSP berkualitas tinggi dengan desain yang kuat membuat pemasangan cocok untuk kondisi lingkungan luar yang berat

Application

- Apron Bandara
- Halaman Pelabuhan & Kontainer
- Area Industri/Lahan Parkir Luas
- Terminal Transportasi & Jalan Tol
- Stadion Olahraga Rekreasi
- Jalan Persimpangan
- Lampu tebar cahaya umum

Dimensional drawing



Product details



ActiStar



ActiStar



ActiStar



ActiStar

Informasi Umum

Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	-

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Driver tercapuk
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Ya
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Ya
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Ya
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Ya
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Ya
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Ya
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Ya
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Ya
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	Ya
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	Ya
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	Ya
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Ya
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	Ya
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	Ya
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	Tidak
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	Tidak
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Indeks		
		Warna sumber cahaya	renderasi warna (CRI)	Flux Cahaya
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	757 cool white	>70	102.900 lm
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	757 cool white	>70	109.500 lm
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	757 cool white	>70	110.700 lm
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	757 cool white	>70	110.700 lm
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	757 cool white	>70	109.500 lm
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	757 cool white	>70	110.700 lm
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	757 cool white	>70	110.700 lm
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	757 cool white	>70	110.700 lm
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	757 cool white	>70	89.800 lm

Order Code	Full Product Name	Indeks		
		Warna sumber cahaya	renderasi warna (CRI)	Flux Cahaya
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	757 cool white	>70	98.400 lm
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	757 cool white	>70	93.400 lm
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	757 cool white	>70	102.300 lm
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	857 daylight	>80	71.800 lm
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	857 daylight	>80	89.800 lm
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	957 cool white	≥90	86.600 lm
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	957 cool white	≥90	86.600 lm
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	857 daylight	>80	98.300 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	820 W
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	820 W
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	820 W
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	820 W
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	820 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	820 W
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	820 W
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	820 W
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	700 W
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	770 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	750 W
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	820 W
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	600 W
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	750 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	820 W
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	820 W
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	820 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Ya
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Ya
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Ya
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Ya
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Ya
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Ya
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Ya
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Ya
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	Tidak

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	Tidak
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	Ya
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Ya
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	Ya
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	Ya
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	Tidak
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	Tidak
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	Ya

