



ActiStar ile Sonsuz Potansiyelinizi Harekete Geçirin

ActiStar

Philips ActiStar eğlence amaçlı spor alanlarınızı ve diğer alanlarınızı sınıfının en iyisi LED teknolojisiyle aydınlatmak üzere Philips marka projektörün tutarlı avantajlarını devralarak yeni bir performans düzeyine çıkarır. Eğlence amaçlı spor sahaları, konteynerler ve limanlar, apron ve geniş endüstriyel alanlar, kavşak yolu vb. gibi çok çeşitli aydınlatma uygulamaları için yeni ideal çözümdür. ActiStar eş yayılım ile spor tesislerinize enerji katar ve verimlilikleri en üst düzeye çıkararak kavşak yollarının güvenliğini artırabilir. Daha düşük ağırlık, geniş optik seçeneği, yüksek imalat kalitesi ile kompakt boyutta 1:1 yükseltme için optimize edilen tasarım. Daha yüksek verimde yeterli ışık sunabilir ve küresel olarak tanınmış güvenlik standartlarını karşılayan tek parça muhafazada sınıfının en iyisi LED ışık kaynağı, modüler optik sistem, ısı emici ve sürücü içerir. Titizlikle tasarlanan ısı emicisi, mükemmel güvenilirlik sağlamak üzere estetik ve işlevselliğe sahiptir. ActiStar ile sonsuz potansiyelinizi harekete geçirmek için üstün aydınlatma performansı ve daha uzun kullanım ömrü.

Faydaları


- 1:1 yükseltme için optimize edilmiş tasarım
- Spor, yol ve alan uygulamaları için geniş optik seçeneği
- Aydınlatma armatürlerinin kurulum miktarını azaltmak için yüksek lümen paketlerinde yüksek lümen verimi
- Verimliliği en üst düzeye çıkararak kavşak yollarının güvenliğini artırır
- Akıllı stadyumlar ve olağanüstü taraftar deneyimleri Interact Sports ile başlar
- Sınıfının en iyisi aydınlatma ve eş yayılım ile spor tesislerinize enerji katın
- Entegre sürücülü kompakt boyut, kurulumda size daha fazla esneklik ve kolaylık sunar.
- Yardım ve destek hizmetleri sağlamak için Servis Etiketini ile donatılmıştır
- HID yüksek direkli aydınlatma armatürlerinizi ActiStar'a geçirmek, yalnızca enerji ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aydınlatma armatürü miktarınızı azaltırken karşılaştırılabilir bir fotometrik performans elde etmenize de olanak tanır.

Özellikler

- Philips markası yüksek kalite, zarafet ve estetiği temsil eder.
- Birden fazla ihtiyacı karşılamak üzere spor, yol ve alan uygulamaları için geniş optik seçeneği.
- Kompakt ve tek parça tasarımlı hafif muhafaza içindeki sürücü, müşterilerin güvenlik ve kolay kurulum endişelerine odaklanmaya yardımcı olur.
- Interact Sports sistemleriyle uyumlu
- Yüksek lümen çıkışında daha yüksek verim elde etmek için sınıfının en iyisi LED.
- Çeşitli aydınlatma kontrolü sistemleri için çeşitli karartma sürücüleri ile uyumlu, geleceğe hazır özellikler.
- Sağlam tasarıma sahip yüksek kaliteli MSP kaplama, kurulumu zorlu dış çevre koşullarına uygun hale getirir

Uygulama

- Havaalanı Yükleme Sahası
- Liman ve Konteyner Sahası
- Geniş endüstriyel alanlar / Otopark Alanları
- Ulaşım Terminalleri ve Yollar
- Dinlenme-Eğlenme Amaçlı Spor Stadyumu
- Kavşak Yolu
- Genel projektör aydınlatması

Boyutlu çizim

ÜRÜN BİLGİLERİ



ActiStar



ActiStar



ActiStar



ActiStar

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
--------------------------------	--------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/ kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi (CRI)	Renk oluşturma dizini	Işık Akısı
51931200	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	102.900 lm
98266800	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	109.500 lm
98268200	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	110.700 lm
51932900	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	110.700 lm
98257600	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	109.500 lm
98263700	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	110.700 lm
98254500	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	110.700 lm
98262000	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	110.700 lm
98259000	BVP631 LED898/757 700W DX10	757 soğuk beyaz	>70	89.800 lm
98267500	BVP631 LED984/757 770W DX10	757 soğuk beyaz	>70	98.400 lm
98269900	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	93.400 lm
98255200	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	757 soğuk beyaz	>70	102.300 lm
98252100	BVP631 LED718/857 600W NB FP	857 gün ışığı	>80	71.800 lm
98260600	BVP631 LED898/857 750W NB FP	857 gün ışığı	>80	89.800 lm
98264400	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	857 gün ışığı	>80	98.300 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51931200	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	820 W
98266800	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	820 W
98268200	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	820 W
51932900	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	820 W
98257600	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	820 W
98263700	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	820 W
98254500	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	820 W
98262000	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	820 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
98259000	BVP631 LED898/757 700W DX10	700 W
98267500	BVP631 LED984/757 770W DX10	770 W
98269900	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	750 W
98255200	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	820 W
98252100	BVP631 LED718/857 600W NB FP	600 W
98260600	BVP631 LED898/857 750W NB FP	750 W
98264400	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	820 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
51931200	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Evet
98266800	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Evet
98268200	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Evet
51932900	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Evet
98257600	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Evet
98263700	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Evet
98254500	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Evet
98262000	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
98259000	BVP631 LED898/757 700W DX10	Hayır
98267500	BVP631 LED984/757 770W DX10	Hayır
98269900	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	Evet
98255200	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Evet
98252100	BVP631 LED718/857 600W NB FP	Evet
98260600	BVP631 LED898/857 750W NB FP	Evet
98264400	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	Evet

