



Kích hoạt tiềm năng vô hạn của bạn, ActiStar

ActiStar

Philips ActiStar kế thừa và phát triển các ưu điểm nhất quán của đèn pha thương hiệu Philips lên một cấp độ hiệu suất mới để chiếu sáng các khu vực và sân thể thao giải trí của bạn bằng công nghệ đèn LED tốt nhất trong phân khúc. Đây là giải pháp lý tưởng mới cho một loạt các ứng dụng chiếu sáng, như sân thể thao giải trí, bến cảng và bãi container, sân đỗ và các khu công nghiệp lớn, giao lộ, v.v. ActiStar sẽ cung cấp năng lượng cho các công trình thể thao của bạn với sự đồng nhất và có thể nâng cao sự an toàn của các giao lộ bằng cách tối đa hóa hiệu quả. Thiết kế tối ưu để nâng cấp 1:1 ở kích thước nhỏ gọn với trọng lượng thấp hơn, nhiều lựa chọn quang học, chất lượng sản xuất cao. Loại đèn này có thể cung cấp đủ ánh sáng với hiệu suất cao hơn và kết hợp nguồn sáng LED tốt nhất trong phân khúc, hệ thống quang học mô-đun, tản nhiệt và bộ điều khiển vào vỏ một mảnh đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận trên toàn cầu. Tản nhiệt được thiết kế nghiêm ngặt kết hợp tính thẩm mỹ và chức năng để đảm bảo độ tin cậy tuyệt vời. Hiệu suất chiếu sáng vượt trội và tuổi thọ dài hơn để kích hoạt tiềm năng vô hạn của bạn, ActiStar.

Lợi ích

- Thiết kế được tối ưu hóa để nâng cấp 1:1
- Nhiều lựa chọn chóa quang học cho các ứng dụng thể thao, đường bộ và sân bãi
- Hiệu suất quang thông cao trên các gói quang thông cao để cắt giảm số lượng lắp đặt bộ đèn
- Tối đa hóa hiệu quả để tăng cường sự an toàn cho các giao lộ
- Sân vận động thông minh và trải nghiệm tuyệt vời của người hâm mộ sẽ được bắt đầu với Interact Sports
- Mang đến năng lượng cho các công trình thể thao của bạn với hệ thống chiếu sáng và độ đồng đều tốt nhất trong phân khúc
- Kích thước nhỏ gọn với bộ điều khiển tích hợp giúp bạn có thể lắp đặt một cách linh hoạt và thuận tiện.
- Được trang bị Thẻ dịch vụ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
- Việc chuyển đổi bộ đèn cột cao HID của bạn sang ActiStar không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành mà còn cho phép bạn đạt được hiệu suất trắc quang tương đương trong khi cắt giảm số lượng bộ đèn


Tính năng

- Thương hiệu Philips đại diện cho chất lượng cao, trang nhã và thẩm mỹ.
- Nhiều lựa chọn quang học cho các ứng dụng thể thao, đường bộ và sân bãi để đáp ứng nhiều nhu cầu.
- Thiết kế một mảnh nhỏ gọn, bộ điều khiển bên trong vỏ có trọng lượng nhẹ, giúp giải quyết các mối quan ngại của khách hàng về an toàn và dễ lắp đặt.
- Tương thích với các hệ thống Interact Sports
- Đèn LED tốt nhất trong phân khúc để đạt được hiệu quả cao hơn với quang thông cao.
- Tương thích với các bộ điều khiển chỉnh độ sáng khác nhau cho các hệ thống điều khiển ánh sáng và các tính năng đón đầu tương lai.
- Lớp phủ MSP chất lượng cao với thiết kế mạnh mẽ giúp việc lắp đặt phù hợp với các điều kiện môi trường khắc nghiệt ngoài trời

Ứng dụng

- Sân đỗ tàu bay
- Cảng & bãi container
- Các khu vực công nghiệp lớn/Bãi đỗ xe lớn
- Bến xe & Đường thu phí
- Sân vận động thể thao giải trí
- Giao lộ
- Chiếu sáng đèn pha cho mục đích chung

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



ActiStar



ActiStar



ActiStar



ActiStar

Thông tin chung

Thẻ dịch vụ Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) 5700 K

Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Chao đèn/nắp Polycarbonate

Màu vỏ đèn Xám

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66

Phê duyệt và ứng dụng

Đấu CE Có

Ký hiệu tính dễ cháy -

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Bao gồm bộ điều khiển
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Có
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Có
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Có
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Có
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Có
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Có
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Có
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Có
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	Có
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	Có
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	Có
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Có
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	Có
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	Có

Order Code	Full Product Name	Bao gồm bộ điều khiển
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	Không
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	Không
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang thông
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	102.900 lm
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	109.500 lm
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	110.700 lm
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	110.700 lm
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	109.500 lm
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	110.700 lm
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	110.700 lm
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	110.700 lm
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	757 ánh sáng trắng mát	>70	89.800 lm

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang thông
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	757 ánh sáng trắng mát	>70	98.400 lm
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	93.400 lm
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	757 ánh sáng trắng mát	>70	102.300 lm
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	857 ánh sáng ban ngày	>80	71.800 lm
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	857 ánh sáng ban ngày	>80	89.800 lm
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	957 ánh sáng trắng mát	≥90	86.600 lm
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	957 ánh sáng trắng mát	≥90	86.600 lm
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	857 ánh sáng ban ngày	>80	98.300 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	820 W
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	820 W
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	820 W
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	820 W
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	820 W
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	820 W
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	820 W
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	820 W
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	700 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	770 W
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	750 W
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	820 W
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	600 W
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	750 W
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	820 W
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	820 W
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	820 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Có
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Có
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Có
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Có
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Có
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Có
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Có
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	Không
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	Không
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	Có
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	Có
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	Có
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	Không
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	Có

