

Clearflood gen2: Din optimerede TCO-løsning til generelle områder og rekreative sportsprojekter

Denne nye generation af Clearflood-serien bringer de samlede ejeromkostninger for dit projekt til det næste niveau. Serien fås i tre størrelser (BVP655, BVP656 og BVP657) med flere muligheder for ekstraudstyr og service og har den samme lysmotor som vores Recreational Sports & Area-flagskibsprojektør. Denne lysmotor er optimeret til sport og store områder såsom logistiske hubs, udendørs parkeringspladser og lagerområder. Nu giver en innovativ designtilgang mulighed for tilsluttede løsninger såsom SR-fatning, fuldt integreret på projektørhuset, og en multisensor på beslaget. Produktsortimentet er kompatibelt med Interact-systemer.

Fordele

- Optimerede samlede ejeromkostninger takket være en god balance mellem initial investering og driftsomkostninger
- Kompatibel med Interact-systemer
- Vælg serviceniveau og overfladebehandling
- Langtidsholdbart og solidt design

Applications

- Arena og sportsanlæg
- Lufthavne
- Produktion
- Lagerbygninger
- Havne

Funktioner

- Har dedikeret Sports&Area-lyskilde og -optik
- 3 forskellige størrelser (BVP655, BVP656, BVP657)

Versions



Clearflood gen2 large -
BVP657




Clearflood gen2 medium -
BVP656




Clearflood gen2 small -
BVP655




Målskitse



BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU




BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU

- Mulighed for CCT fra 2700K til 5700K
- Elektrisk klasse I og II
- IP66, IK08
- Servicemuligheder: værktøjsfri åbning eller fast glas
- Muligheder for overfladebehandling: rå, standard, havbeskyttelse (MSP) og svømmebassinbeskyttelse (SPO)
- Tilslutningsmuligheder: SR-stik, OLC-node og multisensor-muligheder er tilgængelige



BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU

Oplysninger om produktet

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknik

Opadrettet lysudbyttegrad	0
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Optiktype til brug udendørs	Asymmetrisk

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	6/8 kV
----------------------------------------------------	--------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	Klart glas

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Antal forkoblingsenheder
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 enheder
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 enheder
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 enheder
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 enheder
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 enheder
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 enheder
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 enheder
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 enheder
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 enheder

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Antal forkoblingsenheder
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 enheder
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 enheder
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 enheder
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 enheder
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 enheder
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 enhed
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 enhed
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 enhed
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 enhed
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 enhed
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 enhed
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 enhed

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Armaturløsning til lysstrålespredning
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70.450 lm	5° - 13° x 128°
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76.900 lm	5° - 17° x 97°
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73.580 lm	5° - 16° x 149°
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78.980 lm	6° - 21° x 99°
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78.539 lm	26° - 22° x 147°
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78.863 lm	35° - 17° x 122°
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71.680 lm	6° - 14° x 122°
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45.630 lm	5° - 13° x 128°
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49.810 lm	5° - 17° x 97°
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47.660 lm	5° - 16° x 149°
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51.160 lm	6° - 21° x 99°
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50.490 lm	26° - 22° x 147°
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50.699 lm	35° - 17° x 122°
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	46.430 lm	6° - 14° x 122°
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23.100 lm	5° - 13° x 128°
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25.220 lm	5° - 17° x 97°
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24.130 lm	5° - 16° x 149°
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25.900 lm	6° - 21° x 99°
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25.488 lm	26° - 22° x 147°
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25.431 lm	35° - 17° x 122°
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23.510 lm	6° - 14° x 122°

Drift og el


Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar normal diagrams




BVP656I - 912300060560




BVP656I - 912300060564




BVP655I - 912300060556




BVP656I - 912300060561




BVP655I - 912300060554




BVP655I - 912300060555




BVP655I - 912300060553




BVP657I - 912300060567




BVP657I - 912300060569




BVP655I - 912300060557




BVP657I - 912300060566




BVP655I - 912300060551




BVP656I - 912300060562




BVP656I - 912300060558




BVP655I - 912300060552




BVP657I - 912300060571




BVP657I - 912300060568




BVP657I - 912300060565



BVP656I - 912300060559



BVP656I - 912300060563



BVP657I - 912300060570