



Clearflood gen2: Din optimerede TCO-løsning til generelle områder og rekreative sportsprojekter

ClearFlood Gen2

Denne nye generation af Clearflood-serien bringer de samlede ejeromkostninger for dit projekt til det næste niveau. Serien fås i tre størrelser (BVP655, BVP656 og BVP657) med flere muligheder for ekstraudstyr og service og har den samme lysmotor som vores Recreational Sports & Area-projektør. Denne lysmotor er optimeret til sport og store områder såsom logistiske hubs, udendørs parkeringspladser og lagerområder. Nu giver en innovativ designtilgang mulighed for tilsluttede løsninger såsom SR-fatning, fuldt integreret på projektørhuset, og en multisensor på beslaget. Produktsortimentet er kompatibelt med Interact-systemer.

Fordele

- Optimerede samlede ejeromkostninger takket være en god balance mellem initial investering og driftsomkostninger
- Kompatibel med Interact-systemer
- Vælg serviceniveau og overfladebehandling
- Langtidsholdbart og solidt design


Funktioner

- Har dedikeret Sports&Area-lyskilde og -optik
- 3 forskellige størrelser (BVP655, BVP656, BVP657)
- Mulighed for CCT fra 2700K til 5700K
- Elektrisk klasse I og II
- IP66, IK08
- Servicemuligheder: værktøjsfri åbning eller fast glas
- Muligheder for overfladebehandling: rå, standard, havbeskyttelse (MSP) og svømmebassinbeskyttelse (SPO)
- Tilslutningsmuligheder: SR-stik, OLC-node og multisensor-muligheder er tilgængelige

Anvendelsesområder

- Arena og sportsanlæg
- Lufthavne
- Produktion
- Lagerbygninger
- Havne

Målskitse



ClearFlood Gen2

Oplysninger om produktet

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Optiktype til brug udendørs	Asymmetrisk
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	6/8 kV
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Klart glas
Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Antal forkoblingsenheder
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 enheder
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 enheder
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 enheder
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 enheder
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 enheder
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 enheder
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 enheder
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 enheder
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 enheder
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 enheder
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 enheder
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 enheder
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 enheder
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 enheder
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 enhed
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 enhed
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 enhed
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 enhed
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 enhed
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 enhed
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 enhed

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lysstrøm
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70.450 lm
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76.900 lm
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73.580 lm
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78.980 lm
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78.539 lm
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78.863 lm
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71.680 lm
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45.630 lm
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49.810 lm
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47.660 lm
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51.160 lm
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50.490 lm
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50.699 lm
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46.430 lm
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23.100 lm
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25.220 lm
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24.130 lm
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25.900 lm

ClearFlood Gen2

Order Code	Full Product Name	Armatur til	
		lysstrålespredning	Lysstrøm
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25.488 lm
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25.431 lm

Order Code	Full Product Name	Armatur til	
		lysstrålespredning	Lysstrøm
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23.510 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060556


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060555




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060569



Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565



Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060570

