



Clearflood gen2 : votre solution à faible coût total de possession optimisé pour la zone générale et les projets de sports de loisirs

Clearflood gen2

Cette nouvelle génération de la gamme Clearflood améliore le coût total de possession de votre projet. La gamme est disponible en 3 tailles (BVP655, BVP656, BVP657) avec plusieurs options de finition et de maintenance, et s'appuie sur le moteur de lumière de notre projecteur phare pour l'éclairage sportif et de grands espaces. Ce moteur de lumière est optimisé pour les applications sportives, ainsi que pour les grandes surfaces, telles que les pôles logistiques, les parkings extérieurs et les zones de stockage. La nouvelle approche de conception innovante permet de mettre à disposition des options connectées telles que la prise SR, entièrement intégrée sur le boîtier du projecteur, et un multi-capteur sur la crosse. La gamme de produits est compatible avec les systèmes Interact.

Avantages

- Coût total de possession optimisé grâce à un bon équilibre entre investissement initial et coûts opérationnels
- Compatible avec les systèmes Interact
- Choisissez votre niveau de maintenance et votre finition
- Durabilité et conception robuste

Fonctions

- Comprend un moteur de lumière et des optiques dédiés aux sports et espaces
- 3 tailles différentes (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT disponible de 2700K à 5700K
- Classe électrique I et II
- IP66, IK08
- Options de facilité d'entretien : ouverture sans outil ou verre fixe
- Options de finition : brut, standard, protection marine (MSP), protection piscine (SPO)
- Options de connectivité : une prise SR, un nœud OLC et des options multi-capteurs sont disponibles

Application


- Stades et sport
- Aéroports
- Sites de production
- Entrepôts
- Port

Versions



BVP657 Clearflood gen2 large

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



Détails sur le produit

SR node on housing



Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur	740 blanc neutre
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Type d'optique extérieur	Asymétrique
rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	6/8 kV
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Couleur du boîtier	Aluminium
Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	-
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	-

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Nombre d'appareillages
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 unités
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 unités
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 unités
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 unités
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 unités
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 unités
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 unités
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 unités
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 unités
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 unités
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 unités
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 unités
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 unités
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 unités
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 unité
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 unité
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 unité
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 unité
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 unité
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 unité
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du	
		luminaire	Flux lumineux
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70 450 lm
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76 900 lm
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73 580 lm
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78 980 lm
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78 539 lm
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78 863 lm
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71 680 lm
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45 630 lm
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49 810 lm
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47 660 lm
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51 160 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du	
		luminaire	Flux lumineux
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50 490 lm
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50 699 lm
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46 430 lm
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23 100 lm
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25 220 lm
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24 130 lm
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25 900 lm
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25 488 lm
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25 431 lm
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23 510 lm


Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657


Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060556




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060555



Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060569


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060570

