



Clearflood gen2: Az Ön optimalizált TCO-megoldása általános területi és szabadidős sportprojektekhez

A Clearflood termékcsalád új generációja új szintre emeli a projekt teljes élettartama alatti költségeket. A termékcsalád három méretben érhető el (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658), többféle felületkezelési és karbantarthatósági opcióval, és a Rekreatív Sport & Terület zászlóshajó reflektorunk fényforrását használja. Ezt a fényrendszert sportlétesítmények, valamint nagy területek, például logisztikai csomópontok, kültéri parkolók és raktározási területek megvilágítására optimalizáltuk. Az innovatív kialakítási megközelítés lehetővé teszi a különböző csatlakoztatási opciók elérhetőségét, mint például a fényárvilágításba teljesen integrált SR aljzat és a tartóelemen lévő több érzékelő meglétét. A termékcsalád kompatibilis az Interact rendszerekkel.

Előnyök

- Optimalizált teljes birtoklási költség a kezdeti beruházás és az üzemeltetési költségek közötti jó egyensúlynak köszönhetően
- Kompatibilis az Interact rendszerekkel
- Válassza ki a szervizelhetőségi szintet és a felületkezelést
- Hosszú élettartamú, robusztus kialakítás

Applications

- Aréna és sportalkalmazások
- Repülőterek
- Gyártás
- Raktárak
- Kikötők

Versions



Clearflood gen2 large -
BVP657



Clearflood gen2 medium -
BVP656




Clearflood gen2 small -
BVP655


Szolgáltatások

- Kifejezetten sportalkalmazásokhoz és térvilágításhoz tervezett fényrendszerekkel és optikákkal rendelkezik
- 3 különböző méret: kis (BVP655), közepes (BVP656), nagy (BVP657 és BVP658)
- CCT elérhető 2700K és 5700K között
- I. és II. elektromos osztály
- IP66, IK08
- Szervizelhetőségi lehetőségek: szerszám nélküli nyitás vagy rögzített üveg
- Felületkezelési választék: nyers, standard, tengervízálló bevonat (MSP), uszodai védőbevonat (SPO)
- Csatlakozási lehetőségek: SR aljzat, OLC csomópont és multiérzékelős opciók állnak rendelkezésre


Méretezett rajza



BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU



BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU

Termék részletei

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Kültéri optika típusa	Aszimmetrikus

Működtetés és elektronika

Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	6/8 kV
---	--------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Alumínium
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	-
Optikai búra típusa	átlátszó üveg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Előtét egységek száma
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 egység
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 egység
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 egység
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 egység
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 egység
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 egység
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 egység
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 egység
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 egység
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 egység
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 egység
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 egység
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 egység
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 egység
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 egység
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 egység
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 egység
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 egység
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 egység
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 egység
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 egység

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Lámpatest fényeloszlása
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70 450 lm	5° - 13° x 128°
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76 900 lm	5° - 17° x 97°
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73 580 lm	5° - 16° x 149°
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78 980 lm	6° - 21° x 99°
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78 539 lm	26° - 22° x 147°
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78 863 lm	35° - 17° x 122°
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71 680 lm	6° - 14° x 122°
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45 630 lm	5° - 13° x 128°
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49 810 lm	5° - 17° x 97°
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47 660 lm	5° - 16° x 149°
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51 160 lm	6° - 21° x 99°
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50 490 lm	26° - 22° x 147°
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50 699 lm	35° - 17° x 122°

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Lámpatest fényeloszlása
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	46 430 lm	6° - 14° x 122°
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23 100 lm	5° - 13° x 128°
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25 220 lm	5° - 17° x 97°
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24 130 lm	5° - 16° x 149°
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25 900 lm	6° - 21° x 99°
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25 488 lm	26° - 22° x 147°
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25 431 lm	35° - 17° x 122°
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23 510 lm	6° - 14° x 122°

Működtetés és elektronika


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar normal diagrams




BVP656I - 912300060560




BVP656I - 912300060564




BVP655I - 912300060556




BVP656I - 912300060561




BVP655I - 912300060554




BVP655I - 912300060555




BVP655I - 912300060553




BVP657I - 912300060567




BVP657I - 912300060569




BVP655I - 912300060557




BVP657I - 912300060566




BVP655I - 912300060551




BVP656I - 912300060562




BVP656I - 912300060558




BVP655I - 912300060552




BVP657I - 912300060571




BVP657I - 912300060568




BVP657I - 912300060565



BVP656I - 912300060559



BVP656I - 912300060563



BVP657I - 912300060570