



Clearflood gen2: Az Ön optimalizált TCO-megoldása általános területi és szabadidős sportprojektekhez

Clearflood gen2

A Clearflood termékcsalád új generációja új szintre emeli a projekt teljes élettartama alatti költségeket. A termékcsalád 3 méretben (BVP655, BVP656, BVP657) érhető el, számos felületkezelési és szervizelhetőségi lehetőséggel, valamint kihasználja a területek és szabadidős sportlétesítmények fényárvilágítására tervezett vezetõ fényrendszerünk előnyeit. Ezt a fényrendszert sportlétesítmények, valamint nagy területek, például logisztikai csomópontok, kültéri parkolók és raktározási területek megvilágítására optimalizáltuk. Az innovatív kialakítási megközelítés lehetővé teszi a különböző csatlakoztatási opciók elérhetőségét, mint például a fényárvilágításba teljesen integrált SR aljzat és a tartóelemen lévő több érzékelő meglétét. A termékcsalád kompatibilis az Interact rendszerekkel.

Előnyök

- Optimalizált teljes birtoklási költség a kezdeti beruházás és az üzemeltetési költségek közötti jó egyensúlynak köszönhetően
- Kompatibilis az Interact rendszerekkel
- Válassza ki a szervizelhetőségi szintet és a felületkezelést
- Hosszú élettartamú, robusztus kialakítás

Clearflood gen2


Szolgáltatások

- Kifejezetten sportalkalmazásokhoz és térvilágításhoz tervezett fényrendszerekkel és optikákkal rendelkezik
- 3 különböző méret (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT elérhető 2700K és 5700K között
- I. és II. elektromos osztály
- IP66, IK08
- Szervizelhetőségi lehetőségek: szerszám nélküli nyitás vagy rögzített üveg
- Felületkezelési választék: nyers, standard, tengervízálló bevonat (MSP), uszodai védőbevonat (SPO)
- Csatlakozási lehetőségek: SR aljzat, OLC csomópont és multiérzékelős opciók állnak rendelkezésre

Alkalmazás

- Aréna és sportalkalmazások
- Repülőterek
- Gyártás
- Raktárak
- Kikötők

Méretezett rajza



Clearflood gen2

Termék részletei

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

A fényforrás színe	740 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
Kültéri optika típusa	Aszimmetrikus
Felfelé irányuló fényhányados	0

Működtetés és elektronika

Tűlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	6/8 kV
-----------------------------------------------	--------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Optikai búra típusa	átlátszó üveg
Ház színe	Alumínium
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Előtetegységek száma
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 egység
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 egység
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 egység
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 egység
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 egység
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 egység
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 egység
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 egység
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 egység
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 egység
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 egység
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 egység
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 egység
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 egység
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 egység
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 egység
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 egység
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 egység
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 egység
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 egység
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 egység

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	Fényáram	Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	Fényáram
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70 450 lm	79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47 660 lm
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76 900 lm	79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51 160 lm
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73 580 lm	79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50 490 lm
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78 980 lm	79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50 699 lm
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78 539 lm	79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46 430 lm
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78 863 lm	79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23 100 lm
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71 680 lm	79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25 220 lm
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45 630 lm	79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24 130 lm
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49 810 lm	79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25 900 lm

Clearflood gen2

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	Fényáram
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25 488 lm
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25 431 lm

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	Fényáram
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23 510 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060556


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060561




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060554




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060555




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060553




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060567




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060569



Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060557




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060566




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060551


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060562




Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060558




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060552




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060571



Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060568




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060565



Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060559



Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060563



Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060570

