

Clearflood gen2: la soluzione TCO ottimizzata per aree generali e impianti sportivi amatoriali

Questa nuova generazione della gamma Clearflood porta il costo totale di proprietà del tuo progetto a un livello superiore. La gamma è disponibile in 3 dimensioni (BVP655, BVP656, BVP657) con diverse opzioni di finitura e manutenzione. Usa il motore di illuminazione di cui è dotato il nostro proiettore di punta per spazi all'aperto e impianti sportivi dilettantistici. Questo motore di illuminazione è ottimizzato per le applicazioni sportive e per grandi spazi come hub logistici, parcheggi all'aperto e aree di stoccaggio. Ora un approccio progettuale innovativo consente la disponibilità di opzioni connesse come la presa SR, completamente integrata nell'alloggiamento del proiettore, e un multisensore sulla staffa. La gamma di prodotti è compatibile con i sistemi Interact.

Vantaggi

- Costo totale di proprietà ottimizzato grazie a un buon equilibrio tra investimento iniziale e costi operativi
- Compatibile con i sistemi Interact
- Scegli il livello di manutenibilità e la finitura
- Design robusto a lunga durata

Applications

- Stadi e impianti sportivi
- Aeroporti
- Produzione
- Magazzini
- Porto

Versions

Caratteristiche

- Dispone di un motore di illuminazione e ottica dedicati per Sport & Grandi Aree
- 3 diverse dimensioni (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT disponibile da 2700K a 5700K
- Classe elettrica I e II
- IP66, IK08
- Opzioni di manutenzione: apertura senza utensili o vetro fisso
- Opzioni di finitura: grezzo, standard, protezione marina (MSP), protezione piscina (SPO)
- Opzioni di connettività: sono disponibili presa SR, nodo OLC e opzioni multisensore



Clearflood gen2 large -
BVP657




Clearflood gen2 medium -
BVP656




Clearflood gen2 small -
BVP655



Disegno tecnico




BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU





BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU

Dati del prodotto

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Informazioni generali

Driver incluso	Si
Service tag	Si

Dati tecnici di illuminazione

Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	70
Colore sorgente luminosa	740 bianco neutro
Tipo di ottica aree esterne	Asimmetrica

Funzionamento e parte elettrica

Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	6/8 kV
--	--------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento e una gestione termica	Alluminio IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Si

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Numero di riduttori
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 unità
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 unità
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 unità
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 unità
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 unità

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Numero di riduttori
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 unità
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 unità
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 unità
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 unità
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 unità
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 unità
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 unità
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 unità
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 unità
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 unità
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 unità
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 unità
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 unità
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 unità
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 unità
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 unità

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70.450 lm	5° - 13° x 128°
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76.900 lm	5° - 17° x 97°
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73.580 lm	5° - 16° x 149°
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78.980 lm	6° - 21° x 99°
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78.539 lm	26° - 22° x 147°
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78.863 lm	35° - 17° x 122°
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71.680 lm	6° - 14° x 122°
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45.630 lm	5° - 13° x 128°
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49.810 lm	5° - 17° x 97°
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47.660 lm	5° - 16° x 149°
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51.160 lm	6° - 21° x 99°
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50.490 lm	26° - 22° x 147°
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50.699 lm	35° - 17° x 122°
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	46.430 lm	6° - 14° x 122°
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23.100 lm	5° - 13° x 128°
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25.220 lm	5° - 17° x 97°
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24.130 lm	5° - 16° x 149°
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25.900 lm	6° - 21° x 99°
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25.488 lm	26° - 22° x 147°
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25.431 lm	35° - 17° x 122°
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23.510 lm	6° - 14° x 122°

Funzionamento e parte elettrica


Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar normal diagrams




BVP656I - 912300060560




BVP656I - 912300060564




BVP655I - 912300060556




BVP656I - 912300060561




BVP655I - 912300060554




BVP655I - 912300060555




BVP655I - 912300060553




BVP657I - 912300060567




BVP657I - 912300060569




BVP655I - 912300060557




BVP657I - 912300060566




BVP655I - 912300060551




BVP656I - 912300060562




BVP656I - 912300060558




BVP655I - 912300060552




BVP657I - 912300060571




BVP657I - 912300060568




BVP657I - 912300060565



BVP656I - 912300060559



BVP656I - 912300060563



BVP657I - 912300060570