



Clearflood gen2: la soluzione TCO ottimizzata per aree generali e impianti sportivi amatoriali

Clearflood gen2

Questa nuova generazione della gamma Clearflood porta il costo totale di proprietà del tuo progetto a un livello superiore. La gamma è disponibile in 3 dimensioni (BVP655, BVP656, BVP657) con diverse opzioni di finitura e manutenzione. Usa il motore di illuminazione di cui è dotato il nostro proiettore di punta per spazi all'aperto e impianti sportivi dilettantistici. Questo motore di illuminazione è ottimizzato per le applicazioni sportive e per grandi spazi come hub logistici, parcheggi all'aperto e aree di stoccaggio. Ora un approccio progettuale innovativo consente la disponibilità di opzioni connesse come la presa SR, completamente integrata nell'alloggiamento del proiettore, e un multisensore sulla staffa. La gamma di prodotti è compatibile con i sistemi Interact.

Vantaggi

- Costo totale di proprietà ottimizzato grazie a un buon equilibrio tra investimento iniziale e costi operativi
- Compatibile con i sistemi Interact
- Scegli il livello di manutenibilità e la finitura
- Design robusto a lunga durata


Caratteristiche

- Dispone di un motore di illuminazione e ottica dedicati per Sport & Grandi Aree
- 3 diverse dimensioni (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT disponibile da 2700K a 5700K
- Classe elettrica I e II
- IP66, IK08
- Opzioni di manutenzione: apertura senza utensili o vetro fisso
- Opzioni di finitura: grezzo, standard, protezione marina (MSP), protezione piscina (SPO)
- Opzioni di connettività: sono disponibili presa SR, nodo OLC e opzioni multisensore

Applicazione

- Stadi e impianti sportivi
- Aeroporti
- Produzione
- Magazzini
- Porto

Disegno tecnico



Dati del prodotto

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Colore sorgente luminosa	740 bianco neutro
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	70
Tipo di ottica aree esterne	Asimmetrica
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Funzionamento e parte elettrica	
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	6/8 kV
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Colore alloggiamento	Alluminio
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08
e una gestione termica	IP66
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	-

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Numero di riduttori
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 unità
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 unità
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 unità
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 unità
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 unità
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 unità
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 unità
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 unità
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 unità
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 unità
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 unità
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 unità
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 unità
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 unità
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 unità
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 unità
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 unità
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 unità
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 unità
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 unità
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 unità

Dati tecnici di illuminazione

		Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione				Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	
Order Code	Full Product Name		Flusso luminoso	Order Code	Full Product Name		Flusso luminoso
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70.450 lm	79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45.630 lm
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76.900 lm	79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49.810 lm
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73.580 lm	79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47.660 lm
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78.980 lm	79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51.160 lm
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78.539 lm	79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50.490 lm
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78.863 lm	79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50.699 lm
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71.680 lm	79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46.430 lm

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso	
		dell'apparecchio d'illuminazione	Flusso luminoso
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23.100 lm
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25.220 lm
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24.130 lm
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25.900 lm

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso	
		dell'apparecchio d'illuminazione	Flusso luminoso
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25.488 lm
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25.431 lm
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23.510 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060556




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060555



Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060569


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060570

