



Clearflood gen2: de oplossing met optimale TCO voor algemene buitenruimtes en recreatieve sportprojecten

Clearflood gen2

Deze nieuwe generatie Clearflood producten levert een flinke verlaging op van de totale gebruikskosten van je project. De reeks omvat drie formaten (BVP655, BVP656, BVP657) met diverse opties voor afwerking en onderhoudsgemak en is voorzien van dezelfde lichtmodule als onze topschijnwerper (OptiVision) in de categorie Recreatiesport & terreinen. Deze lichtmodule is geoptimaliseerd voor sporttoepassingen en grote oppervlakten zoals logistieke hubs, buitenparkeerplaatsen en opslagruimtes. Door innovatie van het ontwerp zijn er nu connected opties beschikbaar, zoals de volledig in de schijnwerperbehuizing geïntegreerde SR-aansluitbus en een multisensor op de uithouder. Het productassortiment is compatibel met Interact systemen.

Voordelen

- Optimale totale gebruikskosten dankzij een goede balans tussen initiële investering en bedrijfskosten
- Compatibel met Interact systemen
- Kies het gewenste niveau van onderhoudsgemak en afwerking
- Duurzaam, robuust ontwerp

Kenmerken

- Voorzien van speciale lichtmodule en optieken voor sport- en andere terreinen
- 3 verschillende formaten (BVP655, BVP656, BVP657)
- Kleurtemperaturen van 2700 K tot 5700 K
- Elektrische klasse I en II
- IP66, IK08
- Opties voor onderhoudsgemak: gereedschapsloze opening of gefixeerd glas
- Opties voor afwerking: onbewerkt, standaard, bescherming tegen zeezout (MSP), geschikt voor zwembaden (SPO)
- Connectiviteitsopties: SR-aansluitbus, OLC-knooppunt en multisensoropties verkrijgbaar

Toepassing

- Stadions en sport
- Luchthavens
- Productie
- Magazijnen
- Haven

Versions



BVP657 Clearflood gen2 large




BVP656 Clearflood gen2 medium



BVP655 Clearflood gen2 small

Maatschets



Productgegevens

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



Productgegevens

SR node on housing



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleur lichtbron	740 neutraalwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	70
Type optiek buiten	Asymmetrisch
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Surge Protection (Common/Differential)	6/8 kV
--	--------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	Helder glas
Kleur behuizing	Aluminium
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Aantal VSA's
8720169796263	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 units
8720169796195	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 units
8720169796140	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 unit

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom
8720169796263	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70.450 lm
8720169796195	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45.630 lm

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom
8720169796140	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24.130 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169796263	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
8720169796195	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169796140	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169796263	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
8720169796195	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169796140	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060553



Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565

