

Clearflood gen2: Din optimaliserte TCO-løsning for generelle areal- og rekreasjonsidrettsprosjekter

Denne nye generasjonen av Clearflood-serien hever TCO for prosjektet til neste nivå. Serien fås i 3 størrelser (BVP655, BVP656, BVP657) med flere typer overflatebehandling og vedlikeholdsalternativer, og den omfatter lysmotoren fra flomlyset vårt for sport og områder. Denne lyskilden er optimalisert for bruksområder innen sport så velg som store områder som logistikksentre, utendørs parkeringsplasser og lagerområder. Den innovative designen gjør det mulig med tilkoblet tilbehør, for eksempel SR-sokkelen som er fullstendig integrert i flomlysets innfatning, og en multisensor på braketten. Produktutvalget er kompatibelt med Interact-systemer.

Fordeler

- Optimaliserte totale eierkostnader takket være en god balanse mellom innledende investering og driftskostnader
- Kompatibel med Interact-systemer
- Velg vedlikeholdsnivå og overflatebehandling
- Langvarig, robust design

Applications

- Arenaer og sport
- Flyplasser
- Produksjon
- Lager
- Havn

Versions

Funksjoner

- Med dedikert lysmotor og optikk for sport og områder
- 3 forskjellige størrelser (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT tilgjengelig fra 2700K til 5700K
- Elektrisk klasse I og II
- IP66, IK08
- Alternativer for vedlikehold: verktøyfri åpning eller fast glass
- Alternativer for overflatebehandling: ubehandlet, standard, beskyttelse mot saltvann (MSP), beskyttelse for svømmebasseng (SPO)
- Tilkoblingsalternativer: SR-sokkel, OLC-node og multisensortilbehør er tilgjengelig



Clearflood gen2 large -
BVP657




Clearflood gen2 medium -
BVP656




Clearflood gen2 small -
BVP655


Målskisse



BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU



BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU

Produkt detaljer

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarge	740 nøytralhvitt
Utendørs optikktype	Asymmetrisk

Drift og elektronikk

Surge Protection (Common/Differential)	6/8 kV
--	--------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Aluminium
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-
Type optisk deksel	Klart glass

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Antall utstyrsenheter
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 enheter
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 enheter
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 enheter
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 enheter
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 enheter
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 enheter
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 enheter
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 enheter
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 enheter

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Antall utstyrsenheter
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 enheter
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 enheter
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 enheter
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 enheter
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 enheter
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 enhet
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 enhet
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 enhet
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 enhet
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 enhet
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 enhet
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 enhet

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysstrålespredning fra armatur
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70 450 lm	5° - 13° x 128°
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76 900 lm	5° - 17° x 97°
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73 580 lm	5° - 16° x 149°
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78 980 lm	6° - 21° x 99°
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78 539 lm	26° - 22° x 147°
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78 863 lm	35° - 17° x 122°
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71 680 lm	6° - 14° x 122°
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45 630 lm	5° - 13° x 128°
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49 810 lm	5° - 17° x 97°
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47 660 lm	5° - 16° x 149°
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51 160 lm	6° - 21° x 99°
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50 490 lm	26° - 22° x 147°
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50 699 lm	35° - 17° x 122°
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	46 430 lm	6° - 14° x 122°
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23 100 lm	5° - 13° x 128°
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25 220 lm	5° - 17° x 97°
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24 130 lm	5° - 16° x 149°
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25 900 lm	6° - 21° x 99°
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25 488 lm	26° - 22° x 147°
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25 431 lm	35° - 17° x 122°
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23 510 lm	6° - 14° x 122°

Drift og elektronikk


Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polarkoordinatsystem




BVP656I - 912300060560




BVP656I - 912300060564




BVP655I - 912300060556




BVP656I - 912300060561




BVP655I - 912300060554




BVP655I - 912300060555




BVP655I - 912300060553




BVP657I - 912300060567




BVP657I - 912300060569




BVP655I - 912300060557




BVP657I - 912300060566




BVP655I - 912300060551




BVP656I - 912300060562




BVP656I - 912300060558




BVP655I - 912300060552




BVP657I - 912300060571




BVP657I - 912300060568




BVP657I - 912300060565



BVP656I - 912300060559



BVP656I - 912300060563



BVP657I - 912300060570