



Clearflood gen2: Din optimaliserte TCO-løsning for generelle areal- og rekreasjonsidrettsprosjekter

Clearflood gen2

Denne nye generasjonen av Clearflood-serien hever TCO for prosjektet til neste nivå. Serien fås i 3 størrelser (BVP655, BVP656, BVP657) med flere typer overflatebehandling og vedlikeholdsalternativer, og den omfatter lysmotoren fra flomlyset vårt for sport og områder. Denne lyskilden er optimalisert for bruksområder innen sport så velg som store områder som logistikkentre, utendørs parkeringsplasser og lagerområder. Den innovative designen gjør det mulig med tilkoblet tilbehør, for eksempel SR-sokkelen som er fullstendig integrert i flomlysets innfatning, og en multisensor på braketten. Produktutvalget er kompatibelt med Interact-systemer.

Fordeler

- Optimaliserte totale eierkostnader takket være en god balanse mellom innledende investering og driftskostnader
- Kompatibel med Interact-systemer
- Velg vedlikeholdsnivå og overflatebehandling
- Langvarig, robust design

Clearflood gen2

Funksjoner

- Med dedikert lysmotor og optikk for sport og områder
- 3 forskjellige størrelser (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT tilgjengelig fra 2700K til 5700K
- Elektrisk klasse I og II
- IP66, IK08
- Alternativer for vedlikehold: verktøyfri åpning eller fast glass
- Alternativer for overflatebehandling: ubehandlet, standard, beskyttelse mot saltvann (MSP), beskyttelse for svømmebasseng (SPO)
- Tilkoblingsalternativer: SR-sokkel, OLC-node og multisensortilbehør er tilgjengelig

Søknad

- Arenaer og sport
- Flyplasser
- Produksjon
- Lager
- Havn

Versions




BVP656 Clearflood gen2 medium

Målskisse



Clearflood gen2

Målskisse



Produkt detaljer

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Utendørs optikktype	Asymmetrisk
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/ Differential)	6/8 kV
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Klart glass
Innfatningsfarge	Aluminium
Mekanisk støtteskiltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Antall utstyrsenheter
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 enheter
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 enheter
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 enheter
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 enheter
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 enheter
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 enheter
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 enheter
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 enheter
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 enheter
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 enheter
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 enheter
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 enheter
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 enheter
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 enheter
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 enhet
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 enhet
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 enhet
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 enhet
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 enhet
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 enhet
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 enhet

Teknisk belysning

		Lysstrålespredning fra	
Order Code	Full Product Name	armatur	Lysytelse
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70 450 lm
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76 900 lm
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73 580 lm
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78 980 lm
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78 539 lm
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78 863 lm
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71 680 lm
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45 630 lm
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49 810 lm
Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra	Lysytelse
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47 660 lm
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51 160 lm
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50 490 lm
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50 699 lm
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46 430 lm
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23 100 lm
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25 220 lm
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24 130 lm
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25 900 lm

Clearflood gen2

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra	
		armatur	Lysytelse
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25 488 lm
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25 431 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra	
		armatur	Lysytelse
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23 510 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060556


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060555




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060569



Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565



Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060570

