

Clearflood gen2: – Soluția dumneavoastră optimizată pentru costul total de deținere pentru zona generală și proiecte sportive recreative

Această nouă generație a gamei Clearflood aduce costul total de exploatare al proiectului dvs. la nivelul următor. Gama este disponibilă în 3 dimensiuni (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658), cu diverse opțiuni de finisare și întreținere, și utilizează motorul de lumină al proiecteurului vedetă pentru sporturi recreative și zone. Acest motor de lumină este optimizat pentru aplicații sportive, precum și pentru spații exterioare mari, cum ar fi centre logistice, parcuri exterioare și spații de depozitare. Acum, o abordare inovatoare de design permite disponibilitatea opțiunilor conectate, cum ar fi soclul SR, complet integrat pe carcasa proiecteurului și un multi-senzor pe suport. Gama de produse este compatibilă cu sistemele Interact.

Beneficii

- Cost total de exploatare optimizat datorită unui bun echilibru între investiția inițială și costurile operaționale
- Compatibil cu sistemele Interact
- Alegeți nivelul de întreținere și finisajul dvs.
- Design robust, de lungă durată

Applications

- Arenă și sport
- Aeroporturi
- Producție
- Depozite
- Port

Versions



Clearflood gen2 large -
BVP657




Clearflood gen2 medium -
BVP656




Clearflood gen2 small -
BVP655

Cote




BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Caracteristici

- Dispune de un motor de lumină și sistem optic specifice pentru sport și zona generală
- 3 dimensiuni diferite: mică (BVP655), medie (BVP656), mare (BVP657 și BVP658)
- CCT disponibil de la 2700K la 5700K
- Clasa electrică I și II
- IP66, IK08
- Opțiuni de întreținere: deschidere fără unelte sau sticlă fixă
- Opțiuni de finisare: brut, standard, protecție marină (MSP), protecție piscine (SPO)
- Opțiuni de conectivitate: sunt disponibile soclu SR, nod OLC și opțiune cu multisenzor



BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU

Detalii produs

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Informații generale

Balast inclus	Da
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Tip optic exterior	Asimetric

Funcționare și sistem electric

Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) 6/8 kV

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Aluminiu
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	-
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	-
Tip capac optic/lentilă	Sticlă transparentă

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj CE	Da

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 unități
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 unități
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 unități
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 unități
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 unități

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 unități
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 unități
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 unități
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 unități
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 unități
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 unități
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 unități
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 unități
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 unități
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 unitate
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 unitate
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 unitate
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 unitate
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 unitate
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 unitate
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 unitate

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70.450 lm	5° - 13° x 128°
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76.900 lm	5° - 17° x 97°
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73.580 lm	5° - 16° x 149°
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78.980 lm	6° - 21° x 99°
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78.539 lm	26° - 22° x 147°
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78.863 lm	35° - 17° x 122°
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71.680 lm	6° - 14° x 122°
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45.630 lm	5° - 13° x 128°
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49.810 lm	5° - 17° x 97°
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47.660 lm	5° - 16° x 149°
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51.160 lm	6° - 21° x 99°
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50.490 lm	26° - 22° x 147°
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50.699 lm	35° - 17° x 122°
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	46.430 lm	6° - 14° x 122°
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23.100 lm	5° - 13° x 128°
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25.220 lm	5° - 17° x 97°
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24.130 lm	5° - 16° x 149°
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25.900 lm	6° - 21° x 99°
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25.488 lm	26° - 22° x 147°
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25.431 lm	35° - 17° x 122°
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23.510 lm	6° - 14° x 122°

Funcționare și sistem electric


Order Code	Full Product Name	Consum de curent
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar normal diagrams




BVP656I - 912300060560




BVP656I - 912300060564




BVP655I - 912300060556




BVP656I - 912300060561




BVP655I - 912300060554




BVP655I - 912300060555




BVP655I - 912300060553




BVP657I - 912300060567




BVP657I - 912300060569




BVP655I - 912300060557




BVP657I - 912300060566




BVP655I - 912300060551




BVP656I - 912300060562




BVP656I - 912300060558




BVP655I - 912300060552




BVP657I - 912300060571




BVP657I - 912300060568




BVP657I - 912300060565



BVP656I - 912300060559



BVP656I - 912300060563



BVP657I - 912300060570