



Clearflood gen2: - Solu ia dvs. optimizată pentru costul total de de inere pentru zona generală și proiecte sportive recreative

Clearflood gen2

Această nouă genera ie a gamei Clearflood aduce costul total de exploatare al proiectului dvs. la nivelul următor. Gama este disponibilă în 3 dimensiuni (BVP655, BVP656, BVP657) cu mai multe op iuni de finisaj și între inere și beneficiază de motorul de lumină al proiectorului de top pentru sporturi recreative și zone generale. Acest motor de lumină este optimizat pentru aplica ii sportive, precum și pentru zone mari, cum ar fi centre logistice, parcări exterioare și spa ii de depozitare. Acum, o abordare inovatoare de design permite disponibilitatea op iunilor conectate, cum ar fi priza SR, complet integrată pe carcasa reflectorului și un multi-senzor pe suport. Gama de produse este compatibilă cu sistemele Interact.

Beneficii

- Cost total de exploatare optimizat datorită unui bun echilibru între investi ia ini ială și costurile opera ionale
- Compatibil cu sistemele Interact
- Alege i nivelul de între inere și finisajul dvs.
- Design robust, de lungă durată

Clearflood gen2


Caracteristici

- Dispune de un motor de lumină și sistem optic specifice pentru sport și zona generală
- 3 dimensiuni diferite (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT disponibil de la 2700K la 5700K
- Clasa electrică I și II
- IP66, IK08
- Opțiuni de întreținere: deschidere fără unelte sau sticlă fixă
- Opțiuni de finisare: brut, standard, protecție marină (MSP), protecție piscine (SPO)
- Opțiuni de conectivitate: sunt disponibile soclul SR, nodul OLC și opțiuni cu mai mulți senzori

Cerere

- Arenă și sport
- Aeroporturi
- Producție;
- Depozite
- Port

Cote



Clearflood gen2

Detalii produs

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Informații generale

Balast inclus	Da
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Tip optic exterior	Asimetric
Randament luminos orientat în sus	0

Funcționare și sistem electric

Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	6/8 kV
---	--------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	Sticlă transparentă
Culoare carcasă	Aluminiu
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrațiilor	IP66
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	-

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 unități
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 unități
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 unități
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 unități
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 unități
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 unități
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 unități
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 unități
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 unități
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 unități
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 unități
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 unități
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 unități
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 unități
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 unitate
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 unitate
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 unitate
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 unitate
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 unitate
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 unitate
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 unitate

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Lăime fascicul de	
		lumină corp de iluminat	Flux luminos
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70.450 lm
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76.900 lm
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73.580 lm
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78.980 lm
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78.539 lm
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78.863 lm

Order Code	Full Product Name	Lăime fascicul de	
		lumină corp de iluminat	Flux luminos
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71.680 lm
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45.630 lm
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49.810 lm
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47.660 lm
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51.160 lm
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50.490 lm

Clearflood gen2

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Flux luminos
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50.699 lm
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46.430 lm
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23.100 lm
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25.220 lm
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24.130 lm

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Flux luminos
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25.900 lm
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25.488 lm
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25.431 lm
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23.510 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Consum de curent
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060560




Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060564




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060556




Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060561




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060554




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060555



Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060553




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060567




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060569


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060557




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060566




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060551




Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060562




Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060558




Polar Normal (separate) - BVP6551 -
912300060552



Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060571




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060568




Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060565

Clearflood gen2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060559



Polar Normal (separate) - BVP6561 -
912300060563



Polar Normal (separate) - BVP6571 -
912300060570

