



Clearflood gen2: Vaše optimalizované riešenie TCO pre všeobecné oblasti a projekty rekreačných športov

Táto nová generácia radu Clearflood posúva celkové náklady na vlastníctvo vášho projektu na ďalšiu úroveň. Rad je k dispozícii v 3 veľkostiach (BVP655, BVP656, BVP657) s niekoľkými možnosťami povrchovej úpravy a údržby a využitím osvetľovacieho systému našich vlajkových svetlometov pre športové a rekreačné oblasti. Tento osvetľovací systém je optimalizovaný na športové použitie aj na veľké plochy, ako sú logistické centrá, vonkajšie parkovisko a skladovacie priestory. Inovatívny dizajnový prístup teraz umožňuje dostupnosť pripojených možností, ako je zásuvka SR, plne integrovaná na kryte svetlometu a multisenzor na držiaku. Produktový rad je kompatibilný so systémami Interact.

Výhody

- Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo vďaka dobrej rovnováhe medzi počiatočnými investíciami a prevádzkovými nákladmi
- Kompatibilné so systémami Interact
- Vyberte si úroveň prevádzkyschopnosti a povrchovú úpravu
- Robustný dizajn s dlhou životnosťou

Applications

- Štadióny a športoviská
- Letiská
- Výroba;
- Sklady
- Prístav

Versions



Clearflood gen2 large -
BVP657



Clearflood gen2 medium -
BVP656




Clearflood gen2 small -
BVP655


Vlastnosti

- Obsahuje špeciálny osvetľovací systém a optiku radu Sports&Area
- 3 rôzne veľkosti (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT k dispozícii od 2700K do 5700K
- Elektrická trieda I a II
- IP66, IK08
- Voliteľné príslušenstvo pre údržbu: otváranie bez náradia alebo pevné sklo
- Možnosti povrchovej úpravy: surový, štandardný, morská ochrana (MSP), ochrana bazénu (SPO)
- Možnosti pripojenia: K dispozícii je zásuvka SR, uzol OLC a možnosti viacerých snímačov


Rozmerový obrázok



BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU



BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU

Podrobnosti o produkte

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Typ optiky, exteriér	Asymetrická

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	6/8 kV
---	--------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Hliník
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Typ optického krytu	Číre sklo

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 jednotky
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 jednotky
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 jednotky
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 jednotky
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 jednotky
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 jednotky
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 jednotky
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 jednotky
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 jednotky
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 jednotky
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 jednotky
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 jednotky
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 jednotky
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 jednotky
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 jednotka
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 jednotka
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 jednotka
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 jednotka
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 jednotka
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 jednotka
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 jednotka

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Rozptyl svetelného lúča svietidla
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70 450 lm	5° - 13° x 128°
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76 900 lm	5° - 17° x 97°
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73 580 lm	5° - 16° x 149°
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78 980 lm	6° - 21° x 99°
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78 539 lm	26° - 22° x 147°
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78 863 lm	35° - 17° x 122°
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71 680 lm	6° - 14° x 122°
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45 630 lm	5° - 13° x 128°
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49 810 lm	5° - 17° x 97°
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47 660 lm	5° - 16° x 149°
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51 160 lm	6° - 21° x 99°
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50 490 lm	26° - 22° x 147°
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50 699 lm	35° - 17° x 122°

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Rozptyl svetelného lúča svietidla
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	46 430 lm	6° - 14° x 122°
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23 100 lm	5° - 13° x 128°
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25 220 lm	5° - 17° x 97°
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24 130 lm	5° - 16° x 149°
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25 900 lm	6° - 21° x 99°
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25 488 lm	26° - 22° x 147°
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25 431 lm	35° - 17° x 122°
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23 510 lm	6° - 14° x 122°

Prevádzkové a elektrické


Order Code	Full Product Name	Spotreba
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar normal diagrams




BVP656I - 912300060560




BVP656I - 912300060564




BVP655I - 912300060556




BVP656I - 912300060561




BVP655I - 912300060554




BVP655I - 912300060555




BVP655I - 912300060553




BVP657I - 912300060567




BVP657I - 912300060569




BVP655I - 912300060557




BVP657I - 912300060566




BVP655I - 912300060551




BVP656I - 912300060562




BVP656I - 912300060558




BVP655I - 912300060552




BVP657I - 912300060571




BVP657I - 912300060568




BVP657I - 912300060565



BVP656I - 912300060559



BVP656I - 912300060563



BVP657I - 912300060570