



ClearFlood gen2: Den optimala TCO-lösningen för allmänna områden och fritids- och sportprojekt

ClearFlood-sortimentets nya generation tar ditt projekts totala ägandekostnad till en helt annan nivå. Sortimentet finns i tre storlekar (BVP655, BVP656, BVP657) med flera ytbehandlingar och servicealternativ och drar nytta av ljusmodulen i vårt flaggskepp inom strålkastare för idrottsanläggningar eller områdesbelysning. Denna ljusmodul är optimerad för sportanläggningar och stora områden såsom logistikcentrum, utomhusparkeringar och lagerutrymmen. Den innovativa designen ger nu möjlighet till anslutningstillval såsom ett SR-uttag helt integrerad på strålkastarens armaturhus och en multisensor på fästet. Produktsortimentet är kompatibelt med Interact-system.

Fördelar

- Optimerad total ägandekostnad tack vare en bra balans mellan initialinvestering och driftskostnader
- Kompatibel med Interact-systemen
- Välj servicenivå och ytbehandling
- Robust design med lång hållbarhet

Applications

- Arena och sport
- Flygplatser
- Tillverkning
- Lagerlokaler
- Hamn

Funktioner

- Har särskild ljusmodul och optik för sport- och områdesbelysning
- 3 olika storlekar (BVP655, BVP656, BVP657)

- CCT finns från 2 700 K till 5 700 K
- Eiklass I och II
- IP66, IK08
- Servicealternativ: verktygslös öppning eller fast glas
- Ytbehandlingstillval: obehandlad, standard, saltvattenskydd (MSP), skydd för simbassäng (SPO)
- Anslutningstillval: SR-uttag, OLC-nod och multisensortillval finns tillgängliga

Versions



Clearflood gen2 large -
BVP657




Clearflood gen2 medium -
BVP656




Clearflood gen2 small -
BVP655



Måttskiss




BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU





BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU

Produktinformation

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	70
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Optiktyp utomhus	Asymmetrisk

Drift och elektricitet

Surge Protection (Common/Differential)	6/8 kV
--	--------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Aluminium
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Standardvinkel för sidoingång	-
Typ av optisk kåpa	Klarglas

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal driftdonsenheter
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 enheter
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 enheter
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 enheter
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 enheter
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 enheter
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 enheter
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 enheter
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 enheter
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 enheter

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal driftdonsenheter
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 enheter
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 enheter
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 enheter
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 enheter
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 enheter
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 enhet
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 enhet
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 enhet
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 enhet
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 enhet
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 enhet
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 enhet

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Armaturens ljusfördelning
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70 450 lm	5° - 13° x 128°
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76 900 lm	5° - 17° x 97°
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73 580 lm	5° - 16° x 149°
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78 980 lm	6° - 21° x 99°
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78 539 lm	26° - 22° x 147°
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78 863 lm	35° - 17° x 122°
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71 680 lm	6° - 14° x 122°
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45 630 lm	5° - 13° x 128°
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49 810 lm	5° - 17° x 97°
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47 660 lm	5° - 16° x 149°
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51 160 lm	6° - 21° x 99°
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50 490 lm	26° - 22° x 147°
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50 699 lm	35° - 17° x 122°
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	46 430 lm	6° - 14° x 122°
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23 100 lm	5° - 13° x 128°
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25 220 lm	5° - 17° x 97°
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24 130 lm	5° - 16° x 149°
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25 900 lm	6° - 21° x 99°
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25 488 lm	26° - 22° x 147°
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25 431 lm	35° - 17° x 122°
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23 510 lm	6° - 14° x 122°

Drift och elektricitet


Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljsskod
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar normal diagrams




BVP656I - 912300060560




BVP656I - 912300060564




BVP655I - 912300060556




BVP656I - 912300060561




BVP655I - 912300060554




BVP655I - 912300060555




BVP655I - 912300060553




BVP657I - 912300060567




BVP657I - 912300060569




BVP655I - 912300060557




BVP657I - 912300060566




BVP655I - 912300060551




BVP656I - 912300060562




BVP656I - 912300060558




BVP655I - 912300060552




BVP657I - 912300060571




BVP657I - 912300060568




BVP657I - 912300060565



BVP656I - 912300060559



BVP656I - 912300060563



BVP657I - 912300060570