Clearflood gen2

BVP655

Clearflood gen2: Genel alanlar ve dinlenme-eğlenme amaçlı spor projeleri için optimize edilmiş TCO çözümü

Clearflood serisinin bu yeni nesli, projenizin toplam sahip olma maliyetini bir üst seviyeye taşıyor. Ürün yelpazesi, çeşitli kaplama ve servis edilebilirlik seçenekleriyle birlikte 3 farklı boyutta (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) sunulmakta olup, Rekreasyonel Spor ve Alan amiral gemisi projektörümüzün ışık motorundan yararlanır. Bu ışık motoru, spor uygulamalarının yanı sıra lojistik merkezleri, açık otoparklar ve depolama alanları gibi geniş alanlar için optimize edilmiştir. Artık yenilikçi bir tasarım yaklaşımı, projektör gövdesine tam entegre SR soketi ve braket üzerinde çoklu sensör gibi bağlantılı seçeneklerin kullanılabilirliğine olanak sağlıyor. Ürün yelpazesi Interact sistemleriyle uyumludur.

[BENEFITS]

- İlk yatırım ve işletme maliyetleri arasındaki iyi denge sayesinde optimize edilmiş toplam sahip olma maliyeti
- Interact sistemleriyle uyumludur
- Servis kolaylığını ve kaplamanızı seçin
- Uzun ömürlü, sağlam tasarım

[APPLICATIONS]

- Arena ve Spor
- Havaalanları
- Üretim
- Depolar
- Endüstriyel alan

[FEATURES]

- Özel Spor ve Alan ışık motoru ve optikleri içerir
- Üç farklı boyut: küçük (BVP655), orta (BVP656), büyük (BVP657 ve BVP658)
- 2700K'dan 5700K'ya kadar CCT mevcuttur
- Elektrik sınıfı I ve II
- IP66, IK08
- Servis seçenekleri: aletsiz açma veya sabit cam
- Sonlandırma seçenekleri: ham, standart, deniz koruma (MSP), yüzme havuzu koruma (SPO)
- Bağlantı seçenekleri: SR soketi, OLC düğümü ve çoklu sensör seçenekleri mevcuttur

[VERSIONS]

Clearflood gen2 large - BVP657

Clearflood gen2 medium - BVP656

Clearflood gen2 small - BVP655

[DIMENSIONALDRAWING]



BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU



BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU

[PRODUCTDETAILS]

Opening without tool

Fixed glass

Combo SR node and OSB sensor

SR socket on bracket

SR node on housing

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik sistem türü dış mekan	Asimetrik

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6/8 kV

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Alüminyum
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Optik kapak tipi	Şeffaf cam

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Sürücü birimi sayısı
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 ünite
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 ünite
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 ünite
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 ünite
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 ünite
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 ünite
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 ünite
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 ünite
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 ünite

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Sürücü birimi sayısı
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 ünite
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 ünite
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 ünite
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 ünite
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 ünite
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 ünite
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 ünite
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 ünite
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 ünite
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 ünite
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 ünite
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70.450 lm	5° - 13° x 128°
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76.900 lm	5° - 17° x 97°
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73.580 lm	5° - 16° x 149°
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78.980 lm	6° - 21° x 99°
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78.539 lm	26° - 22° x 147°
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78.863 lm	35° - 17° x 122°
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71.680 lm	6° - 14° x 122°
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45.630 lm	5° - 13° x 128°
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49.810 lm	5° - 17° x 97°
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47.660 lm	5° - 16° x 149°
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51.160 lm	6° - 21° x 99°
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50.490 lm	26° - 22° x 147°
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50.699 lm	35° - 17° x 122°
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	46.430 lm	6° - 14° x 122°
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23.100 lm	5° - 13° x 128°
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25.220 lm	5° - 17° x 97°
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24.130 lm	5° - 16° x 149°
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25.900 lm	6° - 21° x 99°
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25.488 lm	26° - 22° x 147°
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25.431 lm	35° - 17° x 122°
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23.510 lm	6° - 14° x 122°

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655

[POLARNORMALDIAGRAMS]



BVP656I - 912300060560



BVP656I - 912300060564



BVP655I - 912300060556



BVP656I - 912300060561



BVP655I - 912300060554



BVP655I - 912300060555



BVP655I – 912300060553



BVP657I – 912300060567



BVP657I – 912300060569



BVP655I – 912300060557



BVP657I – 912300060566



BVP655I – 912300060551



BVP656I – 912300060562



BVP656I – 912300060558



BVP655I – 912300060552



BVP657I - 912300060571



BVP657I - 912300060568



BVP657I - 912300060565



BVP656I - 912300060559



BVP656I - 912300060563



BVP657I - 912300060570

© 2026 [COPYRIGHT_HOLDING]. [COPYRIGHT_SIGNIFY]