



Clearflood gen2: Genel alanlar ve dinlenme-eğlenme amaçlı spor projeleri için optimize edilmiş TCO çözümü

Clearflood gen2

Clearflood serisinin bu yeni nesli, projenizin toplam sahip olma maliyetini bir üst seviyeye taşıyor. Ürün gamı, çeşitli kaplama ve servis edilebilirlik seçenekleriyle birlikte üç farklı boyutta sunulur (BVP655, BVP656, BVP657) ve Açık Hava Sporları ve Alanları için amiral gemisi projektörümüzün ışık motorunu kullanır. Bu ışık motoru, spor uygulamalarının yanı sıra lojistik merkezleri, açık otoparklar ve depolama alanları gibi geniş alanlar için optimize edilmiştir. Artık yenilikçi bir tasarım yaklaşımı, projektör gövdesine tam entegre SR soketi ve braket üzerinde çoklu sensör gibi bağlantılı seçeneklerin kullanılabilirliğine olanak sağlıyor. Ürün yelpazesi Interact sistemleriyle uyumludur.

Faydaları

- İlk yatırım ve işletme maliyetleri arasındaki iyi denge sayesinde optimize edilmiş toplam sahip olma maliyeti
- Interact sistemleriyle uyumludur
- Servis kolaylığını ve kaplamanızı seçin
- Uzun ömürlü, sağlam tasarım

Clearflood gen2

Özellikler

- Özel Spor & Alan aydınlatması sürücüsü ve optikleri içerir
- 3 farklı boyut (BVP655, BVP656, BVP657)
- 2700K'dan 5700K'ya kadar CCT mevcuttur
- Elektrik sınıfı I ve II
- IP66, IK08
- Servis seçenekleri: aletsiz açma veya sabit cam
- Sonlandırma seçenekleri: ham, standart, deniz koruma (MSP), yüzme havuzu koruma (SPO)
- Bağlantı seçenekleri: SR soketi, OLC düğümü ve çoklu sensör seçenekleri mevcuttur

Uygulama

- Arena ve Spor
- Havaalanları
- Üretim
- Depolar
- Endüstriyel alan

Versions




BVP656 Clearflood gen2 medium

Boyutlu çizim



Clearflood gen2

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Clearflood gen2

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Optik sistem türü dış mekan	Asimetrik
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6/8 kV
--	--------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Muhafaza Rengi	Alüminyum
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Sürücü birimi sayısı
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 ünite
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 ünite
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 ünite
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 ünite
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 ünite
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 ünite
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 ünite
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 ünite
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 ünite
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 ünite
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 ünite
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 ünite
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 ünite
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 ünite
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 ünite
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 ünite
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 ünite
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 ünite
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 ünite
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 ünite
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık		Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık	
		ışını yayılması	Işık Akısı			ışını yayılması	Işık Akısı
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70.450 lm	79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47.660 lm
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76.900 lm	79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51.160 lm
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73.580 lm	79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50.490 lm
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78.980 lm	79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50.699 lm
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78.539 lm	79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46.430 lm
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78.863 lm	79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23.100 lm
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71.680 lm	79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25.220 lm
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45.630 lm	79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24.130 lm
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49.810 lm	79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25.900 lm

Clearflood gen2

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık	
		ışını yayılması	Işık Akısı
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25.488 lm
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25.431 lm

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık	
		ışını yayılması	Işık Akısı
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23.510 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Ürün Verileri


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060556


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060561




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060554




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060555




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060553




Polar Normal (separate) - BVP6571 - 912300060567




Polar Normal (separate) - BVP6571 - 912300060569



Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP6571 - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060551


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060552




Polar Normal (separate) - BVP6571 - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP6571 - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP6571 - 912300060565



Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060559



Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060563



Polar Normal (separate) - BVP6571 - 912300060570

