



Clearflood gen2: Ваше оптимізоване рішення щодо сукупної вартості володіння (TCO) для проектів загального призначення та рекреаційного спорту

Це нове покоління лінійки Clearflood виводить загальну вартість володіння вашим проектом на новий рівень. Лінійка представлена у 3 розмірах (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) з кількома варіантами оздоблення та обслуговування і використовує світловий модуль нашого флагманського прожектора для спортивних та відкритих майданчиків. Цей світловий двигун оптимізований для спортивних застосувань, а також для великих площ, таких як логістичні центри, відкриті парковки та складські приміщення. Тепер інноваційний підхід до дизайну дозволяє використовувати підключені опції, такі як розетка SR, повністю інтегрована в корпус прожектора, та мультисенсор на кронштейні. Асортимент продукції сумісний із системами Interact.

Переваги

- Оптимізована загальна вартість володіння завдяки гарному балансу між початковими інвестиціями та експлуатаційними витратами
- Сумісний із системами Interact
- Виберіть рівень експлуатаційної придатності та оздоблення
- Довговічна, міцна конструкція

Applications

- Арени та спортивні стадіони
- Аеропорти
- Виробництво
- Склади
- Гавань

Версії



Clearflood gen2 large -
BVP657



Clearflood gen2 medium -
BVP656




Clearflood gen2 small -
BVP655


Характеристики

- Оснащений спеціальним світловим двигуном і оптикою для спортивних об'єктів
- 3 різні розміри: малий (BVP655), середній (BVP656), великий (BVP657 і BVP658)
- Температури кольору (CCT) від 2700К до 5700К
- Електричний клас I та II
- IP66, IK08
- Варіанти обслуговування: відкриття без інструментів або фіксоване скло
- Варіанти оздоблення: необроблене, стандартне, захист від морського середовища (MSP), захист для басейну (SPO)
- Варіанти підключення: доступні роз'єм SR, вузол OLC та опції з кількома датчиками.


Розміри



BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU



BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU



BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU

Деталі по продукції

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Колір джерела світла	740 нейтральний білий
Тип оптичного пристрою – зовнішній	Асиметричний

Експлуатаційні й електричні

Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)	6/8 kV
---	--------

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Алюміній
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	-
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Тип кришки об'єктива	Безбарвне скло

Затвердження й застосування

Позначка займистості	-
Знак CE	Так

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп	Кількість розподільних коробок
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 шт.
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 шт.
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 шт.
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 шт.
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 шт.
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 шт.
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 шт.
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 шт.
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 шт.
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 шт.
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 шт.
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 шт.
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 шт.
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 шт.
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 шт.
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 шт.
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 шт.
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 шт.
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 шт.
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 шт.
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 шт.

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Розширення променя світла світильника
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	70 450 lm	5° - 13° x 128°
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	76 900 lm	5° - 17° x 97°
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	73 580 lm	5° - 16° x 149°
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	78 980 lm	6° - 21° x 99°
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	78 539 lm	26° - 22° x 147°
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	78 863 lm	35° - 17° x 122°
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	71 680 lm	6° - 14° x 122°
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	45 630 lm	5° - 13° x 128°
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	49 810 lm	5° - 17° x 97°
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	47 660 lm	5° - 16° x 149°
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	51 160 lm	6° - 21° x 99°
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	50 490 lm	26° - 22° x 147°
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	50 699 lm	35° - 17° x 122°

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Розширення променя світла світильника
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	46 430 lm	6° - 14° x 122°
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	23 100 lm	5° - 13° x 128°
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	25 220 lm	5° - 17° x 97°
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	24 130 lm	5° - 16° x 149°
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	25 900 lm	6° - 21° x 99°
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	25 488 lm	26° - 22° x 147°
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	25 431 lm	35° - 17° x 122°
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	23 510 lm	6° - 14° x 122°

Експлуатаційні й електричні


Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar normal diagrams




BVP656I - 912300060560




BVP656I - 912300060564




BVP655I - 912300060556




BVP656I - 912300060561




BVP655I - 912300060554




BVP655I - 912300060555




BVP655I - 912300060553




BVP657I - 912300060567




BVP657I - 912300060569




BVP655I - 912300060557




BVP657I - 912300060566




BVP655I - 912300060551




BVP656I - 912300060562




BVP656I - 912300060558




BVP655I - 912300060552




BVP657I - 912300060571




BVP657I - 912300060568




BVP657I - 912300060565



BVP656I - 912300060559



BVP656I - 912300060563



BVP657I - 912300060570