

# 為您的羽球場創造舒適和高效的環境

## 明亮星光 BVS211/BVS221

Philips Bright Star 是專為室內休閒運動場所設計的線性照明解決方案，可提供明亮、防眩光、節能的白光，提高羽球場等設施的能見度和視覺舒適度。Bright Star 採用時尚、流線型設計，提供清晰、連續的照明，是球場照明的理想選擇。其一體成型沖壓鋼背板保證了結構強度，而前部光學設計則有效控制了運動方向的眩光——完美平衡了美觀和性能。Bright Star 具有多種安裝選項（包括壁掛式、懸掛式和 V 型雙懸吊可調角度配件），可靈活部署以滿足不同的照明需求。這款高性能線性燈具結合了現代設計、可靠性和卓越的照明品質，為您帶來引人入勝的室內休閒運動體驗。

### 优点

- 線型燈照明，適用於等級 I/II/III 標準羽球場
- 在運動方向上具有出色的防眩光控制
- 設計簡約、永續，性能可靠
- 靈活且易於安裝

### 特点


- 兩種防眩光控制：格柵型或微型稜鏡片
- 無閃爍
- 高品質白光：CRI80、4000K/5700K
- 系統效率高達 135lm/W
- IP40 和 IK03 防護等級
- 5 萬小時使用壽命
- 兩種安裝配件，適用於壁燈型/懸掛型/V 型雙鉗架

### 应用

- 室內休閒運動場所
- 羽球場




# 明亮星光 BVS211/BVS221

## Versions



BrightStar Linear Sport light

## 二维绘图



# 明亮星光 BVS211/BVS221

一般資訊	
內附驅動器	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	80
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
輸入電壓	220-240 V
電網頻率	50 to 60 Hz
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
外罩色彩	白色 RAL 9003
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP40
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
CE 標誌	無
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

## 照明技術

Order Code	Full Product Name	光源光束角度	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401902474	BVS211 LED104/840 80W 220-240V GC	90 °	4000 K	135 lm/W	10,800 lm
911401902475	BVS211 LED156/840 120W 220-240V GC	90 °	4000 K	135 lm/W	16,200 lm
911401902476	BVS211 LED195/840 150W 220-240V GC	90 °	4000 K	135 lm/W	20,250 lm
911401902478	BVS211 LED156/857 120W 220-240V GC	90 °	5700 K	135 lm/W	16,200 lm
911401902479	BVS211 LED195/857 150W 220-240V GC	90 °	5700 K	135 lm/W	20,250 lm
911401902482	BVS221 LED195/840 150W 220-240V GC	100 °	4000 K	130 lm/W	19,500 lm
911401902484	BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC	100 °	5700 K	130 lm/W	15,600 lm
911401902485	BVS221 LED195/857 150W 220-240V GC	100 °	5700 K	130 lm/W	19,500 lm

## 運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401902474	BVS211 LED104/840 80W 220-240V GC	80 W
911401902475	BVS211 LED156/840 120W 220-240V GC	120 W
911401902476	BVS211 LED195/840 150W 220-240V GC	150 W
911401902478	BVS211 LED156/857 120W 220-240V GC	120 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401902479	BVS211 LED195/857 150W 220-240V GC	150 W
911401902482	BVS221 LED195/840 150W 220-240V GC	150 W
911401902484	BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC	120 W
911401902485	BVS221 LED195/857 150W 220-240V GC	150 W

## 機械與外罩

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401902474	BVS211 LED104/840 80W 220-240V GC	微型稜鏡蓋
911401902475	BVS211 LED156/840 120W 220-240V GC	微型稜鏡蓋
911401902476	BVS211 LED195/840 150W 220-240V GC	微型稜鏡蓋
911401902478	BVS211 LED156/857 120W 220-240V GC	微型稜鏡蓋

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401902479	BVS211 LED195/857 150W 220-240V GC	微型稜鏡蓋
911401902482	BVS221 LED195/840 150W 220-240V GC	架構錶/外蓋
911401902484	BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC	架構錶/外蓋
911401902485	BVS221 LED195/857 150W 220-240V GC	架構錶/外蓋

