

FWC LED

BWC110



Føl dig tryggere

Der findes kun tekster til Benelux-markedet

Fordele

- Der findes kun tekster til Benelux-markedet

Applications

- Der findes kun tekster til Benelux-markedet

Versions

Funktioner

- Der findes kun tekster til Benelux-markedet


OPPR BWC110i 0007



FWC LED Luminaire



Målskitse



BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH

BWC120 LED18-/830 PSU II BK

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0,08
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Antal lyskilder	1
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Armatur til lysstrålespredning	180°
Optiktype til brug udendørs	Symmetrisk

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
--	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP54 [Beskyttet mod støvansamling, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning, opal

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1 %
------------------------------------	-----

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910500454104	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
910500454104	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1.800 lm
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1.800 lm
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1.800 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910500454104	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	16 W
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910500454104	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Sort
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Hvid
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Hvid
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Hvid
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Hvid

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910500454104	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120