



Νιώστε πιο ασφαλής

Νιώστε ασφαλείς με αυτό το ενεργειακά αποδοτικό επιτοίχιο φωτιστικό ασφαλείας. Η διάταξη LED και το κάλυμμα του περιβλήματος παρέχουν εξαιρετική κατανομή φωτός για χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού σε τοίχους, διαδρόμους και την γύρω περιοχή.

Οφέλη

- Ενεργειακά αποδοτικό
- Εξωτερική χρήση
- Ελκυστικό σχέδιο

Applications

- Κατοικημένες περιοχές
- Βιομηχανικές περιοχές
- Φωτισμός ασφαλείας

Χαρακτηριστικά


- Πίνακας LED με ικανοποιητική απόδοση φωτισμού CRI 80 και φωτεινή ροή διαθέσιμη σε 660 lm και 1340 lm
- Διαθέσιμες εκδόσεις με φωτοκύτταρο
- Διατίθεται σε μαύρο ή λευκό χρώμα περιβλήματος
- 2 μεγέθη προϊόντων

Versions

FWC LED Luminaire



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BWC110 LED9-/830 PSU II WH

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED9 [LED Module 900 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0,08
Φωτεινή ροή	900 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Αριθμός φωτεινών πηγών	1
Χρώμα πηγής φωτός	830 Θερμό λευκό
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	180°
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Συμμετρικό
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	9 W
Surge Protection (Common/Differential)	Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP54 [Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Ιριδίζον μπολ/κάλυμμα

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ποσοστό αστοχίας οργάνου στις 5.000 ώρες	1 %
--	-----

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός ονομασίας σειράς	BWC110 [SECURITY LED 110]
--------------------------	---------------------------