

FWC LED

BWC110



Paranna turvallisuutta

Seinäasennettava, energiatehokas FWC LED -valaisin lisää turvallisuudentunnettasi. Ledien asettelu ja kupu jakavat valon optimaalisesti siten, että valotaso on matalampi seinillä, käytävillä ja ympäröivissä tiloissa.

Hyödyt

- Energiatehokas
- Ulkokäyttöön
- Tyylikäs muotoilu

Applications

- Asuinalueet
- Teollisuusalueet
- Turvallisuusvalaistus

Ominaisuudet


- LED-levy hyvällä värintoistoindeksillä (CRI 80) ja kahdella valovirtaversiolla (660 lm ja 1 340 lm)
- Saatavana Photocell-valovastuksella
- Kaksi eri kokoa
- Saatavana mustalla tai valkoisella rungolla

Versions

FWC LED Luminaire



Mittapiirros



BWC110 LED9-/830 PSU II WH

BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0,08
Värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteiden määrä	1
Valonlähteen väri	830 Warm white
Valaisimen valokeila	180°
Optiikka (ulkovalaistus)	Symmetrinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)	Vakioylijännitesuojaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskevalta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	0°
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	0°
Optiikan suojan tyyppi	Opaali kupu/suoja

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttöikätunnin kohdalla	1 %
---	-----

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120

