



Paranna turvallisuutta

FWC LED

Seinäasennettava, energiatehokas FWC LED -valaisin lisää turvallisuudentunnettasi. Ledien asettelu ja kupu jakavat valon optimaalisesti siten, että valotaso on matalampi seinillä, käytävillä ja ympäröivissä tiloissa.

Hyödyt

- Energiatehokas
- Ulkokäyttöön
- Tyylikäs muotoilu

Ominaisuudet


- LED-levy hyvällä värintoistoindeksillä (CRI 80) ja kahdella valovirtaversiolla (660 lm ja 1 340 lm)
- Saatavana Photocell-valovastuksella
- Kaksi eri kokoa
- Saatavana mustalla tai valkoisella rungolla

Käyttökohteet

- Asuinalueet
- Teollisuusalueet
- Turvallisuusvalaistus

FWC LED

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valaisimen valokeila	180°
Valonlähteen väri	830 Warm white
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteiden määrä	1
Optiikka (ulkovalaistus)	Symmetrinen
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0,08

Käyttö- ja sähkö tiedot

Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuojaustaso
--	----------------------------

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi	Opaali kupu/suoja
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP54
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	0°

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttökätunnin kohdalla	1 %
--	-----

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm

Order Code	Full Product Name	Valovirta
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120

