

FWC LED

BWC110



Føl deg tryggere

Føl deg trygg med denne energieffektive veggmonterte sikkerhetsarmaturen. LED-oppsettet og innfatningsdekselet gir utmerket lysfordeling for lavere belysningsnivåer for vegger, korridorer og omkringliggende områder.

Fordeler

- Attraktiv design
- Energieffektive
- Utendørsbruk

Applications

- Boligområder
- Industriområder
- Sikkerhetsbelysning

Funksjoner


- LED-platen har god lysgjengivelse med en CRI på 80 og lysstrøm på mellom 660 og 1340 lm
- Velg mellom 2 produktstørrelser
- Tilgjengelig i svart og hvitt armaturhus
- Versjon tilgjengelig med fotocelle

Versions


FWC LED Luminaire



Målskisse



BWC110 LED9-/830 PSU II WH



BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0,08
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Antall lyskilder	1
Lyskildefarge	830 varmhvit
Lysstrålespredning fra armatur	180°
Utendørs optikktype	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernnivå
--	--------------------------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP54 [Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Type optisk deksel	Opal kule/deksel

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	1 %
----------------------------------	-----

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120

