



# Sim i i-vă mai în siguran ă

## FWC LED

Sim i i-vă în siguran ă cu acest aparat de iluminat de securitate montat pe perete, eficient din punct de vedere energetic. Aranjamentul de LED-uri și difuzorul produc o distribu ie excelentă a luminii pentru niveluri de iluminare mai reduse pentru pere i, coridoare și zona înconjurătoare.

### Beneficii

- Eficien ă energetică
- Utilizare la exterior
- Design atrăgător

### Caracteristici


- Placă LED cu redare bună a luminii CRI 80 și flux luminos optim, disponibilă în variantele de 660 lm și 1340 lm
- Versiuni disponibile cu fotocelulă
- Sunt disponibile carcuse de culoare alb sau negru
- 2 dimensiuni de produs

### Cerere

- Zone reziden iale
- Zone industriale
- Iluminat de securitate

# FWC LED

## Cote



## Informații generale

Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

## Date tehnice lumină

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	180°
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Număr de surse de lumină	1
Tip optic exterior	Simetric
Randament luminos orientat în sus	0,08

## Funcționare și sistem electric

Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel standard de protecție la supratensiune
---	--

## Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

## Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	Glob/capac opal
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP54
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°

## Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s

## Performanță în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h	1 %
-------------------------------------	-----

## Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

## Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Order Code	Full Product Name	Flux luminos
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	900 lm	85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1.800 lm
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm	85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1.800 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1.800 lm
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1.800 lm

## Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9 W
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	16 W
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	16 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

## Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	Negru
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Negru
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Negru
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	Negru

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Alb
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Alb
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Alb
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Alb

## Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120

