

FWC LED

BWC110



Känn dig mer trygg

Känn dig trygg med den här energieffektiva väggmonterade säkerhetsarmaturen. LED-anordningen och armaturkåpan ger utmärkt ljusfördelning för lägre belysningsnivåer för väggar, korridorer och omgivningar.

Fördelar

- Energieffektiv
- För utomhusbruk
- Elegant design

Applications

- Bostadsområden
- Industriområden
- Säkerhetsbelysning

Funktioner

- LED-platta med bra ljusåtergivning CRI 80 och ljusflöde mellan 660 och 1340 lm
- Välj mellan två olika produktstorlekar
- Armaturhus i svart eller vitt
- Finns med Photocell


Versions

OPPR BWC110i 0007

FWC LED Luminaire



Måttskiss



BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH

BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,08
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	80
Antal ljuskällor	1
Ljuskällans färg	830 varmvit
Armaturens ljusfördelning	180°
Optiktyp utomhus	Symmetrisk
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass	IP54 [Dammskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°
Typ av optisk kåpa	Opaliserad kupa/kåpa

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim	1 %
-------------------------------------	-----

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Svart
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Vit
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Vit
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Vit
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Vit

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120