



Känn dig mer trygg

FWC LED

Känn dig trygg med den här energieffektiva väggmonterade säkerhetsarmaturen. LED-anordningen och armaturkåpan ger utmärkt ljusfördelning för lägre belysningsnivåer för väggar, korridorer och omgivningar.

Fördelar

- Energieffektiv
- För utomhusbruk
- Elegant design

Funktioner

- LED-platta med bra ljusåtergivning CRI 80 och ljusflöde mellan 660 och 1340 lm
- Välj mellan två olika produktstorlekar
- Armaturhus i svart eller vitt
- Finns med Photocell

Användning

- Bostadsområden
- Industriområden
- Säkerhetsbelysning


Versions



OPPR BWC110i 0007

FWC LED Luminaire

Måttskiss



Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Armaturens ljusfördelning	180°
Ljuskällans färg	830 varmvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	80
Antal ljuskällor	1
Optiktyp utomhus	Symmetrisk
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,08

Drift och elektricitet

Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
--	-------------------------------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Typ av optisk kåpa	Opaliserad kupa/kåpa
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP54
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 30 s

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim	1 %
-------------------------------------	-----

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Svart
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Vit
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Vit
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Vit

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910500454101	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120

