



# 提供隧道照明，營造最佳安全

## FlowBase G2

照明設計確保安全及良好能見度是造就任何隧道工程的關鍵要素。Philips FlowBase G2 在整套服務當中結合了輕巧設計、可靠性，而且價格經濟實惠，堪稱為任何隧道工程應用的絕佳照明解決方案。

### 优点

- 達到節能的高流明值光效
- 健全的品質與可靠性
- 適合隧道應用的專業光學裝置
- 簡易安裝，隨附安裝支架，調整角度可達  $\pm 60$  度

### 特点

- 光輸出高達 32Klm
- 一般 140lm/W
- 1-10V 調光介面
- 55K 小時 (L70B50 @35°C) 使用時間； $-40^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 55^{\circ}\text{C}$  作業溫度

### 应用

- 2 線道隧道：寬度 12-14m，對稱式或交錯式安裝，車速不超過 60-100km/hr
- 2 至 3 線道隧道：寬度 14-15m，對稱式或交錯式安裝，車速不超過 60-100km/hr
- 2 線道隧道：寬度 9-10m，對稱式或交錯式安裝，車速不超過 60-100km/hr

# FlowBase G2

## Versions



FlowBase G2




FlowBase G2



FlowBase G2

## 二维绘图



## 产品详细

BWP352 G2 back



BWP352 G2 side



BWP352 G2 front



## 一般資訊

內附驅動器	是
客戶服務標籤	是

## 照明技術

光源色彩	740 中性白光
相關色溫 (標稱)	4000 K
演色性指數 (CRI)	>70

## 控制與調光

可調光	是
-----	---

## 機械與外罩

光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型 鏡頭光學裝置
外罩色彩	深灰色
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66

## 認證與應用

CE 標誌	是
-------	---

## 照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	21,200 lm
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	24,500 lm
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	11,800 lm
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	13,000 lm
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	13,900 lm
911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	16,200 lm
911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	31,600 lm
911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	5,700 lm
911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	7,000 lm
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	7,600 lm

## 運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	150 W	911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	120 W
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	180 W	911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	220 W
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	80 W	911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	40 W
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	90 W	911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	50 W
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	100 W	911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	60 W

