



提供隧道照明，營造最佳安全

FlowBase G2

照明設計確保安全及良好能見度是造就任何隧道工程的關鍵要素。Philips FlowBase G2 在整套服務當中結合了輕巧設計、可靠性，而且價格經濟實惠，堪稱為任何隧道工程應用的絕佳照明解決方案。

优点

- 達到節能的高流明值光效
- 健全的品質與可靠性
- 適合隧道應用的專業光學裝置
- 簡易安裝，隨附安裝支架，調整角度可達 ± 60 度

特点

- 光輸出高達 32Klm
- 一般 140lm/W
- 1-10V 調光介面
- 55K 小時 (L70B50 @35°C) 使用時間； $-40^{\circ}\text{C} < T_a < 55^{\circ}\text{C}$ 作業溫度

应用

- 2 線道隧道：寬度 12-14m，對稱式或交錯式安裝，車速不超過 60-100km/hr
- 2 至 3 線道隧道：寬度 14-15m，對稱式或交錯式安裝，車速不超過 60-100km/hr
- 2 線道隧道：寬度 9-10m，對稱式或交錯式安裝，車速不超過 60-100km/hr


FlowBase G2

Versions



FlowBase G2

二维绘图



产品详细

BWP352 G2 back



BWP352 G2 side



BWP352 G2 front



一般資訊

| | |
|--------|---|
| 內附驅動器 | 是 |
| 客戶服務標籤 | 是 |

照明技術

| | |
|-------------|----------|
| 光源色彩 | 740 中性白光 |
| 相關色溫 (標稱) | 4000 K |
| 演色性指數 (CRI) | >70 |

控制與調光

| | |
|-----|---|
| 可調光 | 是 |
|-----|---|

機械與外罩

| | |
|-------------|--------------------|
| 光學罩類型 | 聚碳酸酯樹脂微型 鏡頭光學裝置 |
| 外罩色彩 | 深灰色 |
| 機械衝擊保護規範 | IK08 |
| 防水防塵規範 (IP) | IP66 |

認證與應用

| | |
|-------|---|
| CE 標誌 | 是 |
|-------|---|

照明技術

| Order Code | Full Product Name | 光通量 |
|--------------|--|-----------|
| 911401630907 | BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2 | 21,200 lm |
| 911401631007 | BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2 | 24,500 lm |
| 911401630307 | BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2 | 11,800 lm |
| 911401630407 | BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2 | 13,000 lm |
| 911401630507 | BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2 | 13,900 lm |
| 911401630707 | BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2 | 16,200 lm |
| 911401631407 | BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2 | 31,600 lm |
| 911401629807 | BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2 | 5,700 lm |
| 911401629907 | BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2 | 7,000 lm |
| 911401630007 | BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2 | 7,600 lm |

運轉與電力

| Order Code | Full Product Name | 耗電量 | Order Code | Full Product Name | 耗電量 |
|--------------|---------------------------------------|-------|--------------|--|-------|
| 911401630907 | BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2 | 150 W | 911401630707 | BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2 | 120 W |
| 911401631007 | BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2 | 180 W | 911401631407 | BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2 | 220 W |
| 911401630307 | BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2 | 80 W | 911401629807 | BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2 | 40 W |
| 911401630407 | BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2 | 90 W | 911401629907 | BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2 | 50 W |
| 911401630507 | BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2 | 100 W | 911401630007 | BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2 | 60 W |

