

Лінійні піксельні світильники прямого бачення для креативного архітектурного та медіафасадного освітлення

UniString

UniString — це компактна архітектурна світлодіодна стрічка прямого бачення для поверхневого зовнішнього монтажу, призначена для архітектурного та медіафасадного зовнішнього освітлення. Надійна механічна конструкція, простий монтаж та унікальні оптичні лінзи роблять цей світильник ідеальним для фасадів будівель / медіафасадів, мостів, арен, театрів, парків розваг і центрів відпочинку. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Симетричний та асиметричний оптичний розподіл із можливістю керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

- Доступний у трьох розмірах і трьох діапазонах потужності, щоб відповідати будь-яким вимогам застосування.
- Надійна конструкція із класом захисту IP66 для зовнішнього застосування.
- Опція асиметричного променя доступна для забезпечення вищої ефективності, кращого візуального просвіту та зменшення світлового забруднення у високих будівлях і вежах
- Наскрізна проводка для передавання електроенергії та даних DMX через роз'єми з класом захисту IP67
- Доступні варіанти поверхневого монтажу, а також монтажу на напрямних

Характеристики

- Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.
- Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий (Tunable White)
- Стандартний крок пікселів 125 мм (від центру до центру) для малих і середніх розмірів
- Стандартний крок пікселів 200 мм (від центру до центру) для великих розмірів
- Доступні індивідуальні монтажні доріжки (продаються окремо)

Застосування

- Мости, пам'ятники, фасади
- Ландшафти
- Парки та площі

Попередження та безпека

- Тільки для зовнішнього використання

Версії



159A0723



159A0835



159A0345








159A0639

Версії



159A0588

Розміри



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Ні
Заміна джерела світла	Ні
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний плафон/корпус безбарвний
Колір корпусу	Чорний
Код захисту від механічного впливу	IK06
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 750 °C, тривалість 30 с

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Розширення	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
		променю світла світильника			
911401753452	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	110° x 110°	Нейтральний білий	4000 K	108 lm
911401752922	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12	110° x 110°	Теплий білий	2700 K	67 lm
911401753932	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	110° x 110°	Нейтральний білий	4000 K	151 lm
911401753012	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	110° x 110°	Нейтральний білий	4000 K	71 lm
911401754162	BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20	85° x 110°	Нейтральний білий	4000 K	134 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401753452	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	24 W
911401752922	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12	16 W
911401753932	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	20 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401753012	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	16 W
911401754162	BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20	20 W

