



GreenPerform Canopy Mini500 Gen4: un LED versátil, de alto rendimiento y ahorro de energía

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 hace honor a la reputación envidiable de rendimiento seguro de la familia GreenPerform. Este LED de nueva generación y bajo consumo no solo es líder en una eficacia del sistema superior y una mayor calidad a largo plazo, sino que también ofrece una selección versátil de ópticas, conectividad, controles y opciones de instalación. Así podrás crear las condiciones de iluminación ideales para cualquier espacio, en cualquier momento. La gama GreenPerform Canopy también incluye una serie ideal para la iluminación de marquesinas en aplicaciones del sector alimenticio. Esta familia de luminarios LED para marquesinas, resistente, optimizada y versátil, es la elección perfecta para los profesionales que necesitan una iluminación conectada de alto rendimiento para sus aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Beneficios

- Excelente ahorro de energía
- Calidad y fiabilidad a largo plazo
- Posibilidad de elección de la óptica
- Opciones de instalación flexibles
- Gama de plataformas de control y conectividad

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Características

- Eficacia del sistema de hasta 160 lm/W
- Vida útil de 60,000 horas a una temperatura de 35 °C
- Área exterior y de borde (Asymmetry WB), área general (WB), acentuación y limitación del área (NB)
- Empotrado (BBP), superficie y bastidor (BCP), poste (BGP)
- Control DALI, GU5.3 para iluminación de emergencia, sensor EcoSet

Aplicaciones


- Minimercados y estaciones de servicio
- Estacionamientos
- Procesamiento de alimentos

Versions



GreenPerform Canopy Mini500 G4

Plano de dimensiones



GreenPerform Canopy Mini500 G4

