



GreenPerform Canopy Mini500 Gen4: Đèn LED hiệu suất cao, đa năng, tiết kiệm năng lượng

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 xứng đáng là thành viên của dòng đèn GreenPerform trứ danh về hiệu suất đáng tin cậy. Đèn LED tiết kiệm năng lượng thuộc thế hệ mới này không những mang lại hiệu quả hệ thống hàng đầu cùng chất lượng bền bỉ dài lâu, mà còn đem đến nhiều lựa chọn linh hoạt về chóa quang học, khả năng kết nối, điều khiển và phương án lắp đặt. Nhờ đó, bạn có thể tạo điều kiện ánh sáng lý tưởng cho mọi không gian, tại mọi thời điểm. Danh mục sản phẩm GreenPerform Canopy cũng sở hữu nhiều loại đèn lý tưởng cho nhu cầu chiếu sáng mái che trong các ứng dụng chiếu sáng thực phẩm. Đối với những khách hàng là chuyên gia, đòi hỏi hệ thống chiếu sáng có khả năng chiếu sáng kết nối và hiệu suất cao, dòng đèn LED chiếu sáng mái che mạnh mẽ, được tối ưu hóa và linh hoạt này là lựa chọn hoàn hảo cho cả ứng dụng chiếu sáng mái che trong nhà và ngoài trời.

Lợi ích

- Khả năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời
- Chất lượng bền bỉ và đáng tin cậy
- Lựa chọn chóa quang học
- Phương án lắp đặt linh hoạt
- Nhiều lựa chọn điều khiển và nền tảng kết nối

GreenPerform Canopy Mini500 G4







Tính năng

- Hiệu suất hệ thống lên đến 160 lm/W
- Tuổi thọ 60.000 giờ ở nhiệt độ môi trường 35 °C
- Khu vực ngoài trời và khu vực góc cạnh (Bất đối xứng WB), khu vực thông thường (WB), khu vực có điểm nhấn và giới hạn (NB)
- Lắp âm (BBP), Khung lắp nổi (BCP), Dùm trụ đèn (BGP)
- Điều khiển DALI, GU5.3 cho chiếu sáng khẩn cấp, cảm biến EcoSet

Ứng dụng


- Trạm xăng và Khu tiện lợi
- Bãi đỗ xe
- Chế biến thực phẩm

Bản vẽ kích thước



GreenPerform Canopy Mini500 G4

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Có
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu		
		tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	6500 K	159 lm/W	12.638 lm
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	6500 K	159 lm/W	12.638 lm
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	6500 K	159 lm/W	12.638 lm
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	4000 K	155 lm/W	14.079 lm
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	4000 K	155 lm/W	14.079 lm
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	4000 K	155 lm/W	14.079 lm
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	6500 K	155 lm/W	14.079 lm
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	6500 K	155 lm/W	14.079 lm
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	6500 K	155 lm/W	14.079 lm
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	4000 K	148 lm/W	18.066 lm
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	4000 K	148 lm/W	18.066 lm
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	4000 K	148 lm/W	18.066 lm
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	4000 K	157 lm/W	8.313 lm
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	4000 K	157 lm/W	8.313 lm
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	4000 K	157 lm/W	8.313 lm
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	6500 K	157 lm/W	8.313 lm
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	6500 K	157 lm/W	8.313 lm
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	6500 K	157 lm/W	8.313 lm
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	4000 K	156 lm/W	12.366 lm
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	4000 K	156 lm/W	12.366 lm
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	4000 K	156 lm/W	12.366 lm
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	6500 K	156 lm/W	12.366 lm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu		Quang thông
		tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	6500 K	156 lm/W	12.366 lm
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	6500 K	156 lm/W	12.366 lm
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	4000 K	152 lm/W	13.777 lm
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	4000 K	152 lm/W	13.777 lm
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	4000 K	152 lm/W	13.777 lm
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	6500 K	152 lm/W	13.777 lm
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	6500 K	152 lm/W	13.777 lm
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	6500 K	152 lm/W	13.777 lm
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	4000 K	145 lm/W	17.677 lm
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	4000 K	145 lm/W	17.677 lm
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	4000 K	145 lm/W	17.677 lm
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	6500 K	145 lm/W	17.677 lm
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	6500 K	145 lm/W	17.677 lm
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	6500 K	145 lm/W	17.677 lm
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	6500 K	159 lm/W	12.638 lm
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	6500 K	159 lm/W	12.638 lm
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	6500 K	159 lm/W	12.638 lm
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	4000 K	155 lm/W	14.079 lm
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	4000 K	155 lm/W	14.079 lm
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	4000 K	155 lm/W	14.079 lm
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	6500 K	155 lm/W	14.079 lm
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	6500 K	155 lm/W	14.079 lm
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	6500 K	155 lm/W	14.079 lm
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	4000 K	148 lm/W	18.066 lm
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	4000 K	148 lm/W	18.066 lm
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	4000 K	148 lm/W	18.066 lm
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu		Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
		tương quan (Danh định)			
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	6500 K		159 lm/W	12.638 lm
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	6500 K		159 lm/W	12.638 lm
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	6500 K		159 lm/W	12.638 lm
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	4000 K		155 lm/W	14.079 lm
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	4000 K		155 lm/W	14.079 lm
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	4000 K		155 lm/W	14.079 lm
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	6500 K		155 lm/W	14.079 lm
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	6500 K		155 lm/W	14.079 lm
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	6500 K		155 lm/W	14.079 lm
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	4000 K		148 lm/W	18.066 lm
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	4000 K		148 lm/W	18.066 lm
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	4000 K		148 lm/W	18.066 lm
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	4000 K		160 lm/W	8.496 lm
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	6500 K		160 lm/W	8.496 lm
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	4000 K		159 lm/W	12.638 lm
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	6500 K		159 lm/W	12.638 lm
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	4000 K		155 lm/W	14.079 lm
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	6500 K		155 lm/W	14.079 lm
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	4000 K		148 lm/W	18.066 lm
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	6500 K		148 lm/W	18.066 lm
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	4000 K		147 lm/W	8.496 lm
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	4000 K		147 lm/W	8.496 lm
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	4000 K		147 lm/W	8.496 lm
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	6500 K		147 lm/W	8.496 lm
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	6500 K		147 lm/W	8.496 lm
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	6500 K		147 lm/W	8.496 lm
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	4000 K		149 lm/W	12.638 lm
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	4000 K		149 lm/W	12.638 lm
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	4000 K		149 lm/W	12.638 lm
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	6500 K		149 lm/W	12.638 lm
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	6500 K		149 lm/W	12.638 lm
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	6500 K		149 lm/W	12.638 lm
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	4000 K		147 lm/W	14.079 lm
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	4000 K		147 lm/W	14.079 lm
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	4000 K		147 lm/W	14.079 lm
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	6500 K		147 lm/W	14.079 lm
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	6500 K		147 lm/W	14.079 lm
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	6500 K		147 lm/W	14.079 lm
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	4000 K		142 lm/W	18.066 lm
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	4000 K		142 lm/W	18.066 lm
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	4000 K		142 lm/W	18.066 lm
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	6500 K		142 lm/W	18.066 lm
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	6500 K		142 lm/W	18.066 lm
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	6500 K		142 lm/W	18.066 lm
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	4000 K		157 lm/W	8.313 lm
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	4000 K		157 lm/W	8.313 lm
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	4000 K		157 lm/W	8.313 lm
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	6500 K		157 lm/W	8.313 lm
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	6500 K		157 lm/W	8.313 lm
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	6500 K		157 lm/W	8.313 lm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu		Quang thông
		tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	4000 K	156 lm/W	12.366 lm
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	4000 K	156 lm/W	12.366 lm
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	4000 K	156 lm/W	12.366 lm
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	6500 K	156 lm/W	12.366 lm
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	6500 K	156 lm/W	12.366 lm
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	6500 K	156 lm/W	12.366 lm
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	4000 K	152 lm/W	13.777 lm
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	4000 K	152 lm/W	13.777 lm
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	4000 K	152 lm/W	13.777 lm
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	6500 K	152 lm/W	13.777 lm
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	6500 K	152 lm/W	13.777 lm
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	6500 K	152 lm/W	13.777 lm
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	4000 K	145 lm/W	17.677 lm
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	4000 K	145 lm/W	17.677 lm
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	4000 K	145 lm/W	17.677 lm
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	6500 K	145 lm/W	17.677 lm
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	6500 K	145 lm/W	17.677 lm
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	6500 K	145 lm/W	17.677 lm
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	4000 K	160 lm/W	8.496 lm
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	6500 K	160 lm/W	8.496 lm
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	4000 K	159 lm/W	12.638 lm
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	6500 K	159 lm/W	12.638 lm
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	6500 K	159 lm/W	12.638 lm
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	6500 K	159 lm/W	12.638 lm
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	4000 K	155 lm/W	14.079 lm
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	4000 K	155 lm/W	14.079 lm
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	4000 K	155 lm/W	14.079 lm
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	6500 K	155 lm/W	14.079 lm
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	6500 K	155 lm/W	14.079 lm
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	6500 K	155 lm/W	14.079 lm
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	4000 K	148 lm/W	18.066 lm
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	4000 K	148 lm/W	18.066 lm
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	4000 K	148 lm/W	18.066 lm
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	6500 K	148 lm/W	18.066 lm
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	4000 K	147 lm/W	8.496 lm
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	4000 K	147 lm/W	8.496 lm
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	4000 K	147 lm/W	8.496 lm
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	6500 K	147 lm/W	8.496 lm
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	6500 K	147 lm/W	8.496 lm
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	6500 K	147 lm/W	8.496 lm
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	4000 K	149 lm/W	12.638 lm

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu		Quang thông
		tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	4000 K	149 lm/W	12.638 lm
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	4000 K	149 lm/W	12.638 lm
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	6500 K	149 lm/W	12.638 lm
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	6500 K	149 lm/W	12.638 lm
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	6500 K	149 lm/W	12.638 lm
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	4000 K	147 lm/W	14.079 lm
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	4000 K	147 lm/W	14.079 lm
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	4000 K	147 lm/W	14.079 lm
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	6500 K	147 lm/W	14.079 lm
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	6500 K	147 lm/W	14.079 lm
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	6500 K	147 lm/W	14.079 lm
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	4000 K	142 lm/W	18.066 lm
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	4000 K	142 lm/W	18.066 lm
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	4000 K	142 lm/W	18.066 lm
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	6500 K	142 lm/W	18.066 lm
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	6500 K	142 lm/W	18.066 lm
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	6500 K	142 lm/W	18.066 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	53 W	911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	53 W
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	53 W	911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	79 W
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	53 W	911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	79 W
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	53 W	911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	79 W
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	53 W	911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	79 W
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	53 W	911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	79 W
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	79 W	911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	79 W
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	79 W	911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	91 W
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	79 W	911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	91 W
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	79 W	911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	91 W
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	79 W	911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	91 W
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	79 W	911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	91 W
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	91 W	911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	91 W
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	91 W	911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	122 W
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	91 W	911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	122 W
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	91 W	911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	122 W
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	91 W	911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	122 W
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	91 W	911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	122 W
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	122 W	911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	122 W
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	122 W	911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	53 W
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	122 W	911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	53 W
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	122 W	911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	53 W
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	122 W	911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	53 W
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	122 W	911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	53 W
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	53 W	911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	53 W
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	53 W	911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	79 W
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	53 W	911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	79 W
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	53 W	911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	79 W
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	53 W	911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	79 W

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	79 W	911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	85 W
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	79 W	911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	85 W
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	91 W	911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	85 W
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	91 W	911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	85 W
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	91 W	911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	85 W
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	91 W	911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	85 W
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	91 W	911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	96 W
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	91 W	911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	96 W
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	122 W	911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	96 W
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	122 W	911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	96 W
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	122 W	911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	96 W
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	122 W	911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	96 W
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	122 W	911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	128 W
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	122 W	911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	128 W
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	122 W	911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	128 W
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	122 W	911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	128 W
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	122 W	911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	128 W
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	53 W	911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	128 W
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	53 W	911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	53 W
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	53 W	911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	53 W
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	53 W	911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	53 W
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	53 W	911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	53 W
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	53 W	911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	53 W
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	79 W	911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	53 W
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	79 W	911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	79 W
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	79 W	911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	79 W
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	79 W	911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	79 W
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	79 W	911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	79 W
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	79 W	911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	79 W
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	91 W	911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	79 W
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	91 W	911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	91 W
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	91 W	911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	91 W
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	91 W	911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	91 W
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	91 W	911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	91 W
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	91 W	911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	91 W
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	122 W	911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	91 W
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	122 W	911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	122 W
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	122 W	911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	122 W
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	53 W	911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	122 W
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	53 W	911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	122 W
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	79 W	911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	122 W
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	79 W	911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	122 W
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	91 W	911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	53 W
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	91 W	911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	53 W
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	122 W	911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	53 W
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	122 W	911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	53 W
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	58 W	911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	53 W
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	58 W	911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	53 W
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	58 W	911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	79 W
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	58 W	911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	79 W
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	58 W	911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	79 W
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	58 W	911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	79 W

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	79 W
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	79 W
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	91 W
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	91 W
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	91 W
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	91 W
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	91 W
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	91 W
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	122 W
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	122 W
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	122 W
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	122 W
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	122 W
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	122 W
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	58 W
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	58 W
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	58 W
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	58 W
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	58 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	58 W
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	85 W
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	85 W
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	85 W
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	85 W
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	85 W
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	85 W
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	96 W
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	96 W
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	96 W
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	96 W
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	96 W
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	96 W
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	128 W
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	128 W
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	128 W
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	128 W
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	128 W
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	128 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	Không
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	Không
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Không
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	Không
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	Không
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Không
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	Không
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	Không
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Không
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	Không
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	Không
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Không
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	Không
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	Không
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Không
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	Không
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	Không
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Không
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	Không
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	Không
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Không
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	Không
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	Không
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Không
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	Không
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	Không
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	Không
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	Không
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	Không
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	Không
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	Không
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	Không
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	Không
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	Không
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	Không
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	Không
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	Không
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	Không
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	Không
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	Không
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	Không
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	Không
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	Không
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	Không
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	Không
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	Không
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	Không
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	Không
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	Không
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	Không
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	Không
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	Không
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	Không
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	Không
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	Không
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	Không
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	Không

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	Không
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	Không
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	Không
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	Không
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	Không
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	Không
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	Không
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	Không
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	Không
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	Không
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	Không
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	Không
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	Không
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	Không
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	Không
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	Không
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	Không
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	Không
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	Không
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	Không
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	Không
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	Không
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	Không
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	Không
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	Không
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	Không
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	Không
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	Không
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	Không
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	Không
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	Không
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	Không
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	Không
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	Không
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	Không
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	Không
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	Không
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	Không
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Không
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Không
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Không
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Không
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Không
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Không
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Không
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Không
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	DALI
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	DALI
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	DALI
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	DALI
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	DALI
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	DALI

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	DALI
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	DALI
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	DALI
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	DALI
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	DALI
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	DALI
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	DALI
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	DALI
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	DALI
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	DALI
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	DALI
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	DALI
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	DALI
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	DALI
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	DALI
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	DALI
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	DALI
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	DALI
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	Không
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	Không
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	Không
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	Không
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	Không
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	Không
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	Không
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	Không
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	Không
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	Không
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	Không
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	Không
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	Không
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	Không
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	Không
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	Không
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	Không
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	Không
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	Không
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	Không
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	Không
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	Không
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	Không
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	Không
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	Không
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	Không
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Không
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	Không
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	Không
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Không
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	Không
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	Không
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Không
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	Không

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	Không
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Không
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	Không
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	Không
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Không
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	Không
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	Không
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Không
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	Không
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	Không
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Không
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	Không
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	Không
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Không
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	DALI
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	DALI
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	DALI
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	DALI
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	DALI

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	DALI
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	DALI
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	DALI
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	DALI
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	DALI
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	DALI
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	DALI
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	DALI
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	DALI
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	DALI
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	DALI
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	DALI
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	DALI
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	DALI
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	DALI
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	DALI
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	DALI
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	DALI
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	DALI

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
	PC		
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	Polycarbonate	IK08
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	Polycarbonate	IK08
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	Kính trong suốt	IK07
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	Kính trong suốt	IK07
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	Kính trong suốt	IK07

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	-
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-20 đến +40°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-40 đến +45°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho	
		phép	Ký hiệu tính dễ cháy
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-40 đến +50°C	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

