



Ledinaire Highbay – för dagliga belysningsbehov, lätt att välja på hyllan och enkel att montera.

Ledinaire Highbay

Ledinaire Highbay-serien innehåller ett urval av installationsfärdiga LED-armaturer med Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda. Ledinaire Highbay är enkel och flexibel att installera, antingen på en krok eller med ett fäste som tillval. Produkterna kan installeras med reflektorer för lägre bländning.

Fördelar

- Kvaliteten och pålitligheten från Philips
- Energibesparande
- Enkel och snabb installation
- Passar många applikationer

Funktioner

- Modern och diskret design
- Två ljusflöden och storlekar: 10 000 lm, 24 cm (BY020P) och 20 000 lm, 34 cm (BY021P)
- Hög skyddsklass (IP65) – perfekt för alla applikationer
- Inklusive IP65-kontakt
- Enkel upphängningssats med monteringskrok

Ledinaire Highbay

Användning

- Lagerlokaler
- Tillverkning

Versions



Ledinaire Highbay BY020P G3






Ledinaire Highbay BY021P G3




Ledinaire Highbay All-in BY30P

Måttskiss



BY030P LED150_220_2805/840_50_65 PSU WB



Ledinaire Highbay

Produktinformation



Ledinaire BY030P CCT swtch
DDP3



Ledinaire BY030P sensor install
DPP

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
---------------------------------	--------

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Line Frequency	50 or 60 Hz

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Riskklass, explosioner	-
Kod för kapslingsklass	IP65

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	Färgåtergivningindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-	116 °	80	150 lm/W
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-	116 °	80	150 lm/W
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-	116 °	80	150 lm/W
911401822687	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	All-in, Multi Lumen	-	>80	152 lm/W

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp	Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	911401822687	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15 000 lm	Symmetrisk

Drift och elektricitet

Ledinaire Highbay

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	220-240 V	70 W	Ja
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	220-240 V	133 W	Ja

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	220-240 V	185 W	Ja
--------------	---------------------------------------	-----------	-------	----

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
911401822687	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	220-240 V	195 W	Nej

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Konstant ljusflöde	Inte tillämpbar
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Konstant ljusflöde	Inte tillämpbar

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Konstant ljusflöde	Inte tillämpbar
911401822687	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	-	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Skyddskod för mekanisk påverkan
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Grå	IK06
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Grå	IK06

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Skyddskod för mekanisk påverkan
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Grå	IK06
911401822687	BY030P LED150_220_280S/ 840_50_65 PSU WB	Aluminium och svart	IK07

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Stroboskopisk effekt
911401565044	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-20 °C till +45 °C	-
911401565144	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-20 °C till +45 °C	-

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Stroboskopisk effekt
911401565244	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-20 °C till +45 °C	-

