



Luotettava ratkaisu vaativiin projekteihin.

CoreLine Value Highbay

CoreLine Value Highbay on oikea valinta projekteihin, joissa tekniset ominaisuudet ja asennuksen helppous ovat avaintekijöitä. Laadukkaalla valaisimella on pitkä käyttöikä, ja se säästää sekä energiaa että ylläpitokuluja. CoreLine Value Highbay hyödyttää myös urakoitsijoita, sillä se voidaan asentaa helposti nykyiseen sähköverkkoon – valaisinta ei tarvitse avata asennusta varten, ja sen ulkoista IP65-liitintä on helppo käsitellä. Saatavana on myös monipuolisia lisävarusteita, kuten heijastimia ja sankakiinnike.

Hyödyt

- Kestävä sekä vesi- ja pölytiivis (IP65) valaisin sopii monenlaisiin tärkeisiin projekteihin
- Säästää energia- ja huoltokustannuksissa
- Asennus on helppoa ripustuskoukulla ja ulkoisella liittimellä

Ominaisuudet




- Laadukas ja moderni painevalettu alumiinirunko
- Pitkäikäinen ja tehokas: 50 000 tuntia valovirta vähintään 70 %:n tasolla alkuperäisestä
- Korkea valotehokkuus: jopa 140 lm/W
- Ulkoinen IP65-liitin
- Valikoima lisävarusteita: heijastimia ja sankakiinnike

Käyttökohteet

- Teollisuus
- Varastot ja logistiikkakeskukset

CoreLine Value Highbay

Mittapiirros



Tuotetiedot

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1




CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



CoreLine Value Highbay

Tuotetiedot



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK06
Suojausluokan koodi	IP65

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	(0.385, 0.380) SDCM<5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot


Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	129 lm/W	20 000 lm
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	139 lm/W	26 000 lm
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	129 lm/W	10 000 lm

CoreLine Value Highbay


Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207



Polar Normal (separate) - null - 911401646307



Polar Normal (separate) - null - 911401671107

