



Kinerja terpercaya.. Setiap hari..

SmartBright Highbay

SmartBright Highbay adalah lampu LED yang sangat efisien dan andal. Didesain sebagai penggantian titik ke titik untuk lampu HPI 250W/400W, yang menawarkan semua keuntungan menggunakan lampu LED kepada pelanggan – konsumsi energi rendah, masa servis panjang, dan biaya perawatan lebih rendah. Selain itu, dengan penutup optik kualitas tinggi, lampu ini memberikan kualitas cahaya yang baik, yang secara efektif meningkatkan kenyamanan lingkungan Anda.

Benefits

- Penghematan energi hingga 65% dibandingkan dengan sistem HPI-P
- Kualitas cahaya nyaman
- Aman & Dapat Diandalkan
- Pemasangan dan retrofit mudah


Features

- Daya penerangan tinggi: 130 lumen per watt
- Penutup Lensa optik berkualitas tinggi
- Masa pakai 30.000 jam @Ta35°C dengan jaminan kualitas produksi ujung ke ujung Philips
- Seluruh produk sesuai dengan norma CB dan EMC
- Sesuai untuk pemasangan tiang, kait, dan braket


Application

- Industri: Pabrik, gudang, bengkel, lini perakitan, dll.
- Plafon tinggi dalam ruangan: Pusat perbelanjaan, bandara, stadion, dll.

Dimensional drawing



Product details



Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	130 lm/W
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Lensa
Warna Housing	Abu-abu gelap
Kode pelindung dampak mekanis	IK06
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	-
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401639907	BY239P LED80/CW PSU GM G2	6500 K	7.800 lm
911401640007	BY239P LED80/NW PSU GM G2	4000 K	7.800 lm
911401640107	BY239P LED130/CW PSU GM G2	6500 K	13.000 lm
911401640207	BY239P LED130/NW PSU GM G2	4000 K	13.000 lm
911401640307	BY239P LED195/CW PSU GM G2	6500 K	19.500 lm
911401640407	BY239P LED195/NW PSU GM G2	4000 K	19.500 lm
911401640507	BY239P LED260/CW PSU GM G2	6500 K	26.000 lm
911401640607	BY239P LED260/NW PSU GM G2	4000 K	26.000 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401639907	BY239P LED80/CW PSU GM G2	60 W
911401640007	BY239P LED80/NW PSU GM G2	60 W
911401640107	BY239P LED130/CW PSU GM G2	100 W
911401640207	BY239P LED130/NW PSU GM G2	100 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401640307	BY239P LED195/CW PSU GM G2	150 W
911401640407	BY239P LED195/NW PSU GM G2	150 W
911401640507	BY239P LED260/CW PSU GM G2	200 W
911401640607	BY239P LED260/NW PSU GM G2	200 W

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401639907	BY239P LED80/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640007	BY239P LED80/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401640107	BY239P LED130/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640207	BY239P LED130/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401640307	BY239P LED195/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640407	BY239P LED195/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401640507	BY239P LED260/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640607	BY239P LED260/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5

