



Her gün güvenilir performans.

SmartBright Highbay

SmartBright Highbay, son derece güvenli ve güvenilir bir LED aydınlatma armatürüdür. HPI 250W 250 W/400 W aydınlatmaları için noktadan noktaya yedek olarak tasarlanan ürün, müşterilere daha düşük enerji tüketimi, daha uzun kullanım ömrü ve daha az bakım olmak üzere LED aydınlatmanın tüm avantajlarını sunar. Ayrıca optik kapağın yüksek kalitesinden yararlanarak mükemmel ışık kalitesi sunar. Bu da ortamınızın konforunu etkili biçimde artırır.

Faydaları

- HPI-P sistemine kıyasla %65'e kadar enerji tasarrufu
- Konforlu ışık kalitesi
- Güvenli ve Güvenilir
- Kolay kurulum ve yükseltme




Özellikler

- Yüksek verimlilik: 130 lümen/watt
- Yüksek kaliteli optik lens kapağı
- Uçtan uca Philips üretim kalite güvencesi ile Ta35°C'de 30.000 saat kullanım ömrü
- Ürün ailesinin tamamı CB ve EMC standartlarına uygundur
- Direğe, kancaya ve destek ayağına montaj için uygun

Uygulama

- Endüstri : Fabrikalar, depolar, atölyeler, montaj hatları vb.
- Yüksek tavanlı iç mekan: Alışveriş merkezleri, havaalanları, stadyum vb.


Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



SmartBright Highbay G4



SmartBright Highbay G4

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	130 lm/W

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Lens
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
54100900	BY239P LED80/CW PSU GM G2	6500 K	7.800 lm
54101600	BY239P LED80/NW PSU GM G2	4000 K	7.800 lm
54102300	BY239P LED130/CW PSU GM G2	6500 K	13.000 lm
54103000	BY239P LED130/NW PSU GM G2	4000 K	13.000 lm
54104700	BY239P LED195/CW PSU GM G2	6500 K	19.500 lm
54105400	BY239P LED195/NW PSU GM G2	4000 K	19.500 lm
54106100	BY239P LED260/CW PSU GM G2	6500 K	26.000 lm
54107800	BY239P LED260/NW PSU GM G2	4000 K	26.000 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
54100900	BY239P LED80/CW PSU GM G2	60 W
54101600	BY239P LED80/NW PSU GM G2	60 W
54102300	BY239P LED130/CW PSU GM G2	100 W
54103000	BY239P LED130/NW PSU GM G2	100 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
54104700	BY239P LED195/CW PSU GM G2	150 W
54105400	BY239P LED195/NW PSU GM G2	150 W
54106100	BY239P LED260/CW PSU GM G2	200 W
54107800	BY239P LED260/NW PSU GM G2	200 W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
54100900	BY239P LED80/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
54101600	BY239P LED80/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5
54102300	BY239P LED130/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
54103000	BY239P LED130/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
54104700	BY239P LED195/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
54105400	BY239P LED195/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5
54106100	BY239P LED260/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
54107800	BY239P LED260/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5

