

PHILIPS

Lighting



為更安全的工作環境提供的更明亮照明解決方案

GreenUp Lowbay G2

良好的照明在工業工作區和大型室內區域至關重要。錯誤的燈光選擇或照明未正確計畫可能導致眼睛疲勞，疲倦和效率差，危及安全性和生產力。飛利浦 GreenUp Lowbay G2 燈具是一種簡單的 LED 解決方案，可有效照亮工作區域，創造更明亮，更適合工作的零售或體育場館。這款燈具具有清晰的白光和高演色性，結合高效節能和高可見度可全天候增強工作場所安全性。可裝配移動感應功能。這款易於安裝和維護的照明解決方案適用於各種應用。

优点

- 與 HPI-P 系統相比，節能高達 73%
- 與 HPI-P 系統相比，節能高達 73%
- 只在需要時照明，可透過基於移動感應的調光實現額外 10% 的節能
- 只在需要時照明，可透過基於移動感應的調光實現額外 10% 的節能
- 舒適的燈光
- 舒適的燈光
- 易於安裝和改造
- 易於安裝和改造

特点



- 高系統效率 120lm/w
- 高系統效率 120lm/w
- 8800lm 版本提供結合移動感應的 1~10V 調光系統
- 8800lm 版本提供結合移動感應的 1~10V 調光系統
- 一致的演色性 CRI >80 和 R9 > 0
- 一致的演色性 CRI >80 和 R9 > 0
- 微透鏡結構實現光線準確分佈以控制眩光
- 微透鏡結構實現光線準確分佈以控制眩光
- 五種可選配件使其適用於各種應用
- 五種可選配件使其適用於各種應用
- 端到端飛利浦生產品質保證長達 50000 小時的壽命@L70B50
- 端到端飛利浦生產品質保證長達 50000 小時的壽命@L70B50

GreenUp Lowbay G2

应用

- 工業低天井
- 工業低天井
- 開放區域
- 開放區域
- 倉庫
- 倉庫
- 零售商店
- 零售商店
- 體育館
- 體育館

二维绘图



产品详细



GreenUp Lowbay G2 BY288P



GreenUp Lowbay G2 BY288P
LED40



GreenUp Lowbay G2 BY288P w
Reflector



GreenUp Lowbay G2 BY288P Pipe

GreenUp Lowbay G2

产品详细

GreenUp Lowbay G2 BY288P
Bracket



GreenUp Lowbay G2 BY288P Back



GreenUp Lowbay G2 BY288P
Chain



一般資訊

內附驅動器	是
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
客戶服務標籤	是

照明技術

演色性指數 (CRI)	>80
-------------	-----

運轉與電力

保護等級 IEC	安全等級 I
輸入電壓	220-400 V
線路頻率	50 or 60 Hz
適合隱機切換	無

控制與調光

可調光	否
-----	---

機械與外罩

光學罩類型	乳白色
外罩色彩	灰色
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20

認證與應用

環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
CE 標誌	是
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 5 秒

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

長期效能 (符合 IEC 標準)

5000 h 下的驅動器故障率	0.01 %
中值使用壽命 L80B50	40,000 h
中值使用壽命 L90B50	20,000 h

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401508031	BY288P LED90/CW PSU	6500 K	117 lm/W	8,800 lm
911401508331	BY288P LED60/NW PSU	4000 K	118 lm/W	5,900 lm
911401508431	BY288P LED60/CW PSU	6500 K	118 lm/W	5,900 lm
911401508731	BY288P LED90/NW PSU	4000 K	117 lm/W	8,800 lm
911401508131	BY288P LED40/NW PSU	4000 K	120 lm/W	3,600 lm
911401508231	BY288P LED40/CW PSU	6500 K	120 lm/W	3,600 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401508031	BY288P LED90/CW PSU	75 W
911401508331	BY288P LED60/NW PSU	50 W
911401508431	BY288P LED60/CW PSU	50 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401508731	BY288P LED90/NW PSU	75 W
911401508131	BY288P LED40/NW PSU	30 W
911401508231	BY288P LED40/CW PSU	30 W

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401508031	BY288P LED90/CW PSU	(0.313.0.324)SDCM<5
911401508331	BY288P LED60/NW PSU	(0.38.0.38)SDCM<5
911401508431	BY288P LED60/CW PSU	(0.313.0.324)SDCM<5

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401508731	BY288P LED90/NW PSU	(0.38.0.38)SDCM<5
911401508131	BY288P LED40/NW PSU	(0.38.0.38)SDCM<5

GreenUp Lowbay G2

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401508231	BY288P LED40/CW PSU	(0.313.0.324)SDCM<5

