



Klasik, ekonomik ve güvenilir yüksek tavan armatürü

GreenUp Round Highbay

GreenUp Round Highbay armatür ürün yelpazesi, fiyat ve performans arasında ideal denge sağlar. Ürün ailesi; çeşitli seçenekler, rekabetçi özellikler ve uzun vadeli kalite ve güvenilirlikle geniş bir ürün yelpazesini kapsar. Ürün yelpazesi çoğu endüstriyel uygulama için uygundur.

Faydaları

- Mükemmel enerji tasarrufu, paranızın en iyi karşılığı
- Farklı uygulamalar için çeşitli lümen paketleriyle yüksek ışık kalitesi
- Sağlam ve güvenilir








Özellikler

- 140 lm/W sistem verimi
- Dar ve geniş ışın seçenekleri
- IP65/IK06 koruması
- Ta 35°C'de 50.000 saatlik ömür
- -20°C ila 45°C arasında çalışma sıcaklığı

Uygulama

- Üretim
- Depo

Boyutlu çizim



GreenUp Round Highbay

Genel Bilgiler	
Sürücü	-
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Çalıştırma ve Elektrik	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	Lens
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	-
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir	Sürücü birimi sayısı
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-	-
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	-
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-	-
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
33211000	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
70120600	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	-
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-	-
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-	-
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-	-
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-	-
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-	-
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-	-
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-	-
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	-
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	-

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal)	Işık Akısı
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-	4000 K	137 lm/W	21.000 lm
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	6500 K	137 lm/W	21.000 lm
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-	6500 K	137 lm/W	21.000 lm
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	150 lm/W	10.500 lm
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	150 lm/W	10.500 lm
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	143 lm/W	14.000 lm

GreenUp Round Highbay

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	143 lm/W	14.000 lm
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	148 lm/W	20.000 lm
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	148 lm/W	20.000 lm
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	153 lm/W	24.500 lm
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	153 lm/W	24.500 lm
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	151 lm/W	29.000 lm
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	151 lm/W	29.000 lm
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	150 lm/W	10.500 lm
33211000	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	150 lm/W	10.500 lm
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	143 lm/W	14.000 lm
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	143 lm/W	14.000 lm
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	148 lm/W	20.000 lm
70120600	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	148 lm/W	20.000 lm
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	153 lm/W	24.500 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-	-
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	-

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	153 lm/W	24.500 lm
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	151 lm/W	29.000 lm
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	151 lm/W	29.000 lm
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	6500 K	143 lm/W	30.000 lm
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-	6500 K	143 lm/W	30.000 lm
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-	4000 K	143 lm/W	11.000 lm
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-	6500 K	143 lm/W	11.000 lm
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-	4000 K	139 lm/W	16.000 lm
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-	6500 K	139 lm/W	16.000 lm
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-	6500 K	143 lm/W	11.000 lm
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-	6500 K	139 lm/W	16.000 lm
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	4000 K	139 lm/W	26.000 lm
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	6500 K	139 lm/W	26.000 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-	-
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın

GreenUp Round Highbay

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı	
		sayısı	Optik sistem türü
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
33211000	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
70120600	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı	
		sayısı	Optik sistem türü
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	-
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-	-
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-	-
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-	-
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-	-
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-	-
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-	-
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-	-
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	-
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	-

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele
				anahtara uygun
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	220-240 V	154 W	-
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	220-240 V	154 W	-
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	220-240 V	154 W	-
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	70 W	Hayır
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	70 W	Hayır
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	98 W	Hayır
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	98 W	Hayır
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	135 W	Hayır
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	135 W	Hayır
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	160 W	Hayır
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	160 W	Hayır
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	192 W	Hayır
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	192 W	Hayır
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	70 W	Hayır
33211000	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	70 W	Hayır

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele
				anahtara uygun
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	98 W	Hayır
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	98 W	Hayır
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	135 W	Hayır
70120600	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	135 W	Hayır
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	160 W	Hayır
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	160 W	Hayır
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	192 W	Hayır
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	192 W	Hayır
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	220-240 V	207 W	-
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	220-240 V	207 W	-
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	220-240 V	77 W	-
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	220-240 V	77 W	-
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	220-240 V	115 W	-
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	220-240 V	115 W	-
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	220-240 V	77 W	-

GreenUp Round Highbay

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	220-240 V	115 W	-
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	220-240 V	187 W	-

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	220-240 V	187 W	-

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	Yok
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	Yok
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	Yok
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	Yok
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	Yok
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	Yok
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	Yok
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	Yok
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	Yok
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	Yok
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	Yok
33211000	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	Yok
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	Yok
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	Yok

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	Yok
70120600	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	Yok
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	Yok
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	Yok
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	Yok
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	Yok
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-20 ila +45 °C
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
33211000	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
70120600	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-20 ila +45 °C
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-20 ila +45 °C
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-20 ila +45 °C
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

GreenUp Round Highbay

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
33211000	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
70120600	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5

