



GreenPerform Highbay: Performansı optimize etmek için tasarlanmış çok yönlü bir LED highbay

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

GreenPerform Highbay Rectangular, GreenPerform ailesinin güvenilir performans konusundaki kiskanılacak ününü devam ettiriyor. Optimize edilmiş optik tasarımıyla yalnızca Birleşik Parlama Derecesi (UGR) kontrolü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda lider sistem verimliliği, kompakt boyutlar ve genişletilmiş uzun vadeli kalite vaat ediyor. Hemen hemen tüm endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiş olup, Interact ölçeklenebilir sistem gibi IoT yazılımlarıyla da tam uyumludur.

Faydaları

- Mükemmel enerji tasarrufu
- Uzun vadeli kalite ve güvenilirlik
- Optimize edilmiş optikler ve çoklu kontrol seçenekleri sayesinde mükemmel tasarım esnekliği ve rahatlığı

Özellikler







- 156 lm/W'a kadar sistem verimliliği
- 75.000 saat L70B50 ömrü @Ta 35°C
- Parlama kontrolü (Yakın Işın), tek biçimli gösterim (Geniş Işın) ve maksimum boşluk (Yüksek Raf Optik).
- Interact IoT yazılımı ve platformuyla sorunsuz çalışır
- Kompakt ve sağlam tasarım

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Uygulama

- Depolar
- Üretim
- Dağıtım merkezi
- Sergi salonu

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık kaynağının ışın açısı	116 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Çalıştırma ve Elektrik	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	RAL 7043
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	-10% / +10%

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm 90° ışın açısı
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm 60° ışın açısı
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm Simetrik
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm 90° ışın açısı
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm 60° ışın açısı
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm Simetrik
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm 90° ışın açısı
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm 60° ışın açısı
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm Simetrik
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm 90° ışın açısı
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm 60° ışın açısı
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm Simetrik
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm 90° ışın açısı
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm 60° ışın açısı
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm Simetrik
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm 90° ışın açısı
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm 60° ışın açısı
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm Simetrik
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm 90° ışın açısı
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm 60° ışın açısı
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm Simetrik
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm 90° ışın açısı
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm 60° ışın açısı
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm Simetrik

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm 90° ışın açısı
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm 60° ışın açısı
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm Simetrik
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm 90° ışın açısı
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm 60° ışın açısı
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm Simetrik
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm 90° ışın açısı
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm 60° ışın açısı
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm Simetrik
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm 90° ışın açısı
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm 60° ışın açısı
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm Simetrik
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm 90° ışın açısı
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm 60° ışın açısı
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm Simetrik
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm 90° ışın açısı
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm 60° ışın açısı
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm Simetrik
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm 90° ışın açısı
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm 60° ışın açısı
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm Simetrik
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm 90° ışın açısı
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm 60° ışın açısı
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm Simetrik
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm 90° ışın açısı

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)				
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	4000 K		146 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	4000 K		146 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	6500 K		146 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	6500 K		146 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	6500 K		146 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	4000 K		139 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	4000 K		139 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	4000 K		139 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	6500 K		139 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	6500 K		139 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	6500 K		139 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	4000 K		146 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	4000 K		146 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	4000 K		146 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	6500 K		146 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	6500 K		146 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	6500 K		146 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	4000 K		139 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	4000 K		139 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	4000 K		139 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	6500 K		139 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	6500 K		139 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	6500 K		139 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	4000 K		150 lm/W	10.000 lm	90° ışın açısı
911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	4000 K		150 lm/W	10.000 lm	60° ışın açısı

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)				
99411100	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	4000 K		150 lm/W	10.000 lm	Simetrik
911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	6500 K		150 lm/W	10.000 lm	90° ışın açısı
911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	6500 K		150 lm/W	10.000 lm	60° ışın açısı
911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	6500 K		150 lm/W	10.000 lm	Simetrik
911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	4000 K		139 lm/W	15.000 lm	90° ışın açısı
911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	4000 K		139 lm/W	15.000 lm	60° ışın açısı
911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	4000 K		139 lm/W	15.000 lm	Simetrik
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	6500 K		139 lm/W	15.000 lm	90° ışın açısı
911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	6500 K		139 lm/W	15.000 lm	60° ışın açısı
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	6500 K		139 lm/W	15.000 lm	Simetrik
911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	4000 K		143 lm/W	20.000 lm	90° ışın açısı
911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	4000 K		143 lm/W	20.000 lm	60° ışın açısı
911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	4000 K		143 lm/W	20.000 lm	Simetrik
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	6500 K		143 lm/W	20.000 lm	90° ışın açısı
911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	6500 K		143 lm/W	20.000 lm	60° ışın açısı
911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	6500 K		143 lm/W	20.000 lm	Simetrik
911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	4000 K		142 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	4000 K		142 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	4000 K		142 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	6500 K		142 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	6500 K		142 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	6500 K		142 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	4000 K		150 lm/W	10.000 lm	90° ışın açısı
911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	4000 K		150 lm/W	10.000 lm	60° ışın açısı
911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	4000 K		150 lm/W	10.000 lm	Simetrik

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)				
911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	6500 K		150 lm/W	10.000 lm	90° ışın açısı
911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	6500 K		150 lm/W	10.000 lm	60° ışın açısı
911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	6500 K		150 lm/W	10.000 lm	Simetrik
911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	4000 K		139 lm/W	15.000 lm	90° ışın açısı
911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	4000 K		139 lm/W	15.000 lm	60° ışın açısı
911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	4000 K		139 lm/W	15.000 lm	Simetrik
911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	6500 K		139 lm/W	15.000 lm	90° ışın açısı
911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	6500 K		139 lm/W	15.000 lm	60° ışın açısı
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	6500 K		139 lm/W	15.000 lm	Simetrik
911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	4000 K		143 lm/W	20.000 lm	90° ışın açısı
911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	4000 K		143 lm/W	20.000 lm	60° ışın açısı
911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	4000 K		143 lm/W	20.000 lm	Simetrik
91140158004 3	BY570X LED200/CW SIA WB SP	6500 K		143 lm/W	20.000 lm	90° ışın açısı
911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	6500 K		143 lm/W	20.000 lm	60° ışın açısı
911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	6500 K		143 lm/W	20.000 lm	Simetrik
911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	4000 K		142 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	4000 K		142 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	4000 K		142 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	6500 K		142 lm/W	25.000 lm	90° ışın açısı
911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	6500 K		142 lm/W	25.000 lm	60° ışın açısı
911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	6500 K		142 lm/W	25.000 lm	Simetrik
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	4000 K		146 lm/W	20.000 lm	90° ışın açısı
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	4000 K		146 lm/W	20.000 lm	60° ışın açısı
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	4000 K		146 lm/W	20.000 lm	Simetrik
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	6500 K		146 lm/W	20.000 lm	90° ışın açısı

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm 60° ışın açısı
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm Simetrik
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm 90° ışın açısı
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm 60° ışın açısı
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm Simetrik
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm 90° ışın açısı
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm 60° ışın açısı
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm Simetrik
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm 90° ışın açısı
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm 60° ışın açısı
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm Simetrik
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm 90° ışın açısı
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm 60° ışın açısı
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm Simetrik
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm 90° ışın açısı
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm 60° ışın açısı
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm Simetrik
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm 90° ışın açısı
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm 60° ışın açısı
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm Simetrik

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	64 W	911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	105 W
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	64 W	911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	105 W
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	64 W	911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	105 W
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	64 W	911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	105 W
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	64 W	911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	105 W
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	64 W	911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	105 W

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	67 W
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	67 W
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	67 W
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	67 W
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	67 W
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	67 W
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	110 W
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	110 W
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	110 W
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	110 W
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	110 W
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	110 W
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	64 W
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	64 W
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	64 W
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	64 W
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	64 W
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	64 W
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	105 W
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	105 W
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	105 W
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	105 W
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	105 W
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	105 W
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	67 W
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	67 W
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	67 W
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	67 W
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	67 W
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	67 W
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	110 W
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	110 W
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	110 W
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	110 W
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	110 W
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	110 W
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	171 W
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	171 W
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	171 W
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	171 W
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	171 W
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	64 W
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	181 W
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	181 W
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	181 W
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	181 W
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	181 W
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	181 W
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	171 W
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	171 W
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	171 W
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	171 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	171 W
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	171 W
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	181 W
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	181 W
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	181 W
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	181 W
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	181 W
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	181 W
911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	67 W
911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	67 W
99411100	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	67 W
911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	67 W
911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	67 W
911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	67 W
911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	108 W
911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	108 W
911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	108 W
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	108 W
911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	108 W
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	108 W
911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	140 W
911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	140 W
911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	140 W
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	140 W
911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	140 W
911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	140 W
911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	177 W
911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	177 W
911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	177 W
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	177 W
911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	177 W
911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	177 W
911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	67 W
911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	67 W
911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	67 W
911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	67 W
911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	67 W
911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	67 W
911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	108 W
911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	108 W
911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	108 W
911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	108 W
911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	108 W
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	108 W
911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	140 W
911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	140 W
911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	140 W
911401580043	BY570X LED200/CW SIA WB SP	140 W
911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	140 W
911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	140 W
911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	177 W
911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	177 W

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	177 W
911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	177 W
911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	177 W
911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	177 W
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	137 W
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	137 W
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	137 W
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	137 W
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	137 W
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	137 W
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	142 W
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	142 W
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	142 W
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	142 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	142 W
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	142 W
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	137 W
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	137 W
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	137 W
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	137 W
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	137 W
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	137 W
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	142 W
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	142 W
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	142 W
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	142 W
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	142 W
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	142 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	-	Yok
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	-	Yok
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	-	Yok
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	-	Yok
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	-	Yok
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	-	Yok
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	-	Yok
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	-	Yok
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	-	Yok
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	-	Yok
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	-	Yok
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	-	Yok
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	-	Yok
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	-	Yok
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	-	Yok
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	-	Yok
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	-	Yok
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	-	Yok
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	-	Yok
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	-	Yok
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	-	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	-	Yok
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	-	Yok
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	-	Yok
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	DALI	10%
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	DALI	10%
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	-	Yok
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	-	Yok
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	-	Yok
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	-	Yok
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	-	Yok
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	-	Yok
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	-	Yok
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	-	Yok
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	-	Yok
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	-	Yok
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	-	Yok
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	-	Yok

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	DALI	10%
911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	Kablosuz dim etme	1%
99411100	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	Kablosuz dim etme	1%
911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	Kablosuz dim etme	1%
911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	Kablosuz dim etme	1%
911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	Kablosuz dim etme	1%
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	Kablosuz dim etme	1%

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	Kablosuz dim etme	1%
911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	Kablosuz dim etme	1%
911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	Kablosuz dim etme	1%
911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	Kablosuz dim etme	1%
911401580043	BY570X LED200/CW SIA WB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	Kablosuz dim etme	1%
911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	Kablosuz dim etme	1%
911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	Kablosuz dim etme	1%
911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	Kablosuz dim etme	1%

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	Kablosuz dim etme	1%
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	-	Yok
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	-	Yok
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	-	Yok
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	-	Yok
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	-	Yok
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	-	Yok
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	DALI	10%

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	-	Yok
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	-	Yok
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	-	Yok
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	-	Yok
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	-	Yok
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	-	Yok
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	DALI	10%

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	-30 - +50 °C
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	-30 - +50 °C
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	-30 - +50 °C
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	-30 - +50 °C
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	-30 - +50 °C
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	-30 - +50 °C
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	-30 - +50 °C
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	-30 - +50 °C
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	-30 - +50 °C
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	-30 - +50 °C
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	-30 - +50 °C
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	-30 - +50 °C
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	-30 - +45 °C
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	-30 - +45 °C
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	-30 - +45 °C
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	-30 - +45 °C
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	-30 - +45 °C
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	-30 - +45 °C
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	-30 - +45 °C
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	-30 - +45 °C
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	-30 - +45 °C
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	-30 - +45 °C
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	-30 - +45 °C
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	-30 - +45 °C
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	-30 - +50 °C
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	-30 - +50 °C
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	-30 - +50 °C
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	-30 - +50 °C
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	-30 - +50 °C
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	-30 - +50 °C
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	-30 - +50 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	-30 - +50 °C
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	-30 - +50 °C
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	-30 - +50 °C
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	-30 - +50 °C
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	-30 - +50 °C
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	-30 - +45 °C
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	-30 - +45 °C
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	-30 - +45 °C
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	-30 - +45 °C
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	-30 - +45 °C
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	-30 - +45 °C
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	-30 - +45 °C
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	-30 - +45 °C
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	-30 - +45 °C
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	-30 - +45 °C
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	-30 - +45 °C
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	-30 - +45 °C
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	-30 - +50 °C
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	-30 - +50 °C
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	-30 - +50 °C
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	-30 - +50 °C
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	-30 - +50 °C
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	-30 - +50 °C
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	-30 - +45 °C
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	-30 - +45 °C
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	-30 - +45 °C
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	-30 - +45 °C
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	-30 - +45 °C
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	-30 - +45 °C
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	-30 - +50 °C
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	-30 - +50 °C

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	-30 - +50 °C
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	-30 - +50 °C
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	-30 - +50 °C
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	-30 - +50 °C
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	-30 - +45 °C
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	-30 - +45 °C
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	-30 - +45 °C
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	-30 - +45 °C
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	-30 - +45 °C
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	-30 - +45 °C
911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	-30 - +45 °C
911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	-30 - +45 °C
99411100	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	-30 - +45 °C
911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	-30 - +45 °C
911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	-30 - +45 °C
911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	-30 - +45 °C
911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	-30 - +45 °C
911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	-30 - +45 °C
911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	-30 - +45 °C
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	-30 - +45 °C
911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	-30 - +45 °C
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	-30 - +45 °C
911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	-30 - +45 °C
911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	-30 - +45 °C
911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	-30 - +45 °C
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	-30 - +45 °C
911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	-30 - +45 °C
911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	-30 - +45 °C
911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	-30 - +45 °C
911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	-30 - +45 °C
911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	-30 - +45 °C
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	-30 - +45 °C
911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	-30 - +45 °C
911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	-30 - +45 °C
911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	-30 - +45 °C
911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	-30 - +45 °C
911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	-30 - +45 °C
911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	-30 - +45 °C
911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	-30 - +45 °C
911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	-30 - +45 °C
911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	-30 - +45 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	-30 - +45 °C
911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	-30 - +45 °C
911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	-30 - +45 °C
911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	-30 - +45 °C
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	-30 - +45 °C
911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	-30 - +45 °C
911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	-30 - +45 °C
911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	-30 - +45 °C
911401580043	BY570X LED200/CW SIA WB SP	-30 - +45 °C
911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	-30 - +45 °C
911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	-30 - +45 °C
911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	-30 - +45 °C
911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	-30 - +45 °C
911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	-30 - +45 °C
911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	-30 - +45 °C
911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	-30 - +45 °C
911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	-30 - +45 °C
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	-30 - +50 °C
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	-30 - +50 °C
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	-30 - +50 °C
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	-30 - +50 °C
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	-30 - +50 °C
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	-30 - +50 °C
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	-30 - +45 °C
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	-30 - +45 °C
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	-30 - +45 °C
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	-30 - +45 °C
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	-30 - +45 °C
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	-30 - +45 °C
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	-30 - +50 °C
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	-30 - +50 °C
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	-30 - +50 °C
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	-30 - +50 °C
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	-30 - +50 °C
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	-30 - +50 °C
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	-30 - +45 °C
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	-30 - +45 °C
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	-30 - +45 °C
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	-30 - +45 °C
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	-30 - +45 °C
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	-30 - +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)	911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)	911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)	911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)	911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)	911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)	911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)	911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	(0.380,0.379)
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)	911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	(0.380,0.379)
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)	99411100	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	(0.380,0.379)
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)	911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)	911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	(0.313,0.324)
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)	911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	(0.313,0.324)
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)	911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	(0.380,0.379)
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)	911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	(0.380,0.379)
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)	911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	(0.380,0.379)
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)	911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)	911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	(0.313,0.324)
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)	911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	(0.313,0.324)
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)	911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	(0.380,0.379)
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)	911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	(0.380,0.379)
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)	911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	(0.380,0.379)
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)	911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)	911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	(0.313,0.324)
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)	911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	(0.313,0.324)
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)	911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	(0.380,0.379)
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)	911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	(0.380,0.379)
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)	911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	(0.380,0.379)
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)	911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)	911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	(0.313,0.324)
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)	911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	(0.313,0.324)
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)	911401578543	BY570X LED100/NW SIA WB SP	(0.380,0.379)
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)	911401578643	BY570X LED100/NW SIA NB SP	(0.380,0.379)
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)	911401578743	BY570X LED100/NW SIA HRO SP	(0.380,0.379)
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)	911401578843	BY570X LED100/CW SIA WB SP	(0.313,0.324)
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)	911401578943	BY570X LED100/CW SIA NB SP	(0.313,0.324)
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)	911401579043	BY570X LED100/CW SIA HRO SP	(0.313,0.324)
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)	911401579143	BY570X LED150/NW SIA WB SP	(0.380,0.379)
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)	911401579243	BY570X LED150/NW SIA NB SP	(0.380,0.379)
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)	911401579343	BY570X LED150/NW SIA HRO SP	(0.380,0.379)
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)	911401579443	BY570X LED150/CW SIA WB SP	(0.313,0.324)
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)	911401579543	BY570X LED150/CW SIA NB SP	(0.313,0.324)
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)	911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	(0.313,0.324)
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)	911401579743	BY570X LED200/NW SIA WB SP	(0.380,0.379)
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)	911401579843	BY570X LED200/NW SIA NB SP	(0.380,0.379)
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)	911401579943	BY570X LED200/NW SIA HRO SP	(0.380,0.379)
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)	911401580043	BY570X LED200/CW SIA WB SP	(0.313,0.324)
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)	911401580143	BY570X LED200/CW SIA NB SP	(0.313,0.324)
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)	911401580243	BY570X LED200/CW SIA HRO SP	(0.313,0.324)
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)	911401580343	BY570X LED250/NW SIA WB SP	(0.380,0.379)
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)	911401580443	BY570X LED250/NW SIA NB SP	(0.380,0.379)
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)	911401580543	BY570X LED250/NW SIA HRO SP	(0.380,0.379)
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)	911401580643	BY570X LED250/CW SIA WB SP	(0.313,0.324)

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
911401580743	BY570X LED250/CW SIA NB SP	(0.313,0.324)
911401580843	BY570X LED250/CW SIA HRO SP	(0.313,0.324)
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)

