



GreenPerform Highbay G5: một dòng đèn LED chiếu sáng kho xưởng đa năng với hiệu suất tối ưu và hệ thống điều khiển đón đầu tương lai

GreenPerform Highbay G5

GreenPerform Highbay G5 tiếp tục khẳng định danh tiếng đáng ghen tị của dòng đèn chiếu sáng GreenPerform về hiệu suất đáng tin cậy. Sản phẩm không chỉ mang lại hiệu suất hệ thống hàng đầu và chất lượng bền lâu, mà còn đảm bảo khả năng kiểm soát Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR) với kích thước nhỏ gọn. GreenPerform Highbay G5 cũng hoàn toàn tương thích với phần mềm IoT như Interact, một hệ thống điều khiển có khả năng mở rộng, đón đầu tương lai. Dòng sản phẩm này cũng có một loạt sản phẩm hỗ trợ các ứng dụng phòng lạnh với độ ẩm 100% và không ngưng tụ. Tất cả những lợi ích nêu trên đã giúp cho dòng sản phẩm bền bỉ, tối ưu hóa và linh hoạt này phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng công nghiệp.

Lợi ích

- Khả năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời
- Chất lượng bền bỉ và đáng tin cậy
- Dễ chịu cho thị giác
- Có nhiều ứng dụng
- Có thể kết nối ngay với ứng dụng phần mềm IoT chạy trên nền tảng đám mây

GreenPerform Highbay G5







Tính năng

- Hiệu suất hệ thống 170 lm/W
- Tuổi thọ 75.000 giờ L70B50 ở môi trường 35°C
- Kiểm soát độ chói (chùm sáng hẹp), độ rọi đồng đều (chùm sáng rộng)
- Hoạt động liền mạch với nền tảng và phần mềm IoT Interact
- Hỗ trợ ứng dụng phòng lạnh

Ứng dụng








- Sản xuất
- Nhà kho
- Trung tâm kho vận
- Phòng triển lãm

Bản vẽ kích thước



GreenPerform Highbay G5

Bản vẽ kích thước



GreenPerform Highbay G5

Chi tiết sản phẩm



GreenPerform Highbay G5



GreenPerform Highbay G5

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển	Có
Bộ điều khiển	-
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị

Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chiếu của nguồn sáng	115 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Số lượng nguồn sáng	1

Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Có

Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học	Vòng trong suốt
Màu vỏ đèn	Xám

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông	Loại chóa quang học
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Góc rộng
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Góc rộng
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Góc rộng
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Góc rộng
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Chùm sáng hẹp
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Chùm sáng hẹp
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Chùm sáng hẹp

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông	Loại chóa quang học
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Góc rộng
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Chùm sáng hẹp
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Góc rộng
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Chùm sáng hẹp
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Góc rộng
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Góc rộng
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	4000 K	152 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	4000 K	152 lm/W	10.500 lm	Chùm sáng hẹp
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	6500 K	152 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	6500 K	152 lm/W	10.500 lm	Chùm sáng hẹp
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	4000 K	161 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	4000 K	161 lm/W	15.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	6500 K	161 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	6500 K	161 lm/W	15.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	4000 K	162 lm/W	20.500 lm	Góc rộng
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	4000 K	162 lm/W	20.500 lm	Chùm sáng hẹp
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	6500 K	162 lm/W	20.500 lm	Góc rộng
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	6500 K	162 lm/W	20.500 lm	Chùm sáng hẹp

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ	Quang hiệu	Quang thông	Loại chóa quang học
		màu tương quan (Danh định)	(định mức) (Danh định)		
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	4000 K	162 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	4000 K	162 lm/W	25.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	6500 K	162 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	6500 K	162 lm/W	25.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	4000 K	163 lm/W	31.000 lm	Góc rộng
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	4000 K	163 lm/W	31.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	6500 K	163 lm/W	31.000 lm	Góc rộng
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	6500 K	163 lm/W	31.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	4000 K	181 lm/W	20.000 lm	Góc rộng
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	6500 K	181 lm/W	20.000 lm	Góc rộng
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	4000 K	177 lm/W	25.500 lm	Góc rộng
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	6500 K	177 lm/W	25.500 lm	Góc rộng
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	4000 K	176 lm/W	30.000 lm	Góc rộng
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	6500 K	176 lm/W	30.000 lm	Góc rộng
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	4000 K	174 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	4000 K	174 lm/W	15.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	6500 K	174 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	6500 K	174 lm/W	15.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	4000 K	168 lm/W	20.500 lm	Góc rộng
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	4000 K	168 lm/W	20.500 lm	Chùm sáng hẹp
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	6500 K	168 lm/W	20.500 lm	Góc rộng

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ	Quang hiệu	Quang thông	Loại chóa quang học
		màu tương quan (Danh định)	(định mức) (Danh định)		
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	6500 K	168 lm/W	20.500 lm	Chùm sáng hẹp
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	4000 K	170 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	4000 K	170 lm/W	25.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	6500 K	170 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	6500 K	170 lm/W	25.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	4000 K	170 lm/W	31.000 lm	Góc rộng
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	4000 K	170 lm/W	31.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	6500 K	170 lm/W	31.000 lm	Góc rộng
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	6500 K	170 lm/W	31.000 lm	Chùm sáng hẹp
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Góc rộng
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Góc rộng
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Góc rộng
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Góc rộng
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Góc rộng
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Góc rộng
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Góc rộng

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	63 W	911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	144 W
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	63 W	911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	181 W
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	88 W	911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	181 W
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	88 W	911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	63 W
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	121 W	911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	63 W
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	121 W	911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	63 W
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	144 W	911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	63 W

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	88 W
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	88 W
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	88 W
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	88 W
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	121 W
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	121 W
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	121 W
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	121 W
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	144 W
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	144 W
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	144 W
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	144 W
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	181 W
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	181 W
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	181 W
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	181 W
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	69 W
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	69 W
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	69 W
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	69 W
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	93 W
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	93 W
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	93 W
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	93 W
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	126 W
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	126 W
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	126 W
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	126 W
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	154 W
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	154 W
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	154 W
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	154 W
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	190 W
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	190 W
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	190 W
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	190 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	63 W
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	63 W
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	88 W
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	88 W
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	110 W
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	110 W
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	144 W
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	144 W
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	170 W
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	170 W
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	86 W
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	86 W
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	86 W
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	86 W
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	122 W
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	122 W
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	122 W
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	122 W
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	147 W
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	147 W
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	147 W
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	147 W
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	182 W
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	182 W
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	182 W
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	182 W
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	63 W
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	63 W
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	88 W
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	88 W
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	121 W
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	121 W
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	144 W
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	144 W
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	181 W
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	181 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ	
		sáng	Độ mờ tối đa
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không	0% (kỹ thuật số)

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ	
		sáng	Độ mờ tối đa
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ	
		sáng	Độ mờ tối đa
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ	
		sáng	Độ mờ tối đa
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	-	Không áp dụng
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	DALI	10%
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	DALI	10%
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	DALI	10%
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	DALI	10%
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	DALI	20%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ	
		sáng	Độ mờ tối đa
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-	Không áp dụng
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	-	3%
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	-	3%
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	-	3%
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	-	3%
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	-	1%
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	-	1%
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	-	1%
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	-	1%
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	-	3%
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	-	3%
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	-	3%
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	-	3%
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	-	3%

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ	
		sáng	Độ mờ tối đa
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	-	3%
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	-	3%
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	-	3%
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng	0% (kỹ thuật số)

Cơ khí và vỏ đèn

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	IK08	IP65

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	IK06	IP65
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	IK06	IP65

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401550745	BY698X G5 LED150/NW LIW PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401550845	BY698X G5 LED150/CW LIW PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401550945	BY698X G5 LED200/NW LIW PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401551045	BY698X G5 LED200/CW LIW PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401551145	BY698X G5 LED250/NW LIW PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401551245	BY698X G5 LED250/CW LIW PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401551345	BY698X G5 LED300/NW LIW PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401551445	BY698X G5 LED300/CW LIW PIR WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-40 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-40 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-40 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-40 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-40 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-40 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-35 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-35 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-35 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-35 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	-30 °C đến 50 °C	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	-30 đến +50°C	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 30 giây

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu	Dung sai quang thông
911401550545	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401550745	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401550845	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401550945	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu	Dung sai quang thông
911401551145	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401551245	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401551345	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401551445	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu	Dung sai quang thông
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu	Dung sai quang thông
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
		SDCM<5	
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
		SDCM<5	

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu	Dung sai quang thông
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401547545	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu	Dung sai quang thông
911401547645	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401547745	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401547845	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401547945	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401548045	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401548145	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401548245	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401548345	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
911401548445	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%

