



A terhelésszabályozók végzik a nehéz munkát a vezérlőrendszerben

Dynalite terhelésszabályozók

A terhelésszabályozók utasításokat kapnak a hálózatról, és szükség szerint módosítják a szabályozott kimeneteiket. Minden olyan elemet tartalmaznak – tápegységet, hálózati portokat, kimeneti áramköröket és a mikroprocesszor-kezelést –, amely a felelősségi körükbe tartozó világítási csoportok működtetéséhez szükséges. Minden csatorna elnevezési információ, csatorna címzése, terület címzése és csatorna jelenetszintje a terhelésvezérlő memóriájában tárolódik. A Dynalite széles választékban kínál terhelésszabályozókat, amelyek keverhetők és illeszthetők a különféle projektkövetelmények és több lámpatesttípus támogatásához. A terhelésszabályozó termékcsalád különböző típusú kimeneti áramköröket kínál kapcsoláshoz, felfutó/lefutó él fényerő-szabályozáshoz, PWM fényerő-szabályozáshoz, DALI-hoz és 0–10 V-os vezérléshez. A vezérlők 2–20 A közötti csatornkapacitást biztosítanak, valamint fali vagy DIN-sínre szerelhető változatban is elérhetők.

Alkalmazás

- Ipari
- Oktatás
- Egészségügy
- Üzletek
- Vendéglátás

Dynalite terhelésszabályozók

Versions



DDLEDC605GL Product Image



DMBC110 Product Image









DDBC120-DALI Product Image




DDMC802 Product Image

Méretezett rajza



Dynalite terhelésszabályozók

Termék részletei




DDBC120-DALI MultiMaster DALI
Driver Controller



Detail photo of the DDLEDC605-
GL

DDMC802 front detail



Detail photo of the DMBC110

