



Η προσιτή λύση LEDcandle

CorePro LEDcandle

Ο γαλακτόχρωμος CorePro LEDcandle έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι συμβατός με φωτιστικά με βάση E14 και είναι ένα κομψό προϊόν για πολυελαίους. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Οφέλη

- Θερμό λευκό φως
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνου
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- Ευρεία συμβατότητα με μετατροπείς

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αντικατάσταση
- Διάρκεια ζωής 15,000 ωρών
- Φως χωρίς υπέρυθρη ή υπεριώδη ακτινοβολία
- Χωρίς υδράργυρο και επιβλαβή υλικά

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, μουσεία, καταστήματα
- Λόμπι, χώροι υποδοχής, εκθέσεις

CorePro LEDcandle

Versions



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LED 60W P48 E27 WW FR ND
1SRT4 1





LED 60W P48 E14 WW FR ND
1SRT4 1



LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT





Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LEDcandle

Γενικές πληροφορίες

Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
--------------------	-----

Έγκριση και Εφαρμογή

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
----------------------------------	----------------

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	
		ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	
		ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ.
		περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ.
		περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Έγκριση και Εφαρμογή

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh

