



Den rimelige løsningen for LED-baserte mignonpærer og prismepærer

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

Fordeler

- Opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogen
- Lave vedlikeholdskostnader
- Enkelt valg og rask montering

Funksjoner

- Fullt lys på øyeblikkelig: LED-lyspærene fra Philips får full lysstyrke med det samme de slås på
- Levetid på 15 000 timer
- UV- og IR-fritt lys

Søknad

- Hoteller, restauranter, barer, kafeer, museer, butikker
- Lobbyer, resepsjonsområder, utstillinger

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Versions



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA





LED 60W P48 E27 WW FR ND
1SRT4 1



LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT

Målskisse







Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Målskisse



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Generell informasjon	
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Drift og elektronikk

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C

Mekanikk og innfatning








Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Godkjenning og bruksområde

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
9290029668402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
9290029668802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
9290029669202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh



CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

