



Доступне рішення світлодіодних ламп-свічок і ламп-куль

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Лампи CorePro LEDcandles & lusters призначені для модернізації ламп розжарювання та є особливо привабливими для люстр. Вони сумісні з пристроями з тримачем E14 для ламп-свічок і тримачами E14 або E27 для ламп-люстр і доступні в різних кольірних температурах. Світлодіодні лампи забезпечують значне енергозбереження (до 80% збереження порівняно з галогеновими лампами) і забезпечують чудову якість світла. Завдяки терміну служби 15 000 годин вони знижують витрати на обслуговування. Світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі CorePro ідеально пасують для базових потреб освітлення.

Переваги

- До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
- Низька вартість обслуговування
- Простий вибір і встановлення

Характеристики

- Миттєве повне освітлення: світлодіодні лампи Philips забезпечують повний рівень яскравості відразу після ввімкнення
- Термін служби 15 000 годин
- Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання

Застосування

- Готелі, ресторани, бари, кафе, музеї, магазини
- Вестибюлі, приймальні, виставки

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Версії



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LED 60W P48 E27 WW FR ND
1SRT4 1




LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT



PLA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT
10

Розміри







Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Розміри



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Загальна інформація

Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Елементи керування й затемнення

3 регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Матовий
---------------	---------

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C
-------------------------------	----------------------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Експлуатаційні й електричні

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2.8 W	25 W
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2.8 W	25 W
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2.8 W	25 W
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C

Механічні деталі й корпус








Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Затвердження й застосування

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh



CorePro Plastic LEDcandles & lusters

