



# CorePro LEDcapsule LV — Для робочого освітлення та декоративного застосування

## CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule є справжньою альтернативою галогенним лампам. Він особливо підходить для робочого освітлення та декоративного застосування в будинках, магазинах, готелях і ресторанах. Сумісний із існуючими світильниками з тримачами G4 і призначений для модифікованої заміни галогенних ламп, CorePro LEDcapsule забезпечує величезну економію енергії та мінімізує витрати на обслуговування без будь-яких компромісів щодо якості освітлення.

### Переваги

- До 88 % енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
- Широка сумісність із трансформаторами
- Нижчі витрати на обслуговування

### Характеристики

- Проста модернізація
- Термін служби 15 000 годин
- Світло без ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання
- Не містить ртуті та небезпечних матеріалів

# CorePro LEDcapsule LV

## Застосування

- Готелі, ресторани, бари, кафе
- Вестибюлі, коридори, сходові клітки, вбиральні, приймальні, світильники під шафами, підсвічування шаф

## Версії



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6




LED GY6,35 12V POS2



LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6


## Розміри




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

# CorePro LEDcapsule LV


## Розміри




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

# CorePro LEDcapsule LV

## Розміри



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

### Загальна інформація

Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

### Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Код кольору	827
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

### Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	- Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

### Механічні деталі й корпус

Форма лампи	Капсульні
-------------	-----------

### Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

## Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Світловий потік
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	300 °	200 lm
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	270 °	100 lm
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	300 °	210 lm

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Світловий потік
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	300 °	470 lm
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 °	205 lm
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	300 °	300 lm

## Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W

## CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W	20 W
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	- Hz	4,2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W	20 W
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2,4 W	28 W

### Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	71 °C
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

### Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Hi
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Hi
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Лише з певними регуляторами яскравості

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Лише з певними регуляторами яскравості
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Hi
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Hi


### Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Прозорий
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Прозорий
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Матовий

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Матовий
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Матовий
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Прозорий

### Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	від -20 °C до +45 °C	2 kWh
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	від -20 °C до +45 °C	1 kWh
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	від -20 °C до +45 °C	3 kWh
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	від -20 °C до +35 °C	2 kWh
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	від -20 °C до +45 °C	3 kWh



# CorePro LEDcapsule LV

