



Hochvolt-LED-Stiftsockellampe

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Vorteile

- Nicht dimmbarer 25W und 40W Ersatz im Glaskörper wie herkömmliche Halogenstiftsockellampe
- Geringere Wartungskosten
- Weißes Licht
- Bis zu 90 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen

Merkmale

- Einfache Installation
- Nutzlebensdauer bis zu 15.000 Stunden
- UV- und IR-freies Licht
- Frei von Quecksilber

Anwendung

- Hotels, Museen, Geschäfte
- Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Ausstellungen, Warenauslagen

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6



LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC




LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827



LED 40W G9 WW ND 3PF 6 DISC

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Allgemeine Informationen

Sockel	G9
Schaltzyklus	50'000
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	827
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Lichtstrom
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 Grad	300 lm
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 Grad	220 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	280 Grad	570 lm
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 Grad	470 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Systemleistung	Äquivalente Leistung
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2.7 W	25 W
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1.9 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Systemleistung	Äquivalente Leistung
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4.8 W	60 W
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3.7 W	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Nur mit Spezial-Dimmern
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nein
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Matt	G9
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Matt	G9

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Klar	Kapsel
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Matt	G9

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-20 bis +45 °C	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-20 bis +45 °C	2 kWh

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-20 bis +35 °C	5 kWh
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-20 bis +45 °C	4 kWh

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

